

ウッドデッキ材用ビス

堅木以外は下穴不要、性能重視!



SQ-3穴でさらに施工性UP!

四角-3番

鉄 NWD

ステンレス NWDS

記号	12号プラ箱	24号プラ箱
NWDS35	360本	180本
NWDS45	312本	156本
NWDS50	292本	146本
NWDS65	192本	96本
NWDS75	172本	86本
NWDS90	122本	61本
定価	9,350円	5,200円
ケース	6ボックス	12ボックス

NWDS35はフェンスなどの
取り付けにも使えます

4つの特色!

頭飛び防止

引き寄せ抜群

低トルク ノコ刃

割れ防止カット刃

記号	12号プラ箱	24号プラ箱
NWD45	312本	156本
NWD50	292本	146本
NWD65	192本	96本
NWD75	172本	86本
NWD90	122本	61本
定価	3,700円	2,000円
ケース	6ボックス	12ボックス

座ぼりと下穴用キリ使用目安

品番	取り付け材目安	下穴径	座掘径	座ぼりと下穴用キリ品番
NWDS 35	20mm厚以下の木材	3.0~3.5mm	9~10mm	WK3.0S・WK3.5S
NWDS・NWD 45	20mm厚以下の木材	3.0~3.5mm	9~10mm	WK3.0S・WK3.5S
NWDS・NWD 50	20mm厚以下の木材	3.0~3.5mm	9~10mm	WK3.0・WK3.5S
NWDS・NWD 65	30mm厚以下の木材	3.5~4.0mm	10~11mm	WK3.5
NWDS・NWD 75	40mm厚以下の木材	3.5~4.0mm	10~11mm	WK3.5・WK4.0
NWDS・NWD 90	45mm厚以下の木材	3.5~4.0mm	10~11mm	WK4.0

記号	材質:ステンレスSUS(18-8)304	
NWDS 35 (4.8×35)	9.0	(線材径φ3.6)
NWDS 45 (4.8×45)	9.0	(線材径φ3.6)
NWDS 50 (4.8×50)	9.0	(線材径φ3.6)
NWDS 65 (5.0×65)	10	(線材径φ3.8)
NWDS 75 (5.0×75)	10	(線材径φ3.8)
NWDS 90 (5.0×90)	10	(線材径φ3.8)

◆施工上の注意◆

ウッドデッキ材用ビスを使用する際は、必ず目安表に合った下穴と座掘りを開けるようにしてください。下穴と座掘りが合わない場合、取り付け中にねじ部が折れてしまう場合があります。

耐腐食ブロンズ処理

耐腐食ブロンズ処理			記号
(線材径φ3.6)	9.0		NWD 45 (4.8×45)
(線材径φ3.6)	9.0		NWD 50 (4.8×50)
(線材径φ3.8)	10		NWD 65 (5.0×65)
(線材径φ3.8)	10		NWD 75 (5.0×75)
(線材径φ3.8)	10		NWD 90 (5.0×90)