

GR

最小表示 0.01mg

校正用分銅内蔵型 分析天びん



帯電防止用導電性ガラス採用
コンパクトで使い易い分析用天びん

ひょう量42g~310g、最小表示0.01mg~0.1mg

校正用分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

ホディインドア方式風防

導電性ガラス採用 ★特許取得

RS-232Cインタフェース

標準装備

データ直送ソフト WinCT

標準添付

自動環境設定

使用環境に対応し、応答特性を自動調整

g・mg・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ：真珠計量用単位

データメモリ

計量値：最大200個

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

プリンタとの接続により可能

比重測定

※AD-1653の使用により可能

床下ひょう量

専用金具標準装備

レバーでサイドドアを開閉

天びん前面のレバーでサイドドアを開閉可能



モデル	GR-202	GR-60	GR-120	GR-200	GR-300
ひょう量	42/210g	60g	120g	210g	310g
最小表示	0.01/0.1mg				0.1mg
%登録最小質量			0.01g		
%最小表示			0.01%		
計量皿寸法			φ85mm		
標準価格(税込価格)	¥240,000(¥252,000)	¥139,000(¥145,950)	¥159,000(¥166,950)	¥179,000(¥187,950)	¥229,000(¥240,450)
JANコード	4981046622400	4981046600620	4981046622103	4981046622202	4981046622301

別売品

AD-1651	パイプロスブーン	¥25,000(税込価格¥26,250)	AD-8920A	外部表示器	¥12,000(税込価格¥12,600)
AD-1653	比重測定キット	¥50,000(税込価格¥52,500)	AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000(税込価格¥37,800)
AD-1682	充電式バッテリー・ユニット(約8時間)	¥40,000(税込価格¥42,000)	AX-SW128	フットスイッチ	¥5,500(税込価格¥5,775)
AD-1683	除電器(イオナイザー)	¥54,000(税込価格¥56,700)	AX-KO1710-200	RS-232Cケーブル 2m(25P-9P)	¥9,000(税込価格¥9,450)
AD-1684	静電気測定器	¥83,000(税込価格¥87,150)	AX-USB-25P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税込価格¥10,500)
AD-1688	計量データロガー	¥18,000(税込価格¥18,900)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mℓ、材質アルミ)	
AD-1689	分銅操作専用ピンセット	¥2,000(税込価格¥2,100)		2個セット(銀色)	¥3,000(税込価格¥3,150)
AD-8121B	コンパクト・プリンタ	¥65,000(税込価格¥68,250)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mℓ、材質アルミ)	
AD-8526	イーサネット・コンバータ			2個セット(黒色)	¥3,000(税込価格¥3,150)
	(データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税込価格¥47,250)	AX-TB109または	ACアダプタ	¥3,500(税込価格¥3,675)
AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税込価格¥16,800)	AX-TB237		

計量皿の材質=SUS316