

# GX-K 分銅内蔵型

# GF-K 標準型

最小表示 0.01g

## 防塵・防水型中量級天びん



GX-K

GF-K



動物計量皿  
GXK-012

キャリング  
ケース  
GXK-015



防塵・防水仕様 IP65

スマートレンジ搭載※ (GX-8K2, GX-32Kのみ)  
(GF-8K2, GF-32Kのみ)

ひょう量8.1kg~31kg、最小表示0.01g~1g

GX-K/GF-K共通

防塵・防水仕様

防塵・防水保護等級 IP65

大型計量皿

270(W)×210(D)mm

計量センサーシステムSHS搭載 Super Hybrid Sensor

応答速度 約1秒 ★特許取得

RS-232Cインタフェース

標準装備 別売にて防水用ケーブルもご用意 (GX-07K)

データ直送ソフト WinCT

標準添付

自動環境設定・自己点検機能

自動環境設定はGX-Kのみ

g・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ・真珠計量用単位

- 特定計量器(検定付) 取引・証明用GX-KRはP.57をご覧ください。(GX-Kのみ)
- データメモリ
  - GX-K 計量値：最大200個、校正結果：最新50個、  
単位質量：最大50個、上下限值：最大20セット、  
プリセット風袋値：最大20個
  - GF-K 計量値：最大40個、単位質量：最大20個、  
上下限值：最大20セット、プリセット風袋値：最大20個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- コンパレータ表示
- 比重測定
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- オートパワーオン・オフ
- 動物計量
  - (※ 特定計量器には、オートリゼロ機能とRE-ZERO時のホールド機能がありません)
- 校正用分銅 別売 (GF-Kのみ)

| モデル        | 分銅内蔵型      | GX-8K                          | GX-8K2*            | GX-10K             | GX-12K             | GX-20K             | GX-30K             | GX-32K*            |
|------------|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ひょう量       |            | 8.1kg                          |                    | 10.1kg             | 12kg               | 21kg               |                    | 31kg               |
| 最小表示       |            | 0.01g                          | 0.1g/0.01g         | 0.01g              |                    | 0.1g               |                    | 1g/0.1g            |
| 個数モード      | 計数可能最小単位質量 | 0.01g                          | 0.1g               | 0.01g              |                    | 0.1g               |                    | 1g                 |
|            | サンプル数      | 10、25、50または100個                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| パーセントモード   | 100%登録最小質量 | 1g                             | 10g                | 1g                 |                    | 10g                |                    | 100g               |
|            | パーセント最小表示  | 0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 計量皿寸法      |            | 270(W)×210(D)mm                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 標準価格(税込価格) |            | ¥200,000(¥210,000)             | ¥160,000(¥168,000) | ¥240,000(¥252,000) | ¥170,000(¥178,500) | ¥210,000(¥220,500) | ¥290,000(¥304,500) | ¥155,000(¥162,750) |
| JANコード     |            | 4981046600934                  | 4981046600941      | 4981046602587      | 4981046600873      | 4981046600880      | 4981046600897      | 4981046600927      |

計量皿の材質=SUS316

| モデル        | 標準型        | GF-8K                          | GF-8K2*            | GF-10K             | GF-12K             | GF-20K             | GF-30K             | GF-32K*            |
|------------|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ひょう量       |            | 8.1kg                          |                    | 10.1kg             | 12kg               | 21kg               |                    | 31kg               |
| 最小表示       |            | 0.01g                          | 0.1g/0.01g         | 0.01g              |                    | 0.1g               |                    | 1g/0.1g            |
| 個数モード      | 計数可能最小単位質量 | 0.01g                          | 0.1g               | 0.01g              |                    | 0.1g               |                    | 1g                 |
|            | サンプル数      | 10、25、50または100個                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| パーセントモード   | 100%登録最小質量 | 1g                             | 10g                | 1g                 |                    | 10g                |                    | 100g               |
|            | パーセント最小表示  | 0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 計量皿寸法      |            | 270(W)×210(D)mm                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 標準価格(税込価格) |            | ¥185,000(¥194,250)             | ¥145,000(¥152,250) | ¥225,000(¥236,250) | ¥155,000(¥162,750) | ¥195,000(¥204,750) | ¥275,000(¥288,750) | ¥140,000(¥147,000) |
| JANコード     |            | 4981046600996                  | 4981046601009      | 4981046602594      | 4981046600958      | 4981046600965      | 4981046600972      | 4981046600989      |

計量皿の材質=SUS316

※ GX/GF-8K2は2100g、GX/GF-32Kは6100gを越えたと自動的に標準レンジ(最小表示 各々0.1g、1g)に切り替わりますが、キーを押すことにより精密レンジ(最小表示 各々0.01g、0.1g)に戻ります。ただし、精密レンジでの最大計量可能値は、各々2100g、6100gとなります。

### 別売品《GX-K/GF-K共通》

|                 |                                     |                      |                |                          |                      |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| GX-04K*         | コンパレーター出力(リレー・プザー付)                 | ¥25,000(税込価格¥26,250) | AX-SW128       | フットスイッチ                  | ¥5,500(税込価格¥5,775)   |
| GX-06K*         | RS-232C/カレントループ                     |                      | AD-1682        | 充電式バッテリー・ユニット(最大約6時間使用可) | ¥40,000(税込価格¥42,000) |
| GX-07K          | アナログ電圧出力/カレントループ                    | ¥60,000(税込価格¥63,000) | AD-1683        | 除電器(イオナイザー)              | ¥54,000(税込価格¥56,700) |
| GXK-U12         | 防水用RS-232Cケーブル(5m)*1                | ¥20,000(税込価格¥21,000) | AD-1684        | 静電気測定器                   | ¥83,000(税込価格¥87,150) |
| GXK-U12         | 動物計量皿(外寸208x260x228mm)              | ¥43,000(税込価格¥45,150) | AD-1688        | 計量データロガー                 | ¥18,000(税込価格¥18,900) |
| GXK-015         | キャリングケース                            | ¥40,000(税込価格¥42,000) | AX-USB-25P     | USBコンバーター・ケーブルセット        | ¥10,000(税込価格¥10,500) |
| AD-8121B        | コンパクト・プリンタ                          | ¥65,000(税込価格¥68,250) | AX-073007197-S | 保護カバー5枚セット               | ¥3,000(税込価格¥3,150)   |
| AD-8526         | イーサネット・コンピュータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付) | ¥45,000(税込価格¥47,250) | AX-TB109または    | ACアダプタ                   | ¥3,500(税込価格¥3,675)   |
| AD-8527         | クイックUSBアダプタ                         | ¥16,000(税込価格¥16,800) | AX-IB23 /      |                          |                      |
| AD-8920A        | 外部表示器                               | ¥12,000(税込価格¥12,600) |                |                          |                      |
| AD-8922A        | 外部コントローラ                            | ¥36,000(税込価格¥37,800) |                |                          |                      |
| AX-GXK-31       | 簡易風防                                | ¥10,000(税込価格¥10,500) |                |                          |                      |
| AX-K01710-200*1 | RS-232Cケーブル 2m(25P-9P)              | ¥9,000(税込価格¥9,450)   |                |                          |                      |

\*GX-04K、GX-06K、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。GX-04K、またはGX-06K装着時には防塵・防水仕様にはなりません。  
\*1・標準のRS-232Cインターフェイスを防塵・防水仕様(IP65)相当にするには、別売の防水用RS-232Cケーブル(GX-07K)を使用してください。通常のRS-232Cケーブル(AX-K01710-200)では防水仕様になりません。  
・GX-07KはGX-04Kにも取り付け可能ですが、防水仕様にはなりません。