

FZ-iWp 分銅内蔵型

FX-iWp 標準型

最小表示 0.001g

防塵・防滴型 電子天びん



動物計量も可能(FXi-12JA) ※ひょう量1220g、2200g、3200g機種
粉体の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量

防塵・防滴仕様 IP65 小型風防全機種標準装備 (FZ-iWpのみ)

ひょう量122g~3200g、最小表示0.001g~0.01g
粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適

FZ-iWp/FX-iWp共通

1mgで防塵・防滴

粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適です。(IP65)

クイックUSB

FXi-02JAの使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能
※特許出願中

堅牢なボディ

ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレス
スチールを採用 ※特許申請中

省スペース設計

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

C-SHS搭載 Compact-Super Hybrid Sensor

〈計量センサーシステム〉

応答速度 約1秒 ※特許申請中

統計演算機能

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能

イーサネットインタフェース

別売のFXi-08JAの使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、
複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能です。
《専用通信ソフトWinCT-Plus付属》

- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- 2電源方式(※ACアダプタ、または本体内蔵型充電バッテリー(別売品))
- 動物計量
- コンパレータ表示 プザー付
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- RS-232C 標準装備 (別売にて防滴用RS-232Cケーブルもご用意)
- g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
- 小型風防 FZ-iWp全機種標準装備 ★特許取得済
FX-120iWp/200iWp/300iWpに標準装備
FX-1200iWp/2000iWp/3000iWp用は別売
- 大型風防 FXi-WP-11JAは別売 ★特許申請中
注) 天びん本体への大型風防の固定はできません。
- 校正用分銅 別売(FX-iWpのみ)

| モデル | 分銅内蔵型 | FZ-120iWp | FZ-200iWp | FZ-300iWp | FZ-1200iWp | FZ-2000iWp | FZ-3000iWp |
|----------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 標準型 | FX-120iWp | FX-200iWp | FX-300iWp | FX-1200iWp | FX-2000iWp | FX-3000iWp |
| ひょう量 | | 122g | 220g | 320g | 1220g | 2200g | 3200g |
| 最小表示 | | | 0.001g | | | 0.01g | |
| 個数モード | 計数可能最小単位質量 | | 0.001g | | | 0.01g | |
| | サンプル数 | | | | 5、10、25、50または100個 | | |
| パーセントモード | 100%登録最小質量 | | 0.100g | | | 1.00g | |
| | パーセント最小表示 | | | | 0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) | | |
| 防塵・防滴仕様 | | IP65 | | | | | |
| 計量皿寸法 | | φ130mm | | | φ150mm | | |
| FZ-iWp | 標準価格(税込価格) | ¥99,000(¥103,950) | ¥109,000(¥114,450) | ¥119,000(¥124,950) | ¥99,000(¥103,950) | ¥109,000(¥114,450) | ¥119,000(¥124,950) |
| | JANコード | 4981046604734 | 4981046604741 | 4981046604758 | 4981046604765 | 498104660772 | 4981046604789 |
| FX-iWp | 標準価格(税込価格) | ¥79,000(¥82,950) | ¥94,000(¥98,700) | ¥99,000(¥103,950) | ¥79,000(¥82,950) | ¥94,000(¥98,700) | ¥99,000(¥103,950) |
| | JANコード | 4981046603294 | 4981046603300 | 4981046603317 | 4981046603324 | 4981046603331 | 4981046603348 |

別売品 計量皿の材質=SUS304

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| FXi-02JA*1 | USBインタフェース(ケーブル付) <クイックUSB> | ¥8,000(税込価格¥8,400) | AD-1688 | 計量データローガー | ¥18,000(税込価格¥18,900) |
| FXi-08JA*1 | イーサネット・インタフェース* | ¥30,000(税込価格¥31,500) | AD-1689 | 分割操作専用ピンセット(10~500gの分割に対応) | ¥2,000(税込価格¥2,100) |
| FXi-09JA** | 充電式内蔵/バッテリーユニット | ¥28,000(税込価格¥29,400) | AD-8527 | クイックUSBアダプタ | ¥16,000(税込価格¥16,800) |
| FXi-WP-10JA | 小型風防(アクリル製) | ¥4,000(税込価格¥4,200) | AD-8121B | コンパクト・プリンタ | ¥65,000(税込価格¥68,250) |
| FXi-WP-11JA | 大型風防(ポリカーボネイト製) | ¥15,000(税込価格¥15,750) | AD-8920A | 外部表示器 | ¥12,000(税込価格¥12,600) |
| FXi-12JA | 動物計量皿 ひょう量1220g、2200g、3200g機種用 (開口部φ150mm、高さ130mm) | ¥15,000(税込価格¥15,750) | AD-8922A | 外部コントローラー | ¥36,000(税込価格¥37,800) |
| FXi-15JA | キャリングケース | ¥30,000(税込価格¥31,500) | AX-FXi-31 | 本体カバー(5枚セット) | ¥3,500(税込価格¥3,675) |
| AD-1651 | パイプロスブーン | ¥25,000(税込価格¥26,250) | AX-KO2466-200*2 | RS-232Cケーブル 2m(9P-9P) | ¥5,000(税込価格¥5,250) |
| AD-1683 | 除電器(イオナイザー) | ¥54,000(税込価格¥56,700) | AX-KO2737-500JA*3 | 防滴用RS-232Cケーブル 5m(9P-9P) | ¥20,000(税込価格¥21,000) |
| AD-1684 | 静電気測定器 | ¥83,000(税込価格¥87,150) | AX-USB-9P*3 | USBコンバータ・ケーブルセット | ¥10,000(税込価格¥10,500) |

AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定専用皿(容量120mℓ、材質アルミ) 2個セット(銀色) ¥3,000(税込価格¥3,150)
AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定専用皿(容量120mℓ、材質アルミ) 2個セット(黒色) ¥3,000(税込価格¥3,150)
AX-TB109またはAX-TB237 ACアダプタ ¥3,500(税込価格¥3,675)

大型風防、小型風防は全機種に取り付けが可能です。
※ 専用ソフトウェア付属(LAN用データ収集)
*1 FXi-02JA、FXi-08JA、FXi-09JAは、同時に使用できません。
FXi-02、FXi-08、FXi-09を併用する場合、防塵・防滴仕様にはなりません。
*2 標準のRS-232Cインタフェースを防塵・防滴仕様(IP65)相当にするには、別売の防滴用RS-232Cケーブル(AX-KO2737-500JA)を使用してください。
通常のRS-232Cケーブル(AX-KO2466-200)では防滴仕様になりません。また、プリンタに接続する場合には、市販のジェンダーチェンジャーが別途必要となります。
*3 防塵・防滴仕様で使用するには別売の防滴用ケーブル(AX-KO2737-500JA)を使用してください。
★ 本体出荷時のみ取付可能です。