

EW-i

最小表示 0.01g
トリプルレンジ
電子天びん

3倍働くトリプルレンジ
使用場所を選びません〈内蔵バッテリー〉

ひょう量30g~12000g、最小表示0.01g~5g



トリプルレンジ

ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切替わる

RS-232Cインタフェース

標準装備

g・個数・%モード

ワンタッチ切替

コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

ステンレス製計量皿

SUS304

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

Automatic Counting Accuracy Improvement

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

プリンタとの接続により可能

軽量・コンパクト設計

バックライト付大型液晶

文字高16mm

2電源方式

※ACアダプタ、または本体に内蔵型ニッケル水素充電電池(別売品)

特定計量器(検定付)

取引・証明用はP.58をご覧ください。

モデル	EW-150i			EW-1500i			EW-12Ki			
ひょう量	30g	60g	150g	300g	600g	1500g	3000g	6000g	12000g	
最小表示	0.01g	0.02g	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	5g	
個数モード	最大計測数	15,000個			15,000個			12,000個		
	計数可能最小単位質量	0.01g			0.1g			1g		
	サンプル数	5、10、25、50または100個								
パーセントモード	100%登録最小質量	1g			10g			100g		
	パーセント最小表示	0.1%								
計量皿寸法	φ110mm			170(W)×133(D)mm						
標準価格(税込価格)				¥29,800(¥31,290)						
JANコード	4981046600132			4981046600149			4981046600156			

計量皿の材質=SUS304

別売品

EKW-041*	コンパレータ出力(ブザー、リレー出力)	¥12,000(税込価格¥12,600)	AX-KU2466-200	RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)	¥5,000(税込価格¥5,250)
EKW-071	床下秤量金具(EW-12Ki用)	¥3,000(税込価格¥3,150)	AX-USB-9P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税込価格¥10,500)
EKW-091*	内蔵バッテリー(ニッケル水素充電電池)	¥15,000(税込価格¥15,750)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120mℓ、材質アルミ)2個セット<銀色>	¥3,000(税込価格¥3,150)
EJ-12JA	キャリングケース	¥8,000(税込価格¥8,400)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120mℓ、材質アルミ)2個セット<黒色>	¥3,000(税込価格¥3,150)
AD-1688	計量データロガー	¥18,000(税込価格¥18,900)	AX-3005824-bS	保護カバー5枚セット	¥3,000(税込価格¥3,150)
AD-8526	イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税込価格¥47,250)	AX-1B162	ACアダプタ	¥4,500(税込価格¥4,725)
AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税込価格¥16,800)			
AD-8920A	外部表示器	¥12,000(税込価格¥12,600)			

*印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

計量データロガー AD-1688

¥18,000(税込価格¥18,900)

計量データを日付・時刻入りで保持ができ、保存したデータは、専用ソフト不要でCSVファイルにてUSBポートから簡単にパソコンへ取り込み可能です。
(P.69参照)



クイックUSBアダプタ AD-8527

¥16,000(税込価格¥16,800)

RS-232Cからの計量データをリアルタイムにパソコン(USBポート)に送信可能です。専用ソフト不要で、計量データは簡単にExcelやWordにも直接入力できます。(P.69参照)

