

SJ

最小表示 1g

ワークスケール

検定付 (取引・証明用)



ステンレス皿は別売
取り外して、水洗い可能。
材質=SUS304 (SJH-10)

働く仲間の働くはかり

ひょう量1000g~12kg、最小表示1g~0.02kg

検定付 (取引・証明用)

量り売りや重さの公的証明に

持ち運びやすい構造

取手部付き

低い全高

載せ降ろしが容易

大型液晶 文字高25mm

大きな表示部でクッキリ表示

ステンレス製*計量皿

(別売) SUS304

オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF

2電源方式

※ACアダプタ (別売品)、または乾電池 (別売)

風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

★ SJ-1000/2000に、ステンレス皿をご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません。電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。
SJ-1000/2000以外は、皿をのせた状態で電源を入れることが可能です。

モデル	SJ-1000	SJ-2000	SJ-5000	SJ-12K
ひょう量	1000g	2000g	5000g	12kg
目量	1g	2g	5g	0.01kg (0~10kg) 0.02kg (10~12kg)
使用範囲	20g~1000g	40g~2000g	50g~5000g	0.1kg~12kg
精度等級	3級 (使用地域をご確認ください。P.55 区分表4)		4級 (使用場所の制限はありません)	
計量皿寸法	230 (W) × 190 (D) mm			
電源	ACアダプタ (別売) または単1型乾電池 × 4個 (別売) 使用			
標準価格 (税込価格)	¥6,900 (¥7,245)			
JANコード	下記の表をご覧ください。	下記の表をご覧ください。	4981046601979	4981046601986

別売品

SJH-10 ステンレス皿 ¥1,400 (税込価格¥1,470)
AX-1 B196 ACアダプタ ¥3,000 (税込価格¥3,150)

使用地域	製品番号	JANコード	製品番号	JANコード
地区1	SJ-1000-1	4981046603355	SJ-2000-1	4981046603379
地区2	SJ-1000	4981046601955	SJ-2000	4981046601962
地区3	SJ-1000-3	4981046603362	SJ-2000-3	4981046603386

SH

最小表示 0.5g

ワークスケール

高精度〈分解能1/2000〉



ステンレス皿は別売
取り外して、水洗い可能。
材質=SUS304 (SJH-10)

働く仲間の働くはかり

ひょう量1000g~12kg、最小表示0.5g~0.05kg

高精度 分解能1/2000

研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量

持ち運びやすい構造

取手部付き

低い全高

載せ降ろしが容易

大型液晶 文字高25mm

大きな表示部でクッキリ表示

ステンレス製 計量皿

(別売) SUS304

オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF

■ 2電源方式 ※ACアダプタ (別売品)、または乾電池 (別売)

■ 風袋引き機能

モデル	SH-1000	SH-2000	SH-5000	SH-12K
ひょう量	1000g	2000g	5000g	12kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg
計量皿寸法	230 (W) × 190 (D) mm			
電源	ACアダプタ (別売) または単1型乾電池 × 4個 (別売) 使用			
標準価格 (税込価格)	¥6,900 (¥7,245)			
JANコード	4981046602136	4981046602143	4981046602150	4981046602167

別売品 SJH-10 ステンレス皿 ¥1,400 (税込価格¥1,470)
AX-TB196 ACアダプタ ¥3,000 (税込価格¥3,150)