

HV-G

最小表示 0.001kg

3倍働くトリプルレンジ

(※ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切換わる)

計量部 防塵・防水 デジタル台はかり



ウォーターストロング

防塵・防水保護等級IP65

ひょう量3kg~220kg、最小表示0.001kg~0.1kg

HV-G/HW-G共通

ステンレス製計量部 防塵・防水 外して洗える計量皿 SUS430

RS-232Cインタフェース 標準装備

kg・個数・%モード

コンパレータ表示

ブザー機能 ※HVW-03GJの使用により

簡易バッチ 充填計量が可能

加算・累計機能

チルト機能 見易い位置で表示固定

特定計量器(検定付) 取引・証明用はP.60をご覧ください。

- ポール取り外し可能 ※ケーブル長:1.5m(HV-15KGL/V,HW-10KGL/V) 2.5m(その他の機種)
- GVタイプは蛍光表示 ■内蔵型プリンタ (GVタイプ専用。別売)
- GLタイプは液晶表示

表示タイプ	液晶表示									蛍光表示								
	HV-15KGL			HV-60KGL			HV-200KGL			HV-15KGV		HV-60KGV		HV-200KGV				
モデル	HV-15KGL			HV-60KGL			HV-200KGL			HV-15KGV		HV-60KGV		HV-200KGV				
ひょう量	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg
最小表示	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg
最大計数値	15000個			12000個			11000個			15000個		12000個		11000個				
計量皿寸法*	250×250mm			330×424mm			390×530mm			250×250mm		330×424mm		390×530mm				
外形寸法**	275×480×365mm			330×627×775mm			390×712×777mm			275×480×365mm		330×627×775mm		390×712×777mm				
電源	ACアダプタまたは乾電池(単1×6個)使用 ※アルカリ乾電池(別売)で約600時間									AC100V(+10%,-15%)50Hz/60Hz								
標準価格(税込価格)	¥74,800(¥78,540)			¥79,800(¥83,790)			¥84,800(¥89,040)			¥84,800(¥89,040)		¥89,800(¥94,290)		¥94,800(¥99,540)				
JANコード	4981046604109			4981046604208			4981046604307			4981046604116		4981046604215		4981046604314				

*計量皿はステンレス製WxD **W×D×H 足高アジャスト範囲:約10mmまで 注意:内蔵プリンタは、モデル名末尾がVの蛍光表示タイプのみ取り付け可能です。必ず本体の注文時に合わせてお申し付けください。 計量皿の材質=SUS430

別売品《HV-G/HW-G共通》

- HVW-02G 延長ケーブル5m ¥25,000(税込価格¥26,250)
 - HVW-03GJ* RS-232C/コンパレータ・リレー出力/ブザー ¥15,000(税込価格¥15,750)
 - HVW-04GJ* RS-422/485/コンパレータ・リレー出力(HV/W-G用) ¥25,000(税込価格¥26,250)
 - HVW-06GVJ* 内蔵プリンタ(ドットインパクト型/HV-GV,HW-GV用) ¥38,000(税込価格¥39,900)
 - HVW-11G 壁掛け金具(HV/W-G用) ¥10,000(税込価格¥10,500)
 - HVW-12G AD-8121B用プリンタ台(HV/W-G用) ¥10,000(税込価格¥10,500)
 - HVW-13 ローラコンベア:大型(HV-200K,HW-100K/200K用) ¥50,000(税込価格¥52,500)
 - HVW-14 ローラコンベア:中型(HV-60K,HW-60K用) ¥45,000(税込価格¥47,250)
 - AD-1688 計量データロガー ¥18,000(税込価格¥18,900)
 - AD-8526 イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付) ¥45,000(税込価格¥47,250)
 - AD-8527 クイックUSBアダプタ ¥16,000(税込価格¥16,800)
 - AD-8920A 外部表示器 ¥12,000(税込価格¥12,600)
 - AX-K01786-200 RS-232Cケーブル 2m(DIN-9P) ¥9,000(税込価格¥9,450)
 - AX-USB-DIN USBコンバータ・ケーブルセット ¥13,000(税込価格¥13,650)
 - AX-ERC-05-S インクリボン(内蔵プリンタ用) 5個 ¥7,200(税込価格¥7,560)
 - AX-PP1 56-S プリンタ用紙(内蔵プリンタ用)10巻 ¥4,500(税込価格¥4,725)
 - AX-TB196 ACアダプタ ¥3,000(税込価格¥3,150)
- *HVW-03GJ,HWV-04GJ,または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。
*RS-422/485はインタフェースボード上の切換えスイッチにより選択可能です。
※ 本体出荷時のみ取付可能です。
HV-15KGL/V,HW-10KGL/Vには、HVW-14は使用できません。

HW-G

最小表示 0.001kg

1/10,000の高分解能

計量部 防塵・防水 デジタル台はかり



ウォーターストロング

防塵・防水保護等級IP65

ひょう量10kg~220kg
最小表示0.001kg~0.02kg

★詳細および別売品は
上記HV-Gシリーズを
ご参照ください。

表示タイプ	液晶表示				蛍光表示			
	HW-10KGL	HW-60KGL	HW-100KGL	HW-200KGL	HW-10KGV	HW-60KGV	HW-100KGV	HW-200KGV
モデル	HW-10KGL	HW-60KGL	HW-100KGL	HW-200KGL	HW-10KGV	HW-60KGV	HW-100KGV	HW-200KGV
ひょう量	10kg	60kg	100kg	220kg	10kg	60kg	100kg	220kg
最小表示	0.001kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.001kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
最大計数値	10000個	12000個	10000個	11000個	10000個	12000個	10000個	11000個
計量皿寸法*	250×250mm	330×424mm	390×530mm		250×250mm	330×424mm	390×530mm	
外形寸法**	275×480×365mm	330×627×775mm	390×712×777mm		275×480×365mm	330×627×775mm	390×712×777mm	
電源	ACアダプタまたは乾電池(単1×6個)使用 ※アルカリ乾電池(別売)で約600時間				AC100V(+10%,-15%)50Hz/60Hz			
標準価格(税込価格)	¥84,800(¥89,040)	¥89,800(¥94,290)	¥94,800(¥99,540)	¥94,800(¥99,540)	¥94,800(¥99,540)	¥99,800(¥104,790)	¥104,800(¥110,040)	¥104,800(¥110,040)
JANコード	4981046604406	4981046604505	4981046604604	4981046604703	4981046604413	4981046604512	4981046604611	4981046604710

*計量皿はステンレス製WxD **W×D×H 足高アジャスト範囲:約10mmまで 注意:内蔵プリンタは、モデル名末尾がVの蛍光表示タイプのみ取り付け可能です。必ず本体の注文時に合わせてお申し付けください。 計量皿の材質=SUS430