

# FG

最小表示 0.005g

## シンプル操作でジャスト1秒 デジタル台はかり



### 1秒の高速測定

ひょう量30kg~150kg、最小表示0.005kg~0.02kg

### kg・個数モード

2つの表示が切替え可能

### コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

### ボールと選べる計量皿それぞれ2タイプ

用途に合わせて選択可能

### 2電源方式

※ACアダプタ、または乾電池(別売)

### RS-232Cインターフェース

別売

### データ直送ソフト WinCT

使用可能

### 特定計量器(検定付)

取引・証明用はP.60をご覧ください。

- ボール 付 : Aタイプ  
なし : Bタイプ
- 計量皿 M : 300(W)×380(D)mm  
L : 390(W)×530(D)mm
- 表示部分離可能 ※ケーブル長: 1.5m



モデル	FG-30KAM	FG-60KAM	FG-150KAM	FG-30KBM	FG-60KBM	FG-150KBM	FG-60KAL	FG-150KAL
ひょう量	30kg	60kg	150kg	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
最小表示	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.01kg	0.02kg
最大計数値	120,000個	96,000個	120,000個	120,000個	96,000個	120,000個	96,000個	120,000個
計量皿寸法	300(W)×380(D)mm						390(W)×530(D)mm	
外形寸法	300(W)×624(D)×781(H)mm			380(W)×464(D)×118(H)mm			390(W)×774(D)×781(H)mm	
電源	ACアダプタまたは単2型乾電池×4個(別売)使用 ※アルカリ乾電池(別売)で約150時間							
標準価格(税込価格)	¥50,000(¥52,500)			¥45,000(¥47,250)			¥55,000(¥57,750)	
JANコード	4981046601245	4981046601252	4981046601269	4981046601276	4981046601283	4981046601290	4981046601221	4981046601238

#### 別売品

- |          |  |                      |               |                        |                      |
|----------|--|----------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| FG-23JA* | RS-232C                                | ¥10,000(税込価格¥10,500) | AD-8527       | クイックUSBアダプタ            | ¥16,000(税込価格¥16,800) |
| FG-24JA* | RS-232C/コンパレータ出力                       | ¥12,000(税込価格¥12,600) | AD-8920A      | 外部表示器                  | ¥12,000(税込価格¥12,600) |
| AD-8121B | コンパクト・プリンタ                             | ¥65,000(税込価格¥68,250) | AX-KO1786-200 | RS-232Cケーブル 2m(DIN-9P) | ¥9,000(税込価格¥9,450)   |
| HVV-02G  | 延長ケーブル 5m                              | ¥25,000(税込価格¥26,250) | AX-USB-DIN    | USBコンバータ・ケーブルセット       | ¥13,000(税込価格¥13,650) |
| AD-1688  | 計量データロガー                               | ¥18,000(税込価格¥18,900) | AX-300/527/5  | 保護カバー5枚セット             | ¥3,500(税込価格¥3,675)   |
| AD-8526  | イーサネット・コンバータ<br>(データ収集ソフト WinCT-Plus付) | ¥45,000(税込価格¥47,250) | AX-TB196      | ACアダプタ                 | ¥3,000(税込価格¥3,150)   |
- \* FG-23JAとFG-24JAは、同時に使用できません。

計量皿の材質=SUS430

### 計量データロガー AD-1688

¥18,000(税込価格¥18,900)

計量データを日付・時刻入りで保持ができ、保存したデータは、専用ソフト不要でCSVファイルにてUSBポートから簡単にパソコンへ取り込み可能です。(P.69参照)



### クイックUSBアダプタ AD-8527

¥16,000(税込価格¥16,800)

RS-232Cからの計量データをリアルタイムにパソコン(USBポート)に送信可能です。専用ソフト不要で、計量データは簡単にExcelやWordにも直接入力できます。(P.69参照)

