

SH

乾電池別売
ACアダプタ別売

最小表示 0.5g~

ワークスケール 高精度〈分解能1/2000〉



ステンレス皿は別売品
取り外して、水洗い可能。
材質=SUS304(SJH-10)

働く仲間の働くはかり

ひょう量1000g~30kg、最小表示0.5g~0.02kg

高精度 分解能1/2000

研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量

持ち運びやすい構造

取手部付き

低い全高

載せ降ろしが容易

大型液晶 文字高25mm

大きな表示部でクッキリ表示

ステンレス製 計量皿

(別売品) SUS304

オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF

2電源方式

※ ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)

風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

モデル	SH-1000	SH-2000	SH-5000	SH-12K	SH-20K	SH-30K
ひょう量	1000g	2000g	5000g	12kg	20kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg	0.02kg
計量皿寸法	230(W)×190(D)mm					
電源	ACアダプタ(別売品)または単1形乾電池×4個(別売)使用					
標準価格(税抜)	¥7,900			¥10,900		¥16,900
JANコード	4981046602136	4981046602143	4981046602150	4981046602167	4981046603713	4981046603720
JCSS校正料金(税抜)※	¥15,000				¥24,000	

● SH-1000/2000/5000はg表示、SH-12K/20K/30Kはkg表示のみ。
※ 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

別売品 SJH-10 ステンレス皿(約170g) ¥1,400(税抜)
AX-TB196 ACアダプタ ¥3,000(税抜)

SHシリーズの取引・証明用(検定付)モデルは、SJシリーズです。(基本機能は同じです。)

詳しくはP.71をご覧ください。

SJ 最小表示 1g~ ワークスケール 検定付(取引・証明用)



モデル	SJ-1000	SJ-2000	SJ-5000	SJ-12K	SJ-20K	SJ-30K
ひょう量	1000g	2000g	5000g	12kg	20kg	30kg
目量	1g	2g	5g	0.01kg(0~10kg) 0.02kg(10~12kg)	0.02kg	0.02kg(0~20kg) 0.05kg(20~30kg)
標準価格(税抜)	¥7,900			¥10,900		¥16,900