

# FC-Si/i

ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
RS-232C標準

計数可能最小単重 0.001g~

## 個数管理を高精度に実行 個数計

## 高い内部分解能と広い計数範囲

ひょう量500g~50kg、最小表示0.02g~5g

### ACAI 自動精度向上機能

Automatic Counting Accuracy Improvement

### 500品目メモリ

(ID別に、単重・風袋・上下限值・総個数)

### 単重登録ナビゲータ

ライトの点滅に従って、簡単に単位登録が完了

### コードレスでの使用

内蔵バッテリー(別売品)



### 3chシリアル入出力、1ch+2ch拡張可

(標準) (別売)

■ コンパレータ表示・ブザー (ブザー音53dB(本体正面1mでの測定))

■ ステンレス製計量皿 SUS304



FC-500Si



FC-5000Si



FC-5000i

### データ通信 (RS-232C)



計量データロガー(AD-1688)と接続させ、  
個数カウンターを記録させることが可能。  
詳細はP.11をご覧ください。

### 外部スケール

外部スケール(別売品)の使用で、本体のひょう量を越える計数や単位質量の大きな物品の計数も可能です。  
(出荷時、本体と外部スケールを接続して校正する費用が発生します。下の表参照)



- 220kgまでの外部スケールはSBシリーズを使用します。  
下記の型式(SB-xx SA337)で、FC-i/FC-Siシリーズとの接続用プラグを取り付けたものをご用意いたしますので、下記の型式でご注文ください。
- FC-i/FC-Siシリーズと外部スケールを接続するケーブル長は、SBシリーズは約3m、FC-09シリーズは約5mです。

組合わせる計量台	ひょう量	最小表示	計量皿寸法 (W×D)mm	標準価格(税抜)	組付け校正費用	必要なオプション
SB-15K10 SA337	15kg	0.002kg	250×250mm	¥64,000	お見積りさせていただきます。	FC-05i 標準価格(税抜) ¥15,000
SB-60K11 SA337	60kg	0.01kg	330×424mm	¥68,000		
SB-100K12 SA337	100kg		390×530mm	¥72,000		
SB-200K12 SA337	220kg	700×600mm		¥198,000		
FC-09-300K4	300kg		¥248,000			
FC-09-600K4	600kg		¥400,000			
FC-09-1200K3	1200kg	0.2kg	1000×1000mm	¥430,000		

モデル	FC-500Si	FC-2000Si	FC-5000Si	FC-500i	FC-1000i	FC-2000i	FC-5000i	FC-10Ki	FC-20Ki	FC-30Ki	FC-50Ki
計数可能最小単重*	0.001g	0.01g		0.01g	0.02g	0.04g	0.1g	0.2g	0.4g	1g	
ひょう量	500g	2000g	5000g	0.5kg	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg	30kg	50kg
最小表示	0.02g	0.2g		0.05g	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	5g	
最大計数表示	9,999,999	4,000,000	9,999,999	1,000,000							
サンプル数	10個(5, 25, 50, 100個、または任意設定)										
計量皿寸法	128(W)×128(D)mm	165(W)×165(D)mm		205(W)×152(D)mm			300(W)×280(D)mm				
標準価格(税抜)	¥148,000	¥138,000	¥148,000	¥108,000			¥99,800		¥118,000	¥128,000	
JANコード	4981046600323	4981046600743	4981046600330	4981046600682	4981046600699	4981046600729	4981046600347	4981046600354	4981046600361	4981046600736	4981046600378

◆ 内部設定により、より小さな単重設定可能(計数精度は同じです)。

#### 別売品

FC-02i	内蔵バッテリー(ニッケル水素充電電池) (15時間充電、約10時間使用可)	¥45,000(税抜)	AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000(税抜)
FC-03i*	RS-232C(D-Sub9Pオス)×2ch.	¥20,000(税抜)	AD-8526	イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税抜)
FC-04i*	RS-232C×1ch./コンパレータ出力(リレー)	¥20,000(税抜)	AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)
FC-05i	外部スケール用インタフェース	¥15,000(税抜)	AD-8951	コンパレータライト	¥85,000(税抜)
AD-1687	環境口ガー	¥40,000(税抜)	AX-USB-9P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
AD-1688	計量データロガー	¥18,000(税抜)	AX-KO2466-200	RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)	¥5,000(税抜)
AD-8121B	コンパクト・プリンタ	¥65,000(税抜)	AX-KO1710-200	RS-232Cケーブル 2m(9P-25P)	¥9,000(税抜)
			AX-TB109	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500(税抜)

\* 印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

個数計  
その他  
デジタルはかり  
57p~60p