

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

FG-K

目量 0.01kg~

パーソナル 台はかり

ACアダプタ付属

乾電池別売

RS-232C別売

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級 3級
- 目量の種類：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.61 区分表2)
- RS-232C (DIN8Pメス) 別売

※詳細についてはP.47をご覧ください。



FG-KAM/Lタイプ



FG-KBMタイプ

〈延長ケーブル(HVW-02G)は使用できません。〉

モデル	FG-30KAM-K	FG-60KAM-K	FG-150KAM-K	FG-30KBM-K	FG-60KBM-K	FG-150KBM-K
ひょう量	30kg	60kg	150kg	30kg	60kg	150kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg
使用範囲	0.2kg~30kg	0.4kg~60kg	1kg~150kg	0.2kg~30kg	0.4kg~60kg	1kg~150kg
計量皿寸法	300(W) × 380(D)mm					
標準価格(税抜)	¥53,000			¥48,000		
JANコード	4981046601870	4981046601894	4981046601924	4981046601887	4981046601900	4981046601931

計量皿の材質=SUS430

モデル	FG-60KAL-K	FG-150KAL-K
ひょう量	60kg	150kg
目量	0.02kg	0.05kg
使用範囲	0.4kg~60kg	1kg~150kg
計量皿寸法	390(W) × 530(D)mm	
標準価格(税抜)	¥58,000	
JANコード	4981046601917	4981046601948

計量皿の材質=SUS430

HV-G-K〈大型〉

目量 0.05kg~

大型 台はかり

GLタイプ:ACアダプタ付属・乾電池別売

GVタイプ:AC100V

RS-232C標準

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
 - 精度等級 3級
 - 目量の種類：複目量
 - ご注文時に使用地区を指定してください。(P.61 区分表2)
 - RS-232C (DIN8Pメス) 標準装備
- ※特長についてはP.48・HW-G(大型)をご覧ください。

延長ケーブル(HVW-02)は使用できません。
別売品 HVW-04GJ、FW-16-3は使用できません。



◀表示器スタンド(台座部)は別売品です。

表示タイプ	液晶表示							
モデル	HV-300KGL4-K		HV-600KGL4-K		HV-600KGL3-K		HV-1200KGL3-K	
ひょう量	150kg	300kg	300kg	600kg	300kg	600kg	600kg	1200kg
目量	0.05kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg	0.1kg	0.2kg	0.2kg	0.5kg
使用範囲	1kg~150kg	2kg~300kg	2kg~300kg	4kg~600kg	2kg~300kg	4kg~600kg	4kg~600kg	10kg~1200kg
計量皿寸法	700(W) × 600(D)mm				1000(W) × 1000(D)mm			
標準価格(税抜)	¥281,000		¥331,000		¥483,000		¥513,000	
JANコード	4981046606561		4981046606578		4981046606806		4981046606813	

計量皿の材質=L4/V4:SUS430、L3/V3:SPCC(鉄)

表示タイプ	蛍光表示							
モデル	HV-300KGV4-K		HV-600KGV4-K		HV-600KGV3-K		HV-1200KGV3-K	
ひょう量	150kg	300kg	300kg	600kg	300kg	600kg	600kg	1200kg
目量	0.05kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg	0.1kg	0.2kg	0.2kg	0.5kg
使用範囲	1kg~150kg	2kg~300kg	2kg~300kg	4kg~600kg	2kg~300kg	4kg~600kg	4kg~600kg	10kg~1200kg
計量皿寸法	700(W) × 600(D)mm				1000(W) × 1000(D)mm			
標準価格(税抜)	¥291,000		¥341,000		¥493,000		¥523,000	
JANコード	4981046606585		4981046606592		4981046606820		4981046606837	

計量皿の材質=L4/V4:SUS430、L3/V3:SPCC(鉄)

取引・証明用
はかり
61p~72p