

# SL

乾電池別売  
ACアダプタ別売

最小表示 0.5g~

## 1/2000 高分解能 デジタルスケール



ステンレス皿は別売品  
取り外して、水洗い可能。  
材質=SUS304(SK-10JA)

## スケールボーイ

ひょう量1000g~30kg、最小表示0.5g~0.02kg

大型液晶 文字高25mm

大きな表示部でクッキリ表示

ステンレス製\*計量皿

(別売品) SUS304

オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF

風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

2電源方式

使用場所を選ばず、持ち運び可 ※ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)

★SL-1000D/2000Dに、別売品のステンレス皿をご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません。  
電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。  
SL-1000D/2000D以外は、皿をのせた状態で電源を入れることが可能です。

《両面表示》-Dシリーズ

DUAL  
DISPLAY

裏面



デジタル  
はかり  
53p~56p

モデル	SL-1000D	SL-2000D	SL-5000D	SL-10KD	SL-20K/KD	SL-30K/KD
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg	0.02kg
計量皿寸法	230(W)×190(D)mm					
電源	ACアダプタ(別売品)または単1形乾電池×6個(別売)使用					
SL :標準価格(税抜)				¥12,900		¥18,900
SL-D:標準価格(税抜)	¥19,800			¥19,800		¥25,900
SL :JANコード				4981046601603		4981046601702
SL-D:JANコード	4981046601214	4981046601313	4981046601412	4981046601511	4981046601610	4981046601719
JCSS校正料金(税抜)※	¥15,000					¥24,000

●SL-1000D/2000D/5000Dはg表示、SL-10KD/20K/20KD/30K/30KDはkg表示のみ。  
※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

別売品 SK-10JA ステンレス皿 ¥2,000(税抜)  
SK-11 足コマユニット ¥1,200(税抜)  
AX-TB196 ACアダプタ ¥3,000(税抜)

SLシリーズの取引・証明用(検定付)モデルは、SK-iシリーズです。(基本機能は同じです。)

詳しくはP.72をご覧ください。

## SK-i 最小表示 1g~ スケールボーイ 検定付(取引・証明用)



モデル	SK-1000i	SK-2000i	SK-5000i	SK-10Ki	SK-20Ki	SK-30Ki
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg	30kg
目量	1g	2g	5g	0.01kg	0.02kg	0.02kg(0~20kg) 0.05kg(20~30kg)
標準価格(税抜)	¥13,900					¥19,900