

FZ-CT

校正用分銅
内蔵型

FX-CT

標準型

最小表示 0.001ct / 0.001g
カラット天びん

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

高精度 0.001ct
ジュエリー測定用カラット天びん
ひょう量 510ct ~ 1260ct、最小表示 0.001ct

FZ-CT/FX-CT共通

宝石測定用専用皿
黒色・銀色 各1個標準付属



大型風防標準装備 ★特許申請中

クイックUSB

FXi-02-JAの使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能 ★特許申請中

省スペース設計

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

計量センサーシステムC-SHS[®]搭載 ★特許申請中

応答速度 約1秒 〈Compact-Super Hybrid Sensor〉

統計演算機能

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能

イーサネット・インタフェース

FXi-08-JAの使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能です。《専用通信ソフトWinCT-Plus付属》

- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- 2電源方式 (※ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリー(別売品))
- コンパレータ表示 プザー付
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- RS-232C (D-Sub9Pオス) 標準装備
- g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード



FZ-CT



FX-CT

	校正用分銅内蔵型	FZ-500CT	FZ-700CT	FZ-1200CT
	標準型	FX-500CT	FX-700CT	FX-1200CT
ひょう量		510ct / 102g	760ct / 152g	1260ct / 252g
最小表示		0.001ct / 0.001g		
個数モード	計数可能最小単重	0.001g		
	サンプル数	5、10、25、50または100個		
パーセントモード	100%登録最小質量	0.100g		
	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)		
計量皿寸法		φ90mm		
FZ-CT	標準価格(税抜)	¥105,000	¥110,000	¥125,000
	JANコード	4981046607933	4981046607926	4981046607919
FX-CT	標準価格(税抜)	¥85,000	¥90,000	¥105,000
	JANコード	4981046607964	4981046607957	4981046607940

計量皿の材質=SUS304

★別売品につきましては、P.19 HR-A/AZシリーズをご覧ください。

個数計
その他
デジタルはかり
57p~60p