

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

SK-iWP SK-i

目量 1g~

デジタルスケール

乾電池別売
ACアダプタ別売

SK-iWP
IP65



SK-i

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- SK-1000iWP/2000iWP/1000i/2000i：精度等級 3級
上記以外の機種：精度等級 4級
- 目量の種類：単目量
(SK-30KiWP/30Kiは多目量)
- SK-1000iWP/2000iWP/1000i/2000iは、ご注文時に使用地区を指定してください。(P.61 区分表2)

※4級は、使用場所の制限はありません。

※詳細についてSK-iWPはP.46・SL-WPシリーズを、SK-iはP.56・SLシリーズをご覧ください。

★ SK-1000i、2000iに、別売のステンレス皿をご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません。電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。SK-1000i、2000i以外は、皿をのせた状態で電源を入れることが可能です。

SK-iWP

使用地域	製品番号	JANコード
地区 1	SK1000iWP-A1	4981046608442
	SK2000iWP-A1	4981046608497
地区 2	SK1000iWP-A2	4981046608459
	SK2000iWP-A2	4981046608541
地区 3	SK1000iWP-A3	4981046608466
	SK2000iWP-A3	4981046608558
地区 4	SK1000iWP-A4	4981046608473
	SK2000iWP-A4	4981046608565
地区 5	SK1000iWP-A5	4981046608480
	SK2000iWP-A5	4981046608572

SK-iWP

モデル	SK-1000iWP	SK-2000iWP	SK-5000iWP	SK-10KiWP	SK-20KiWP	SK-30KiWP
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg	30kg
目量	1g	2g	5g	0.01kg	0.02kg	0.02kg(0~20kg) 0.05kg(20~30kg)
使用範囲	20g~1000g	40g~2000g	50g~5000g	0.1kg~10kg	0.2kg~20kg	0.2kg~30kg
計量皿寸法	232(W) × 192(D)mm					
標準価格(税抜)	¥30,000				¥32,000	
JANコード	左記の表をご覧ください。		4981046606011	4981046606028	4981046606035	4981046605670
	計量皿/本体の材質=SUS304					

SK-i

使用地域	製品番号	JANコード
地区 1	SK1000i-A1	4981046608268
	SK2000i-A1	4981046608350
地区 2	SK1000i-A2	4981046608275
	SK2000i-A2	4981046608367
地区 3	SK1000i-A3	4981046608282
	SK2000i-A3	4981046608374
地区 4	SK1000i-A4	4981046608299
	SK2000i-A4	4981046608381
地区 5	SK1000i-A5	4981046608343
	SK2000i-A5	4981046608398

SK-i

モデル	SK-1000i	SK-2000i	SK-5000i	SK-10Ki	SK-20Ki	SK-30Ki
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg	30kg
目量	1g	2g	5g	0.01kg	0.02kg	0.02kg(0~20kg) 0.05kg(20~30kg)
使用範囲	20g~1000g	40g~2000g	50g~5000g	0.1kg~10kg	0.2kg~20kg	0.2kg~30kg
計量皿寸法	230(W) × 190(D)mm					
標準価格(税抜)	¥13,900				¥19,900	
JANコード	左記の表をご覧ください。		4981046605915	4981046605922	4981046605939	4981046605946
	※SK-1000i(WP)/2000i(WP)/5000i(WP)はg表示、SK-10Ki(WP)/20Ki(WP)/30Ki(WP)はkg表示のみ					

SR/SQ

目量 1g~

店舗用 料金はかり

ACアダプタ付属
バッテリー別売



SR

SR … お客様側

SR：タワー型(お客様側から見やすい表示部) SQ：標準型

ひょう量6000g~30000g、目量1g~10g

500個までの単価を記憶可能

バックライト付液晶表示

2電源方式 ACアダプタ(標準付属品)、または鉛バッテリー(別売品)

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級 3級
- 目量の種類：多目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。(P.61 区分表1)



SQ

SQ … お客様側

SR

モデル	SR-6K	SR-15K	SR-30K
ひょう量	6000g	15000g	30000g
目量	1g(0~3kg) 2g(3~6kg)	2g(0~6kg) 5g(6~15kg)	5g(0~15kg) 10g(15~30kg)
使用範囲	20g~6000g	40g~15000g	100g~30000g
最大風袋引量	2999g	5998g	14995g
計量皿寸法	300(W) × 210(D)mm		
標準価格(税抜)	¥59,800		
JANコード	4981046604086	4981046604093	4981046604161
	計量皿の材質=SUS304		

別売品

HC-02i 鉛バッテリー<受注生産>(約50時間) ¥10,000(税抜) AX-TB162 ACアダプタ(標準付属品) ¥4,500(税抜)
(コアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。)

SQ

モデル	SQ-6K	SQ-15K	SQ-30K
ひょう量	6000g	15000g	30000g
目量	1g(0~3kg) 2g(3~6kg)	2g(0~6kg) 5g(6~15kg)	5g(0~15kg) 10g(15~30kg)
使用範囲	20g~6000g	40g~15000g	100g~30000g
最大風袋引量	2999g	5998g	14995g
計量皿寸法	300(W) × 210(D)mm		
標準価格(税抜)	¥49,800		
JANコード	4981046604055	4981046604062	4981046604079
	計量皿の材質=SUS304		

取引・証明用
はかり
61p~72p