

# 防塵・防水デジタルはかり **UH-3000WP**

新製品 NEWS

防塵・防水



ひょう量 最小表示  
**3kg / 1g**

標準価格 ¥5,000(税抜)

## 清潔

- ・安心のIP67 ※  
まるとジャバジャバ洗ったり、浸け洗いも可能  
(計量皿も取外して洗浄可能)
- ・本体底面の電池フタはネジで固定する方式で、  
防水強化&脱落防止
- ・ステンレス皿(別売 UHWP-10JA)もご用意

## 便利

- ・容器の重さをゼロに出来る「ワンタッチ風袋引き」機能<sup>ふうたい</sup>
- ・オートパワーオフ機能〔5分〕  
(オートパワーオフ機能のOn/Off設定も可能)
- ・電池残量警告マーク付き
- ・本体後部には、持ち運びに便利な取っ手付き



電池フタ(本体底面)

※ IP67: 水深1mの深さに30分浸漬可能

モデル	UH-3000WP
ひょう量 / 最小表示	3,000 g / 1g
防塵・防水等級	IP67
表示 / 安定所要時間	7セグメントLCD 文字高 15.2 mm / 約1.5秒
電源	単3形乾電池 (R6P / LR6) × 2 個
電池寿命	約 700 時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)
計量皿寸法 / 外形寸法	約φ150mm / 161(W) x 140(D) x 74(H) mm
本体質量	約 420 g(電池含まず)
材質	ABS(本体、計量皿)、シリコンゴム(防水パッキン)他
付属品	取扱説明書
JANコード / 注文コード	4981046136792 / UH3000WP-JA

※ 取引・証明用にはご使用できません

別売アクセサリ: ステンレス皿(UHWP-10JA) ¥580(税抜)