



A10156 CL吊タン付

外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。

- 「A10156CL吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10156 CL吊タン付

単位(mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	H	吊ボルト 径	入数 (個)
0010	15A	1/2	25.7	2.0	25	M 6×25	26	67	W 3/8	200
0024	20A	3/4	31.2	2.0	25	M 6×25	26	70	W 3/8	200
0039	25A	1	37.6	2.0	25	M 6×25	26	73	W 3/8	200
0043	32A	1 1/4	46.3	2.0	25	M 6×25	26	78	W 3/8	150
0058	40A	1 1/2	52.2	2.0	25	M 6×25	26	81	W 3/8	150
0062	50A	2	64.1	2.0	25	M 6×25	26	87	W 3/8	120
0077	65A	2 1/2	79.9	2.3	25	M 8×25	26	94	W 3/8	130
0081	80A	3	92.7	2.3	25	M 8×25	26	100	W 3/8	130
0096	100A	4	118.3	2.3	25	M 8×25	26	113	W 3/8	100
0109	125A	5	143.8	3.2	32	M10×30	36	147	W 1/2	
0113	150A	6	170.2	3.2	32	M12×45	36	159	W 1/2	
0128	200A	8	221.3	3.2	32	M12×45	36	196	W 1/2	



営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付

A10203 ステンCL吊タン付

外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。

- 「A10203ステンCL吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。(100Aまで)
- SUS 304製。

品番コード A10203 ステンCL吊タン付

単位(mm)

サイズコード	サイズ (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	H	吊ボルト 径	入数 (個)
0011	15A	1/2	25.7	2.0	25	M 6×25	26	67	W 3/8	230
0026	20A	3/4	31.2	2.0	25	M 6×25	26	70	W 3/8	200
0045	25A	1	37.6	2.0	25	M 6×25	26	73	W 3/8	180
0050	32A	1 1/4	46.3	2.0	25	M 6×25	26	78	W 3/8	200
0064	40A	1 1/2	52.2	2.0	25	M 6×25	26	81	W 3/8	150
0079	50A	2	64.1	2.0	25	M 6×25	26	87	W 3/8	130
0083	65A	2 1/2	79.9	2.0	25	M 8×25	26	93	W 3/8	120
0098	80A	3	92.7	2.0	25	M 8×25	26	100	W 3/8	100
0115	100A	4	118.3	2.0	25	M 8×25	26	113	W 3/8	90
0120	125A	5	143.8	3.0	32	M10×35	36	145	W 1/2	
0134	150A	6	170.2	3.0	32	M12×45	36	158	W 1/2	
0149	200A	8	221.3	3.0	32	M12×45	36	198	W 1/2	



営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付

