


デッキ用吊金具各種(合成スラブ構造用)

QLデッキ、Sデッキ用
許容静荷重：1470N
(150kgf)

- 取付はワンタッチ押込み、吊りボルト(W%)をねじ込むだけ。
- 金具にバネ性があるため、デッキ寸法の誤差にも対応。
- 仮止めができ、取付位置の移動も簡単です。
- 高所作業がなく、下から取付けられます。



A13872 QL-B型

QL-B型

入数 100個



- JFE建材/QLデッキ50・75用
- アイテック/Sデッキ75用

A14499 S-50B型

S-50B型

入数 100個



- アイテック/Sデッキ50用

スーパーEデッキ、
Sデッキ対応
許容静荷重：980N
(100kgf)

- 取付はミゾに入れて右に90回すだけ。
- デッキに穴開け不要。工程が大幅に短縮されます。
- 吊ボルト(W%)が下からつけられ、高所作業がありません。
- 取付位置の移動も簡単。追加の取付けも自由です。
- ハネ部がデッキ裏側を押さえるので横方向への力を分散させ、脱落を防止します。



A15358 E-2型

E2型

入数 200個



- 日鐵住金建材/スーパーEデッキ用
- アイテック/Sデッキ50・75用

A12248 E-3型

E3型

入数 200個



- 日鐵住金建材/スーパーEデッキ用

合成スラブ用、フラットデッキ用、重量物用吊金具の注意事項

- 必ずデッキメーカーに合った金具をご使用ください。
- 吊ボルトは確実に締付けてください。
- 吊ボルト(W%)締付けトルクは、7.8~9.8N・m(80~100 kgf・cm)です。
- 取付け後、吊りボルトを曲げるなど金具を変形させるような使い方はしないでください。
- フラットデッキ用はS造のみにご使用ください。