


## デップ立バンドシリーズ

電気絶縁用の提灯式立バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。

- 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
- 軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。  注意
- 125A以上は蝶番式。(受注製作)
- バンド本体はSUS430製。(125A以上は鉄製)

### A10327 デップSG立バンド

SG管用。

品番コード A10327 デップSG立バンド

単位 (mm)

| サイズコード | サイズ    | 呼び径   | 適合管外径 | t   | C  | 締付ボルト径×長さ | D  | P  | F | 入数(個) |
|--------|--------|-------|-------|-----|----|-----------|----|----|---|-------|
| 0019   | SG- 15 | 1/2   | 21.7  | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 250   |
| 0023   | SG- 20 | 3/4   | 27.2  | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 250   |
| 0038   | SG- 25 | 1     | 34.0  | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 200   |
| 0042   | SG- 32 | 1 1/4 | 42.7  | 0.8 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 150   |
| 0057   | SG- 40 | 1 1/2 | 48.6  | 0.8 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 120   |
| 0061   | SG- 50 | 2     | 60.5  | 0.8 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 80    |
| 0076   | SG- 65 | 2 1/2 | 76.3  | 1.0 | 32 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 110   |
| 0095   | SG- 80 | 3     | 89.1  | 1.0 | 32 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 100   |
| 0108   | SG-100 | 4     | 114.3 | 1.0 | 32 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 80    |
| 0112   | SG-125 | 5     | 139.8 | 3.2 | 32 | M10×30    | 55 | 27 | 8 |       |
| 0127   | SG-150 | 6     | 165.2 | 3.2 | 32 | M10×30    | 55 | 27 | 8 |       |

被膜色/アイボリー ●

### A10328 デップCU立バンド

銅管用。

品番コード A10328 デップCU立バンド

単位 (mm)

| サイズコード | サイズ    | 呼び径   | 適合管外径  | t   | C  | 締付ボルト径×長さ | D  | P  | F | 入数(個) |
|--------|--------|-------|--------|-----|----|-----------|----|----|---|-------|
| 0016   | Cu- 8  | 1/4   | 9.52   | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 400   |
| 0035   | Cu-10  | 3/8   | 12.70  | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 400   |
| 0040   | Cu-15  | 1/2   | 15.88  | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 350   |
| 0054   | Cu-19  | 5/8   | 19.05  | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 300   |
| 0069   | Cu-20  | 3/4   | 22.22  | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 250   |
| 0073   | 5      | 空調用   | 25.40  | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 250   |
| 0088   | Cu-25  | 1     | 28.58  | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 250   |
| 0092   | Cu-32  | 1 1/4 | 34.92  | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 200   |
| 0105   | Cu-40  | 1 1/2 | 41.28  | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 150   |
| 0110   | Cu-50  | 2     | 53.98  | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 100   |
| 0124   | Cu-65  | 2 1/2 | 66.68  | 0.8 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 130   |
| 0139   | Cu-80  | 3     | 79.38  | 0.8 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 100   |
| 0143   | Cu-100 | 4     | 104.78 | 0.8 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 80    |
| 0158   | Cu-125 | 5     | 130.18 | 3.2 | 32 | M10×30    | 55 | 27 | 8 |       |
| 0162   | Cu-150 | 6     | 155.58 | 3.2 | 32 | M10×30    | 55 | 27 | 8 |       |

被膜色/ブラック ●

### A10329 デップSU立バンド

ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。

品番コード A10329 デップSU立バンド

単位 (mm)

| サイズコード | サイズ    | 呼び径   | 適合管外径 | t   | C  | 締付ボルト径×長さ | D  | P  | F | 入数(個) |
|--------|--------|-------|-------|-----|----|-----------|----|----|---|-------|
| 0013   | Su- 13 | 1/2   | 15.88 | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 350   |
| 0028   | Su- 20 | 3/4   | 22.22 | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 250   |
| 0032   | Su- 25 | 1     | 28.58 | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 250   |
| 0047   | Su- 30 | (1)   | 34.0  | 0.6 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 200   |
| 0051   | Su- 40 | 1 1/4 | 42.7  | 0.8 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 150   |
| 0066   | Su- 50 | 1 1/2 | 48.6  | 0.8 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 120   |
| 0085   | Su- 60 | 2     | 60.5  | 0.8 | 25 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 80    |
| 0090   | Su- 75 | 2 1/2 | 76.3  | 1.0 | 32 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 110   |
| 0102   | Su- 80 | 3     | 89.1  | 1.0 | 32 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 100   |
| 0117   | Su-100 | 4     | 114.3 | 1.0 | 32 | M 6×20    | 45 | 20 | 6 | 50    |
| 0121   | Su-125 | 5     | 139.8 | 3.2 | 32 | M10×30    | 55 | 27 | 8 |       |
| 0136   | Su-150 | 6     | 165.2 | 3.2 | 32 | M10×30    | 55 | 27 | 8 |       |

被膜色/ブルー ●

