



埋込コンセント用プレート **引掛形**

WALL PLATE FOR LOCKING RECEPTACLE

プレート表面に PULL ⇄ LOCK、ヌケル⇄ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。

■引掛形15A・20A用(ボス径φ34.5用)

●プレートねじ付です。

適合規格等

埋込
コンセント用
プレート
引掛形

RoHS

本体耐電圧
UL94 V-0

*エンブレプレート
のみ

形状寸法 Dimension	材質 Material	エンブレ(ナイロン樹脂) Nylon L=120			ステンレス Stainless L=115			新金 Aluminum L=120		
		表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
1ヶ用ボックス φ35.5穴×1 1 Gang 1 Receptacle		—	—	—	A	141S	360	B	141A	380
1ヶ用ボックス φ35.5穴×1 1 Gang 1 Receptacle		—	—	—	—	—	—	B	141A-U*1	510
1ヶ用ボックス φ35.5穴×1 1 Gang 1 Receptacle		C	1141N	340	—	—	—	B	1141A	380
		D-1	1141N-100					D-2	1141A-100	450
		E-1	1141N-200					E-2	1141A-200	
2ヶ用ボックス*2 φ35.5穴×2 2 Gang 2 Receptacle		—	—	—	A	141-1S	720	B	141-1A	760
2ヶ用ボックス*2 φ35.5穴×2 2 Gang 2 Receptacle		—	—	—	—	—	—	B	1141-1A	760
3ヶ用ボックス φ35.5穴×2 3 Gang 2 Receptacle		—	—	—	A	141-2S	1,210	B	141-2A	1,140
3ヶ用ボックス φ35.5穴×2 3 Gang 2 Receptacle		—	—	—	—	—	—	B	1141-2A	1,140

*1 3220-L6UL専用(ユニファイねじ付)

*標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

*2 接続使用時にはプラグ径にご注意ください。

(注) 埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意ください。詳しくはA-8ページ「2.施工にあたって」をご参照ください。

K
プレート

埋込
コンセント用
プレート
引掛形

プレート表面の表示例

写真 **A** ~ **F-2** は上表の「表示」欄に対応しています。



埋込コンセント用プレートの
対応製品・掲載ページ



コンセント
(C-1~)



オプション
パーツ
(M-1~)