



■ボス径φ40.5用

J の表示例はK-5ページをご参照ください。

●プレートねじ付です。

形状寸法 Dimension	材質 Material	エンプラ(ナイロン樹脂) Nylon L=120			ステンレス Stainless L=115			新金 Aluminum L=120		
		表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
	1ヶ用ボックス φ41.5穴×1 1 Gang 1 Receptacle	—	—	—	なし	321S	330	—	—	—
	1ヶ用ボックス φ41.5穴×1 1 Gang 1 Receptacle	なし	1321N	310	—	—	—	—	—	—
		J	1321N-200	340						

(注) 埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意ください。詳しくはA-8ページ「2.施工にあたって」をご参照ください。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

■平刃形30A・50A・60A用(ボス径φ57)

J の表示例はK-5ページをご参照ください。

●プレートねじ付です。

形状寸法 Dimension	材質 Material	エンプラ(ナイロン樹脂) Nylon L=120			ステンレス Stainless L=115			新金 Aluminum L=120		
		表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
	2ヶ用ボックス φ58.5穴×1 2 Gang 1 Receptacle	なし	541N	490	なし	541S	650	なし	541A	690
		J	541N-200	540						





(注) 埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意ください。詳しくはA-8ページ「2.施工にあたって」をご参照ください。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

■平刃形15A・20A 複式用

I J の表示例はK-5ページをご参照ください。

●プレートねじ付です。

形状寸法 Dimension	材質 Material	エンプラ(ナイロン樹脂) Nylon L=120			ステンレス Stainless L=115			新金 Aluminum L=120		
		表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
	1ヶ用ボックス 小判穴×2 1 Gang 1 Duplex Receptacle	なし	V41N	310	なし	V41S	330	なし	V41A	340
		I	V41N-100	340						
		J	V41N-200							
	1ヶ用ボックス 角穴×2 1 Gang 1 Horizontal Duplex Receptacle	なし	1041N	310	—	—	—	なし	1041A	380
	2ヶ用ボックス 小判穴×4 2 Gang 2 Duplex Receptacle	—	—	—	なし	V42S	650	なし	V42A	690
	2ヶ用ボックス 角穴×4 2 Gang 2 Horizontal Duplex Receptacle	—	—	—	—	—	—	なし	1042A	760

(注) 埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意ください。詳しくはA-8ページ「2.施工にあたって」をご参照ください。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

K
プレート

埋込コンセント用プレート 平刃形



埋込コンセント用プレート・blank
プレートの対応製品・掲載ページ



コンセント
(C-1~)



オプション
パーツ
(M-1~)