



サーモラベル®8Eシリーズ(不可逆/8点式)

品番	型番	温度組合せ(°C)	価格(税抜)	照会No.
1-4059-01	8E-50	50- 60- 70- 80- 90-100-110-120	¥10,000	057775
1-4059-02	8E-90	90-100-110-120-130-140-150-160	¥10,000	057775

- 示温エレメントは安定性のある融溶性顔料の融点を利用していますので、正確で高精度です。
- 1枚のラベルで広範囲の温度を管理する事ができます。

仕様

- 変色精度: ±2°C
- 入数: 1箱(20枚入)
- サイズ: ベース部/15×43mm、示温エレメント部/φ3mm



各温度の変色

変色温度(°C)	原色→変色	変色温度(°C)	原色→変色	変色温度(°C)	原色→変色
50	白→赤	90	白→赤	130	白→黒
60	白→緑	100	白→えんじ	140	
70	白→赤橙	110	白→濃あい	150	
80	白→青	120	白→青	160	

- 小さな部品の温度管理に便利です。
- 粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。
- 仕様 ● 変色精度: ±2°C ● サイズ: 5×5mm ● 入数: 1袋(200枚入)



サーモラベル®ミニ(不可逆性)

品番	型番	変色温度(°C)	原色→変色	価格(税抜)	照会No.
1-630-01	No.50	50	白→赤	¥5,200	057775
1-630-02	No.55	55		¥5,200	057775
1-630-03	No.60	60		¥5,200	057775
1-630-04	No.65	65		¥5,200	057775
1-630-05	No.70	70		¥5,200	057775
1-630-06	No.75	75		¥5,200	057775
1-630-07	No.80	80		¥5,200	057775
1-630-08	No.85	85		¥5,200	057775
1-630-09	No.90	90		¥5,200	057775
1-630-10	No.95	95		¥5,200	057775
1-630-11	No.100	100		¥5,200	057775
1-630-12	No.105	105		¥5,200	057775
1-630-13	No.110	110		¥5,200	057775
1-630-14	No.115	115		¥5,200	057775
1-630-15	No.120	120		¥5,200	057775
1-630-16	No.125	125		¥5,200	057775

※本商品は屋内専用です。

屋内専用の超小型タイプ

仕様

- 変色精度: ±2°C
- サイズ: ベース部/5×5mm、示温エレメント部/φ1.5mm
- 入数: 1袋(200枚入)



サーモラベル®スーパーミニ1K(不可逆性)

品番	型番	変色温度(°C)	原色→変色	価格(税抜)	照会No.
1-4057-01	1K-40	40	白→黒	¥5,000	057775
1-4057-02	1K-45	45		¥5,000	057775
1-4057-03	1K-50	50		¥5,000	057775
1-4057-04	1K-55	55		¥5,000	057775
1-4057-05	1K-60	60		¥5,000	057775
1-4057-06	1K-65	65		¥5,000	057775
1-4057-07	1K-70	70		¥5,000	057775
1-4057-08	1K-75	75		¥5,000	057775
1-4057-09	1K-80	80		¥5,000	057775
1-4057-10	1K-85	85		¥5,000	057775
1-4057-11	1K-90	90		¥5,000	057775
1-4057-12	1K-95	95		¥5,000	057775
1-4057-13	1K-100	100		¥5,000	057775
1-4057-14	1K-105	105		¥5,000	057775
1-4057-15	1K-110	110		¥5,000	057775
1-4057-16	1K-115	115		¥5,000	057775
1-4057-17	1K-120	120		¥5,000	057775
1-4057-18	1K-125	125		¥5,000	057775

※本商品は屋内専用です。

- 小さな部品の温度管理に便利です。
- 粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。



サーモラベル®スーパーミニ3K(不可逆/3点式)

品番	型番	温度組合せ(°C)	価格(税抜)	照会No.
1-629-01	3K-40	40- 45- 50	¥1,600	057775
1-629-02	3K-50	50- 55- 60	¥1,600	057775
1-629-03	3K-65	65- 70- 75	¥1,600	057775
1-629-04	3K-80	80- 85- 90	¥1,600	057775
1-629-05	3K-95	95-100-105	¥1,600	057775
1-629-06	3K-110	110-115-120	¥1,600	057775
1-629-07	3K-130	130-140-150	¥1,600	057775

※本商品は屋内専用です。

仕様

- 変色精度: ±2°C
- 原色→変色: 白→黒
- 入数: 1袋(20枚入)
- サイズ: ベース部/6.5×11mm、示温エレメント/φ1.5mm、3連

用途

- トランジスター・ダイオード・集積回路・抵抗器・トランス等、微小部品の温度測定用に。

02 計測・測定

実験設備・保管 3

ライフサイエンス・分析 4

NEW 試薬 5

容器・コンテナ 6

実験器具・材料・備品 7

洗浄・滅菌・清掃 8

安全保護用品 9

クリーン環境関連機器 10

開発・試作支援 11

レンタル 12

さくいん 13

中分類

天秤・天秤関連品 A

温度・湿度測定機器 B

データロガー・記録計 C

水質・土壌検査機器 D

大気・ガス検査機器 E

自然環境測定機器 F

電気計測機器 G

物性・物理量測定機器 H

顕微鏡・顕微鏡関連品 I

ファイバースコープ J

レーザー K

光学機器関連 L

測定工具・測量用品

小分類

放射温度計

サーモグラフィ

デジタル温度計

温度調節器

温度センサー

小型温度計

棒状温度計

湿度計

温度表示ラベル