

大工の仕事

プロのわざ

シリーズ

本職人の大工の仕事を高める最高級品。

タフ軽快

切断適合材 内装木材・集成材・構造用合板・化粧合板

超軽快、長切れが実現！

- 超微粒・高硬度・高抗折力の最高級チップ採用
- 高次元制振 N-スリット採用
- 摩擦係数の低いパールフッ素コーティング仕様



造作用		
品番	サイズ	価格
97121	125×1.4×42p	¥3,900
97122	147×1.55×52p	¥4,200
97123	165×1.55×52p	¥4,200
99177	190×1.55×52p	¥4,200

構造用合板・集成材用

切断適合材 構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ

構造用合板・集成材の切断にお勧めです！

- 6:1組刃 切断時の直進性とハケ仕上がりが向上！
- 耐久性トップクラスの特種超硬チップ 超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上！
- ブラックフッ素コーティング 縦・横・斜めの切断が爽快に！
- N-スリット + 4×4スリット 制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。



構造用合板・集成材用		
品番	サイズ	価格
99158	100×1.3×35p	¥3,900
99159	125×1.3×42p	¥4,200
99160	147×1.5×42p	¥4,650
99161	165×1.5×56p	¥5,250
99162	190×1.5×56p	¥5,250

深厚切り

切断適合材 構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ

強くブレない！ 深切り・厚切り用マルノコに対応！

- 安定感の台金厚20%アップ！
- 6:1組刃 切断時の直進性とハケ仕上がりが向上！
- 耐久性トップクラスの特種超硬チップ 超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上！
- ダークレッドフッ素コーティング 縦・横・斜めの切断が爽快に！
- 高次元制振レーザーリット 制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。



構造用合板・集成材用		
品番	サイズ	価格
97404	100×1.45×35p	¥3,900
97405	125×1.45×42p	¥4,200
97400	147×1.65×56p	¥5,250
97401	157×1.65×56p	¥5,250
97402	165×1.65×56p	¥5,250
97403	190×1.65×56p	¥5,250

内装職人(超精密造作用)

切断適合材 内装木材・集成材・構造用合板・化粧合板

超精密、軽快、長切れが実現！

- 最速1.3mmの刃厚
- 6:1組刃 切断時の直進性とハケ仕上がりが向上！
- 耐久性トップクラスの特種超硬チップ 超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上！
- ネイビーフッ素コーティング 縦・横・斜めの切断が爽快に！
- N-スリット + 5×5スリット採用 制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。



超精密造作用		
品番	サイズ	価格
99144	125×1.2×56p	¥4,800
99142	147×1.3×56p	¥5,250
99143	165×1.3×70p	¥5,850

造作用

切断適合材 一般木材・集成材・化粧合板・デコラ

一般木材・集成材などの造作用切断にお勧めです！

- 耐久性トップクラスの特種超硬チップ 超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上！
- ブラックフッ素コーティング 縦・横・斜めの切断が爽快に！
- N-スリット 制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。



造作用		
品番	サイズ	価格
99157	125×1.3×24p	¥3,300
99163	147×1.5×52p	¥4,050
99164	165×1.5×52p	¥4,050
99165	190×1.5×52p	¥4,050