



スタンド 光学ベース

スタンド

ダウンロード 2DCAD

↑ ES-8-20 ~ 80/ES-12-35P ~ 130P
ES-20-35P ~ 130P

特長 Sales Point

- ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。
- $\phi 8\text{mm}$ 、 $\phi 12\text{mm}$ 、 $\phi 20\text{mm}$ の各シャフト用、固定する高さ(深さ)ごとに製品があります。
- シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれかが必要な方向から固定することができます。
- 高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
- 全長が80mm以上の製品には上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。

製品番号	製品名	価格	適合シャフト径	高さ	クランプねじの数	底面のねじ	質量
ES-8-20	スタンド $\phi 8$ L=20	¥2,300	$\phi 8\text{mm}$	20mm	1	M6	0.01kg
ES-8-50	スタンド $\phi 8$ L=50	¥2,500		50mm	1		0.03kg
ES-8-80	スタンド $\phi 8$ L=80	¥2,500		80mm	2		0.05kg
ES-12-35P	スタンド $\phi 12$ L=35	¥2,800	$\phi 12\text{mm}$	35mm	1	M16P1	0.03kg
ES-12-70P	スタンド $\phi 12$ L=70	¥3,500		70mm	1		0.06kg
ES-12-100P	スタンド $\phi 12$ L=100	¥4,000		100mm	2		0.08kg
ES-12-130P	スタンド $\phi 12$ L=130	¥5,000	$\phi 20\text{mm}$	130mm	2	M16P1	0.1kg
ES-20-35P	スタンド $\phi 20$ L=35	¥3,000		35mm	1		0.05kg
ES-20-70P	スタンド $\phi 20$ L=70	¥3,500		70mm	1		0.09kg
ES-20-100P	スタンド $\phi 20$ L=100	¥6,500	100mm	2	0.12kg		
ES-20-130P	スタンド $\phi 20$ L=130	¥8,000	130mm	2	0.15kg		

↑ SC-8, SC-12, SC-20
カラー $\phi 8$ 、 $\phi 12$ 、 $\phi 20$

特長 Sales Point

- SC-8、SC-12、SC-20、SC-30はスタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。
- シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
- SV-12P、SV-20Pは上下方向に微動調整できるスタンドです。

製品番号	製品名	価格	適合シャフト径	厚さ	質量
SC-8	カラー $\phi 8$	¥1,000	$\phi 8\text{mm}$	10mm	0.01kg
SC-12	カラー $\phi 12$	¥1,000	$\phi 12\text{mm}$		
SC-20	カラー $\phi 20$	¥1,000	$\phi 20\text{mm}$		
SC-30	カラー $\phi 30$	¥1,800	$\phi 30\text{mm}$		0.02kg

↑ SV-20P
上下微動スタンド

製品番号	製品名	価格	適合シャフト径	高さ	クランプねじの数	底面のねじ	質量
SV-12P	上下微動スタンド $\phi 12$	¥10,000	$\phi 12\text{mm}$	70mm~75mm	1	M16P1	0.12kg
SV-20P	上下微動スタンド $\phi 20$	¥11,000	$\phi 20\text{mm}$				0.15kg



↑ UA-12/UA-50CL

特長 Sales Point

- ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。
- マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するというそう便利です。
- ホルダ部が $\phi 8\text{mm}$ 、 $\phi 12\text{mm}$ 、 $\phi 20\text{mm}$ の製品と可動範囲が0~46mmまでの製品があります。

製品番号	製品名	価格	ホルダ部	耐荷重	質量
UA-8	ユニバーサルアーム $\phi 8$ 用	¥20,000	$\phi 8\text{mm}$	24.5N(2.5kgf)	0.31kg
UA-12	ユニバーサルアーム $\phi 12$ 用	¥25,000	$\phi 12\text{mm}$	39.2N(4kgf)	0.9kg
UA-20	ユニバーサルアーム $\phi 20$ 用	¥25,000	$\phi 20\text{mm}$		
UA-50CL	ユニバーサルアーム 汎用	¥41,000	0~46mm		

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。

光学ベース

光学ベース

光学ベース

精細調整

定盤

ベース

ベース

ベース

ベース

スタンド

ベース

マグネット

クロス