

## 形番表示方法

CSB - R1 - 15 - W

CSBF

機種形番

① アクチュエータ

② 接続口径

※1

※2

③ ボディ・シート材質

記号	内容	機種形番	
		CSB (スタンダードボア)	CSBF (フルボア)
<b>① アクチュエータ</b>			
無記号	複動作動形	●	●
R1	単動作動形NC (ノーマルクローズ) 形	●	●
R2	単動作動形NO (ノーマルオープン) 形	●	●
<b>② 接続口径</b>			
10	Rc 3/8	●	
15	Rc 1/2	●	●
20	Rc 3/4	●	●
25	Rc 1	●	●
32	Rc 1 1/4	●	●
40	Rc 1 1/2	●	●
50	Rc 2	●	
<b>③ ボディ・シート材質</b>			
H	青銅-強化PTFE	●	●
W	ステンレス-強化PTFE	●	

※1：接続口径10の場合、フルボアですが機種形番はCSBとなります。

※2：CSB-R※-40・50、CSBF-R※-32・40は対応していません。

## 〈形番表示例〉

### CSB-R1-15-W

機種名：CSB (スタンダードボア)

① アクチュエータ : 単動作動形NC (ノーマルクローズ) 形

② 接続口径 : Rc 1/2

③ ボディ・シート材質 : ステンレス-強化PTFE

EXA  
FWD  
HNB/G  
USB/G  
FAB/G  
FGB/G  
FVB  
FWB/G  
FHB  
FLB  
AB  
AG  
AP・AD  
APK・ADK  
ドライエア用  
EX防爆形  
防爆形  
HVB・HVL  
S◇B・NAB  
LAD・NAD  
水用関連  
NP・NAP・NVP  
SNP  
CHB/G  
MXB/G  
その他バルブ  
SWD・MWD  
集塵用  
CVE・CVSE  
CCH・CPE/D  
ライフサイエンス  
ガス燃焼  
自動散水  
屋外向け  
特殊流体  
受注生産品  
巻末