

F.R.L
F
R
L
圧力SW
残圧排出弁
スロースタートバルブ
難燃FR
禁油R
中圧FR
ノンパブルFRL
屋外FR
FRL (関連機器)
小形FRL
大形FRL
精密R
真空F・R
クリーンFR
電空R
エアスタ
スピードコントローラ
サイレンサ
逆止弁・チェック弁他
継手・チューブ
エアユニット
精密機器
機械式・電子式圧力SW
音響・密着確認SW
エアセンサ
クーラント用圧力SW
気体流量センサコントローラ
水用流量センサ
全空圧システム (トータルエア)
全空圧システム (ガソム)
冷凍式ドライヤ
乾燥剤式ドライヤ
高分子膜式ドライヤ
メインラインフィルタ
ドレン排出器他
巻末

F 超小形ジョイント

接続口径M3~1/8 (Rc又はR)



● 接続口径M3,M5,チューブ径φ3.2,φ4,φ6用超小型ジョイントを44機種シリーズ化

■ バーブ継手				■ クランプ継手
ストレート・FTS	エルボ・FTL	ティ・FTT	バーブニップル・FTS-0	ストレート・FCS
				
・適用チューブ外径：φ3.2~φ6 ・記載ページ：730	・適用チューブ外径：φ3.2~φ6 ・記載ページ：730	・適用チューブ外径：φ3.2~φ6 ・記載ページ：730	・適用チューブ外径：φ3.2~φ6 ・記載ページ：730	・適用チューブ外径：φ3.2~φ6 ・記載ページ：731
■ 両ネジニップル		■ ソケット		
エルボ・FCL	ストレート・FNS	ストレート・FSS	エルボ・FSL	ティ・FST
				
・適用チューブ外径：φ3.2~φ6 ・記載ページ：731	・記載ページ：731	・記載ページ：731	・記載ページ：732	・記載ページ：732
■ アジャスタブルソケット				■ ブッシュ
エルボ・FAL	ティ・FAT	クロス・FAX	変形チーズ・FAY	FBS
				
・記載ページ：732	・記載ページ：732	・記載ページ：733	・記載ページ：733	・記載ページ：733
■ 隔壁	■ プラグ	■ 延長	■ マニホールド	
FWS 販売単位：5ヶ	FPL	FLS	FMB 販売単位：1ヶ	FMH 販売単位：1ヶ
				
・記載ページ：733	・記載ページ：734	・記載ページ：734	・記載ページ：734	・記載ページ：734
■ ガasket				
FGS 販売単位：100ヶ				
				
・記載ページ：734				

● 販売単位が明示されていない製品は10ヶ/1袋です。