



スナップドレン

DT3000-W・DT4000-W Series

軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適用コンプレッサ：0.75kW ~ 75kW
JIS 記号




仕様

項目	DT3000-W	DT4000-W	DT3010-W	DT4010-W
タイプ	ノーマルオープン (注1)		ノーマルクローズ	
使用流体	圧縮空気中のドレン (水又は油)			
耐圧力 MPa	1.5			
使用圧力 MPa	0.1 ~ 1		0.15 ~ 1	
周囲温度	5 ~ 60			
接続口径 Rc、NPT、G	3/8、1/2			
ドレン排出口	竹の子ニップル (ソフトナイロンチューブ内径 5.7 ~ 6を直接接続可能)			
質量 kg	0.3	0.45	0.3	0.45

注1：使用コンプレッサが0.75kW未満 (吐出流量0.09m³/min) の場合はノーマルクローズをご使用ください。

形番表示方法



① 形番

② 接続口径

③ 配管ねじ種類

④ オプション

⑤ アタッチメント
注2

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1：ペットコックが添付されます。

注2：C形ブラケット形番 DT3000-W.....B320

DT4000-W.....B420

注3：接続口径に合わせたマスキングプラグが、1ヶ添付されます。

記号	内容	
① 形番		
DT3000	ノーマルオープン形オートドレン	
DT3010	ノーマルクローズ形オートドレン	
DT4000	ノーマルオープン形オートドレン	
DT4010	ノーマルクローズ形オートドレン	
② 接続口径		
10	3/8	
15	1/2	
③ 配管ねじ種類		
無記号	Rcねじ	
N	NPTねじ	
G	Gねじ	
④ オプション		
ボウル材質	無記号	ポリカーボネートボウル
	Z	ナイロンボウル
	M 注1	メタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/8
	M2 注1	メタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4
ペットコック添付	無記号	パイププラグ組付
	C 注1	ペットコック添付 (パイププラグなし)
⑤ アタッチメント		
無記号	添付なし	
BW	C形ブラケット	

ボウルの種類と形状

種類	ノーマルオープン形 (無圧力時開タイプ)	ノーマルクローズ形 (無圧力時閉タイプ)
ボウル材質	DT3000-W/DT4000-W	DT3010-W/DT4010-W
適用シリーズ		
DT3000-W DT4000-W	プラスチック 手動コック付 	手動コック付
	メタル 手動コック無 [M、M2] Rc1/8(M) Rc1/4(M2)	手動コック無 [M、M2] Rc1/8(M) Rc1/4(M2)

スナップドレン能力線図

