

空圧・真空・補助機器総合
カタログNo.CB-024S

ニュージョイント GW-FP1 Series

- 接続口径 M5~R1/2、φ4 ~ φ12
- 適用チューブ φ4~ φ12



仕様


項目	GW	
使用流体	圧縮空気	
最高使用圧力	MPa	1.0
負圧	KPa	-100 注2
周囲温度	℃	-10~60 (但し凍結なきこと)
使用チューブ	ソフトナイロンチューブ(F-15**)	
	ウレタンチューブ(U-95**,NU-**)注1	

注1：チューブの寸法、使用温度範囲および使用圧力は空圧・真空・補助機器総合 (CB-024S) を参照してください。

注2：ウレタンチューブ (U-95**・NU-**) を用いて真空圧で使用の際はインサートリングの併用をしてください。

形番表示方法

※形番の組み合わせについては、空圧・真空・補助機器総合 (CB-024S) を参照してください。



① 形状		② 適用チューブ外径		③ 接続口径		④ その他の組合せ	
S	ストレート	4	φ4	M5	M5×0.8	L	ロング
L	エルボ	6	φ6	6	R1/8	T	ターン
T	チーズ	8	φ8	8	R1/4	D	D形
TR	テトラ形	10	φ10	10	R3/8	X	バルクヘッド
Y	Y形チーズ	12	φ12	15	R1/2	S	丸形
FY	FY形	16	φ16	0	ねじなし	M	メス形
WY	二重Y形	44	φ4・φ4	4P	φ4用プラグ	E	隔壁メス
CR	クロス形	46	φ4・φ6	6P	φ6用プラグ	W	ダブル
C	キャップ	48	φ4・φ8	8P	φ8用プラグ	2T	2口ターン
M	対締付ジョイント用	64	φ6・φ4	8P	φ8用プラグ	45	片口45°
MF	マニホールド	66	φ6・φ6	10P	φ10用プラグ		
		68	φ6・φ8	12P	φ12用プラグ		
		86	φ8・φ6	C	C形プラグ		
		88	φ8・φ8	L	L形プラグ		
		810	φ8・φ10	Y	Y形プラグ		
		812	φ8・φ12				
		108	φ10・φ8				
		1010	φ10・φ10				
		1012	φ10・φ12				
		1210	φ12・φ10				
		1212	φ12・φ12				

注：販売単位は、10ヶ/1袋です。