

樹脂管の特長

耐熱性

高温で長時間使用しても、強度の低下はほとんどありません。



衛生性

有害物質の溶出や赤錆・青錆などによる水質汚濁がなく、長期間衛生的です。



流量の確保

金属管に比べて内面が滑らかで摩擦抵抗が小さいため、スケールなどが付着しにくく、長期にわたって安定した流量が確保されます。



施工性

軽量で柔軟なため、切断・接合・曲げ配管が容易にできます。特に小口径管は長尺(巻物)のため、容易に引きまわし配管ができます。



保温・保冷性

熱伝導率が鋼管や銅管に比べ極めて小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。



耐塩素水性

水道水使用の条件である、耐塩素水性に優れています。



架橋ポリエチレン管

架橋ポリエチレン管 (PN15)
JIS K6769適合品



サイズ	品番	外径	内径	厚さ	長さ	価格
10	PX10	13	9.8	1.6	100m	¥33,030
13	PX13	17	12.8	2.1		¥38,120
16	PXPN16	21.5	16.2	2.7		¥60,980
20	PXPN20	27	20.5	3.3		¥76,230

保温材付架橋ポリエチレン管



PN15用 保温材厚さ3mm品

色	樹脂管サイズ	品番	長さ	保温材厚さ	価格
青	10	H3-PX10-B	50m	3mm	¥26,500
	13	H3-PX13-B	50m		¥28,000
	16	H3-PXPN16-B	50m		¥40,000
ピンク	10	H3-PX10-P	50m	3mm	¥26,500
	13	H3-PX13-P	50m		¥28,000
	16	H3-PXPN16-P	50m		¥40,000

プレ管 (架橋ポリエチレン管)

さや管に架橋ポリエチレン管を
通管したものです。



PN15用 プレ管

色	樹脂管サイズ	品番	プレ管サイズ	長さ	価格
青	10	PR-PX1022-B	22mm	50m	¥35,920
	13	PR-PX1322-B	22mm	50m	¥40,770
	16	PR-PXPN1628-B	28mm	30m	¥40,310
	20	PR-PXPN2036-B	36mm	30m	¥52,900
ピンク	10	PR-PX1022-P	22mm	50m	¥35,920
	13	PR-PX1322-P	22mm	50m	¥40,770
	16	PR-PXPN1628-P	28mm	30m	¥40,310
	20	PR-PXPN2036-P	36mm	30m	¥52,900

※消音テープ付もあります。納期お問い合わせ下さい。

PN15用 保温材厚さ5mm品

色	樹脂管サイズ	品番	長さ	保温材厚さ	価格
青	10	H5-PX10-B	50m	5mm	¥35,840
	13	H5-PX13-B	50m		¥42,230
	16	H5-PXPN16-B	50m		¥59,870
	20	H5-PXPN20-B	50m		¥76,730
ピンク	10	H5-PX10-P	50m	5mm	¥35,840
	13	H5-PX13-P	50m		¥42,230
	16	H5-PXPN16P	50m		¥59,870
	20	H5-PXPN20-P	50m		¥76,730

PN15用 保温材厚さ10mm品

色	樹脂管サイズ	品番	長さ	保温材厚さ	価格
青	10	H10-PX10-B	50m	10mm	¥42,500
	13	H10-PX13-B	50m		¥48,000
	16	H10-PXPN16-B	50m		¥66,500
	20	H10-PXPN20-B	50m		¥78,000
ピンク	10	H10-PX10-P	50m	10mm	¥42,500
	13	H10-PX13-P	50m		¥48,000
	16	H10-PXPN16-P	50m		¥66,500
	20	H10-PXPN20-P	50m		¥78,000