

LB ブラインドライナー

材質 304/316L



寸法表	SIZE	A	E
	1S	33.8	11
	1.25S	39	※
	1.5S	47	11
	2S	60.5	11
	2.5S	74	11
	3S	87.5	11
	3.5S	101	※
	4S	114.1	11

NH 六角ナット

材質 304



寸法表	SIZE	B	E
	1S	46	30
	1.25S	51	※
	1.5S	56	30
	2S	71	30
	2.5S	85	30
	3S	100	30
	3.5S	117.5	※
	4S	136	38

対辺の大きいタイプもあります。

EL-M ネジ90°エルボ

材質 304/316L



片ネジタイプもあります。

寸法表	SIZE	A
	1S	55
	1.25S	55
	1.5S	70
	2S	82
	2.5S	105
	3S	110
	3.5S	125
	4S	160

EL-N ナット90°エルボ

材質 304/316L



片ナットタイプもあります。

寸法表	SIZE	A
	1S	55
	1.25S	55
	1.5S	70
	2S	82
	2.5S	105
	3S	110
	3.5S	125
	4S	160

TE-M ネジチーズ

材質 304/316L



一方・二方ネジチーズもあります。

寸法表	SIZE	A
	1S	55
	1.25S	55
	1.5S	70
	2S	82
	2.5S	105
	3S	110
	3.5S	125
	4S	160

TE-N ナットチーズ

材質 304/316L



一方・二方ナットチーズもあります。

寸法表	SIZE	A
	1S	55
	1.25S	55
	1.5S	70
	2S	82
	2.5S	105
	3S	110
	3.5S	125
	4S	160

RC(RE)-M ネジレデューサー(同心・偏心)

材質 304/316L



RC



RE

片ネジレデューサーもあります。

寸法表		SIZE	L
	1.25S×1S	109	
	1.5S×1.25S	109	
	1.5S×1S	109	
	2S×1.5S	109	
	2S×1.25S	109	
	2S×1S	109	
	2.5S×2S	109	
	2.5S×1.5S	109	
	2.5S×1.25S	109	
	2.5S×1S	109	
	3S×2.5S	109	
	3S×2S	109	
	3S×1.5S	109	
	3.5S×3S	109	
	3.5S×2.5S	109	
	3.5S×2S	109	
4S×3.5S	151.5		
4S×3S	151.5		
4S×2.5S	151.5		
4S×2S	151.5		

RC(RE)-N ナットレデューサー(同心・偏心)

材質 304/316L



RC



RE

片ナットレデューサーもあります。

寸法表		SIZE	L
	1.25S×1S	109	
	1.5S×1.25S	109	
	1.5S×1S	109	
	2S×1.5S	109	
	2S×1.25S	109	
	2S×1S	109	
	2.5S×2S	109	
	2.5S×1.5S	109	
	2.5S×1.25S	109	
	2.5S×1S	109	
	3S×2.5S	109	
	3S×2S	109	
	3S×1.5S	109	
	3.5S×3S	109	
	3.5S×2.5S	109	
	3.5S×2S	109	
4S×3.5S	150		
4S×3S	150		
4S×2.5S	150		
4S×2S	150		

※は別途お問い合わせください