

アナログテスタ



アナログテスタ

CX-07 20年初夏 発売予定



機能が豊富なアナログテスタ。

- 直流電圧 / 電流、交流電圧、抵抗値測定
- dB (デシベル) の測定、トランジスタ (hFE) 測定可能な多機能型
- バッテリーチェック機能、導通チェック機能付き
- プロ向け・技術者向け。

標準価格 本体 ¥3,980 (税別)



電気的性能

23°C±5°C、75%RH以下、結露のないとき

| | レンジ | 精度 | 入力インピーダンス |
|---------|---|--|-----------|
| ACV | 10/50/250/1000V | フルスケールの±4%以内 7.5kΩ~1kΩ±5%以内 (1000V) | 9kΩ/V |
| DCV | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V | フルスケールの±3%以内 7.5kΩ~1kΩ±5%以内 (1000V) | 20kΩ/V |
| DCA | 50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A | フルスケールの±3%以内 7.5kΩ~1kΩ±5%以内 (10A) | — |
| Ω | 2kΩ(x1)/20kΩ(x10)/200kΩ(x100)/2MΩ(x1k)/20MΩ(x10k) | 目盛長の±3%以内 | — |
| dB | -10~+22dB | フルスケールの±4% | — |
| ICEO/LI | 150μA/1.5mA/15mA/150mA | 目盛長の±5% | — |
| LV | 3~0V | 目盛長の±5% | — |
| hFE | 0~1000 | 目盛長の±3% | — |

一般仕様

| | |
|-------|-------------------------------|
| 電源 | 単3形乾電池×2本、9V形乾電池×1個 |
| 寸法・重量 | 約W100×H150×D40mm、約295g (電池含む) |
| 付属品 | テストリード、取扱説明書(保証書付) |
| JAN | 4983621100358 |

※掲載情報は開発段階の仕様となります。

アナログテスタ

CX-04MB



LED & ブザー音通知

- 背面にマグネットを内蔵。車両や配電盤等に本体を固定でき、両手で測定できます。
- 導通チェック時にブザーとLEDでお知らせします。

標準価格 本体 ¥4,100 (税別)



電気的性能

23°C±5°C、75%RH以下、結露のないとき

| | レンジ | 精度 | 入力インピーダンス |
|------|--------------------|------------|-----------|
| ACV | 50V、250V、500V | フルスケールの±5% | 2kΩ/V |
| DCV | 10V、50V、250V、500V | フルスケールの±5% | 2kΩ/V |
| DCmA | 25mA、250mA | フルスケールの±5% | — |
| Ω | 20kΩ(x10)、2MΩ(x1k) | メモリ長の±5% | — |
| dB | +4~+56dB | — | — |

一般仕様

| | |
|-------|-----------------------|
| 電源 | A23(12V)電池×1本 |
| 寸法・重量 | 約W85×H120×D25mm、約200g |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| オプション | ケース:CC-02(P.74参照) |
| 校正 | 可 |
| JAN | 4983621110074 |

特許登録番号 第4898359号

便利!!

本体を金属板に貼れる
磁石を内蔵。
両手操作で、安全確保を!



ラバー素材採用。(青色部分)

LED と 音 で 導通を確認できます。

音が聞こえにくい騒音が大きな現場でも LEDの点灯で導通の確認ができます。



プローブは 巻取り収納式

使い終わったら、コンパクトに仕舞えます。

アナログテスタ

CX-02



IEC61010 300V CAT.II

- 小型コンパクト・シンプル操作のアナログテスタ。
- 導通ブザー付き。
- 初心者向けのエントリーモデル。

標準価格 本体 ¥2,200 (税別)



電気的性能

23°C±5°C、75%RH以下のとき

| | レンジ | 精度 | 入力インピーダンス |
|-----|-------------------------|------------|-----------|
| ACV | 10V、50V、250V、1000V | フルスケールの±5% | 2kΩ/V |
| DCV | 2.5V、10V、50V、250V、1000V | フルスケールの±5% | 2kΩ/V |
| DCA | 10mA、250mA | フルスケールの±5% | — |
| Ω | 10kΩ(x10)、1MΩ(x1k) | 目盛長の±5% | — |
| dB | -20~+50dB | — | — |

一般仕様

| | |
|-------|---|
| 電源 | 単3形乾電池×1本 |
| 寸法・重量 | 約W65×H116×D35mm、約195g |
| 付属品 | 取扱説明書、テストリード(ピンカバー付き) |
| オプション | テストリード:ATL-7(P.78参照) ケース:CC-02(P.74参照) |
| 校正 | 可 |
| JAN | 4983621110043 |