

# タッチコネクタ FUJI ミニスピードコントローラ

## TOUCH CONNECTOR FUJI SPEED CONTROLLER


型式表示例 / How To Order

### MB4R-01-O

- ミニ / Mini
- 無記号 :  $\alpha$       No mark :  $\alpha$   
B :  $\beta$               B :  $\beta$
- 適用チューブ外径 / Tube O.D.  
4 :  $\phi$  4mm      6 :  $\phi$  6mm
- 本体材質  
R : 本体樹脂 / R : Resin Body
- ねじサイズ / Thread  
M3 : M3  $\times$  0.5      M5 : M5  $\times$  0.8      O1 : R1/8
- O : メーターアウト / O : Meter-out Type  
I : メーターイン / I : Meter-in Type


### ミニスピードコントローラ $\alpha$

### MNI SPEED CONTROLLER $\alpha$




型式 Model		A	B1	B2	$\phi$ C	適用チューブ外径 Tube O. D. $\phi$ D	E	二面幅 Spanner Flats H	L	ねじサイズ Thread T	チューブ挿入寸法 Tube Insertion Depth	重量 Weight (g)
メーターアウト Meter-out	メーターイン Meter-in											
M4R-M3-0	M4R-M3-I	19.2	30.1	32.5	11.0	4	13.0	8.0	10.5	M3 $\times$ 0.5	15.0	9.0
M4R-M5-0	M4R-M5-I	19.2	31.1	33.5	11.0	4	14.0	8.0	10.5	M5 $\times$ 0.8	15.0	10.0
M4R-01-0	M4R-01-I	19.2	33.6	36.0	11.0	4	16.5	10.0	12.5	R1/8	15.0	13.0
M6R-M5-0	M6R-M5-I	21.7	31.1	33.5	13.0	6	15.0	8.0	11.5	M5 $\times$ 0.8	16.3	11.5
M6R-01-0	M6R-01-I	21.7	33.6	36.0	13.0	6	17.5	10.0	13.5	R1/8	16.3	14.0

メーターアウトタイプ METER-OUT TYPE




メーターインタイプ METER-IN TYPE




### ミニスピードコントローラ $\beta$

### MNI SPEED CONTROLLER $\beta$



型式 Model		A	B1	B2	$\phi$ C	適用チューブ外径 Tube O. D. $\phi$ D	E	二面幅 Spanner Flats H	L	P	R	ねじサイズ Thread T	チューブ挿入寸法 Tube Insertion Depth	重量 Weight (g)
メーターアウト Meter-out	メーターイン Meter-in													
MB4R-M3-0	MB4R-M3-I	19.2	30.1	32.5	11.0	4	12.5	8.0	10.0	11.3	17.9	M3 $\times$ 0.5	15.0	10.5
MB4R-M5-0	MB4R-M5-I	19.2	31.1	33.5	11.0	4	13.5	8.0	10.0	11.3	17.9	M5 $\times$ 0.8	15.0	11.5
MB4R-01-0	MB4R-01-I	19.2	33.6	36.0	11.0	4	16.0	10.0	12.0	11.3	17.9	R1/8	15.0	14.5
MB6R-M5-0	MB6R-M5-I	21.7	31.1	33.5	13.0	6	13.5	8.0	10.0	12.3	17.9	M5 $\times$ 0.8	16.3	12.5
MB6R-01-0	MB6R-01-I	21.7	33.6	36.0	13.0	6	16.0	10.0	12.0	12.3	17.9	R1/8	16.3	15.5

メーターアウトタイプ METER-OUT TYPE



メーターインタイプ METER-IN TYPE

