

# 半田付けタイプ・デップタイプコネクタ

## 57 Series

第一電子工業株式会社



### 特長

- 57 シリーズは、57 ファミリーコネクタの基本となるもので、下記の 5 タイプがあります。
  - 57-10 タイプ (ユニット接続用プラグ)
  - 57-20 タイプ (ユニット接続用レセプタクル)
  - 57-30 タイプ (ケーブル用ストレートフード付プラグ)
  - 57-40 タイプ (ロックスプリング付パネル用レセプタクル)
  - 57-60 タイプ (ケーブル中継用レセプタクル)

### 仕様

定格電圧	AC500V (r.m.s.)
定格電流	5A / コンタクト
耐電圧	AC1,200V (r.m.s.) 1 分間
絶縁抵抗	DC500V で 1,000M Ω 以上
接触抵抗	DC5A で 5m Ω 以下
使用温度範囲	-55°C ~ +105°C
適合電線 (最大)	単線 : 0.65mm (導体径) 又は、AWG22 以下 より線 : 0.2mm <sup>2</sup> (導体断面積) 又は、AWG24 以下

### 材質 / 処理



部品名	材質 / 処理
絶縁体	DAP 樹脂 (UL94V-0) / 青色
コンタクト	銅合金 / Au めっき
シェル	黄銅、又は鋼 / Ni めっき
フロートブッシング	黄銅 / Ni めっき (20 タイプに適用)
ブーツ	塩化ビニール (30, 60 タイプに適用)

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。  
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。