



▶ バルクヘッドレセプタクルコネクタ




パネル厚：2.6～6.4




取付参考寸法

品名	処理		備考
	外部導体	中心コンタクト	
BNC-RBP1-CF	Ag	Ag	単体防滴タイプ、フランジOリング付
BNC-RBP1-Ni-CF	Ni	Ag	単体防滴タイプ、フランジOリング付




パネル厚：2.2～7.0




取付参考寸法

品名	処理		備考
	外部導体	中心コンタクト	
BNC-RB-CF	Ag	Ag	フランジOリング付
BNC-RB-Ni-CF	Ni	Ag	フランジOリング付


▶ キャップ



品名	処理	
BNC-CS-CF	Ag	シヨ-トキャップ
BNC-CS-Ni-CF	Ni	シヨ-トキャップ



品名	処理
BNC-JC-CF	Ag
BNC-JC-Ni-CF	Ni



品名	処理
BNC-RC-3	Ni
BNC-RC-3-D1	Ag

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。