

NEW

DENKA ELECTRON CO.,LTD.

ステンレスバンド



あらゆる環境下で使用可能



- ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬性と耐衝撃性を持っています。そのため屋内外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
- 先端 1mm でも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
- 結束バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。

材質	ステンレス316
規格	RoHS,CE,REACH

型番	長さ(mm)	幅(mm)	厚み(mm)	最大結束径(mm)	ループ引張強度 N(LBS)
DKST-12746-316	127	4.6	0.25	31	600 (135)
DKST-15046-316	150			37	
DKST-20046-316	200			50	
DKST-25046-316	250			63	
DKST-30046-316	300			76	
DKST-35046-316	350			89	
DKST-40046-316	400			102	
DKST-45046-316	450			115	
DKST-50046-316	500			128	
DKST-55046-316	550			141	
DKST-60046-316	600			154	
DKST-15079-316	150	7.9	0.25	37	800 (180)
DKST-20079-316	200			50	
DKST-25079-316	250			63	
DKST-30079-316	300			76	
DKST-35079-316	350			89	
DKST-40079-316	400			102	
DKST-45079-316	450			115	
DKST-50079-316	500			128	
DKST-55079-316	550			141	
DKST-60079-316	600			154	
DKST-65079-316	650			167	
DKST-70079-316	700	180			
DKST-75079-316	750	191			
DKST-80079-316	800	193			
DKST-20012-316	200	12	0.25	50	1200 (270)
DKST-25012-316	250			63	
DKST-30012-316	300			76	
DKST-35012-316	350			89	
DKST-40012-316	400			102	
DKST-45012-316	450			115	
DKST-50012-316	500			128	
DKST-55012-316	550			141	
DKST-60012-316	600			154	
DKST-65012-316	650			167	
DKST-70012-316	700			180	