

メガレンチ (メガチャックシリーズ用)

- 一方クラッチ方式でナット全周に均一な締め付け。
- 作業時にスパナのの外れもなく安心して確実に作業ができます。



型 式	レンチ内径 φd	適合本体		
		メガマイクロ	メガニューベビーチャック	メガEチャック
MGR10	10	MEGA3S		
MGR12	12	MEGA4S		
MGR14	14	MEGA6S		
MGR18	18	MEGA8S		
MGR20	20		MEGA 6N	
MGR25	25		MEGA 8N	MEGA 6E
MGR30	30		MEGA10N	MEGA 8E
MGR35	35		MEGA13N	MEGA10E
MGR42	42		MEGA16N	MEGA13E
MGR46	46		MEGA20N	

型 式	レンチ内径 φd	適合本体		
		メガダブルパワーチャック	ニューハイパワーミーリングチャック	メガパーフェクトグリップ
MGR 42L	42	MEGA16D/DS-□A (BBT40, HSK-A63/F63)		
MGR 43L	43		HMC16S	
MGR 46L	46	MEGA16D/DS (BBT30/50, HSK-A40/A50/A100)		MEGA16DPG
MGR 50L	50	MEGA20D/DS-□A (BBT40, HSK-A63/F63) MEGA20D/DS (BBT30, HSK-A50)	HMC20S	
MGR 55L	55		HMC25S (BT/BBT30)	
MGR 59L	59		HMC25S	
MGR 60L	60	MEGA20D/DS (BBT50, HSK-A100)	HMC20	MEGA20DPG
MGR 62L	62	MEGA25D/DS-□A (BBT40, HSK-A63/F63)	HMC25 HMC32S (BT/BBT30)	
MGR 68L	68		HMC32S	
MGR 70L	70	MEGA25D/DS (BBT50, HSK-A100) MEGA32D/DS-□A (BBT40, HSK-A63/F63)		MEGA25DPG
MGR 80L	80	MEGA32D/DS (BBT50, HSK-A100)	HMC32	MEGA32DPG
MGR 85L	85		HMC42S	
MGR 99L	99	MEGA42D/DS	HMC42	
MGR105L	105	MEGA50D/DS		

メガトルクレンチ (メガチャックシリーズ用)

- トルクリミッタ付きメガレンチ。



型 式	レンチ内径 φd	適合本体		
		メガマイクロ	メガニューベビーチャック	メガEチャック
MGR10TL	10	MEGA3S		
MGR12TL	12	MEGA4S		
MGR12TLS ※				
MGR14TL	14	MEGA6S		
MGR14TLS ※				
MGR18TL	18	MEGA8S		
MGR20TL				
MGR20TLS ※	20		MEGA 6N	
MGR25TL	25		MEGA 8N	MEGA 6E
MGR25TLS ※				MEGA 8E
MGR30TL	30		MEGA10N	MEGA 8E
MGR35TL	35		MEGA13N	MEGA10E
MGR42TL	42		MEGA16N	MEGA13E
MGR46TL	46		MEGA20N	

1. ※印の末尾TLSの型式は、ご使用のコレット内径が、φ3以下の場合にお使いください。