

## スタンダードサイズキーボード

入力機器

無線 LAN

有線LAN/  
スイッチングハブ

LANケーブル

NAS

ハードディスク/  
DVD

液晶ディスプレイ

カスタムPC

USBメモリ

SDメモリーカード

メモリモジュール

メモリ  
リーダー

マウス

キーボード/  
テンキーボード

ゲームパッド

WEBカメラ/  
レーザーポインター

ヘッドセット/  
スピーカ

USBハブ

USB/IEEE  
1394ケーブル

ディスプレイ/  
プリンタケーブル

その他  
PC用ケーブル

切替器/  
ディスプレイ分配器

PCタップ/  
ACアダプタ

ADSL/  
ケーブルアクセサリ

セキュリティ/  
耐震用品

OAフィルター

キーボードカバー

冷却用品

クリーナー

マウスパッド

キャリング/バッグ/  
インナーバッグ

デジカメ/  
電子辞書用品

メディアケース

ラベル/用紙

インク/  
トナーカートリッジ

デスク/ラック/  
チェア

スマートフォン用  
アクセサリ

タブレットPC用  
アクセサリ

iPod用  
アクセサリ

Bluetoothイヤホン/  
ヘッドセット

FMトランスミッタ

ヘッドホン

その他アクセサリ

AVケーブル

ライフスタイル

### スタンダードサイズ 無線タイプ

高耐久性ワイヤレスフルキーボード

最大1000万回のキーストロークに耐える高耐久性キーを採用



**TK-FDM063BK** ブラック  
本体 ¥5,560 税込 ¥6,004  
4953103511071

キーボード単体モデル  
**TK-FDM063TBK** ブラック  
本体 ¥3,870 税込 ¥4,179  
4953103511088

マウス仕様	
分解能	1000カウント
対応電池	アルカリ乾電池、マンガン乾電池、ニッケル水素2次電池
連続作動時間	約266時間
連続待機時間	約1041日間
想定使用可能時間	約554日※1
サイズ	W59.0×D99.8×H39.0mm

キーボード仕様	
インターフェイス	USB
キーピッチ	19mm
周波数帯域	2.4GHz帯
通信方式	GFSK方式
想定使用可能時間	約1.5年※2
電波到達距離	非磁性体 約10m、磁性体 約3m※2
サイズ	本体 W452.0×D138.0×H41.0mm (スタンド使用時) レシーバ W13.1×D18.0×H5.7mm
対応電池	単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池
付属品	レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2

※1 1日8時間パソコンを使用したときの5%をマウス操作に割り当てた場合  
※2 当社環境でのテスト値であり、保証値ではありません



メンブレタイプ

日本語108キー

キーストローク4.0mm



### スタンダードサイズ 有線タイプ

"DUX" MMOゲーミングキーボード

MMO RPGに最適化したゲーミングキーボード "DUX" シリーズ



**TK-DUX30BK** ブラック  
本体 ¥5,840 税込 ¥6,307  
4953103473782

有線・無線で  
パソコン2台同時操作対応モデル

**TK-DUX50BK** ブラック  
本体 ¥8,870 税込 ¥9,580  
4953103473768

インターフェイス	USB
キーピッチ	19mm
サイズ	W446.2×D141.1×H35.6mm W446.2×D141.1×H55.3mm (スタンド使用時)
ケーブル長	1.6m

TK-DUX50BKのみ仕様	
周波数帯域	2.4GHz帯
電波到達距離	非磁性体 約10m、磁性体 約3m※
付属品	レシーバ×1

※ 当社環境でのテスト値であり、保証値ではありません

メンブレタイプ

日本語108キー

キーストローク4.0mm



USB有線キーボード

テンキー付きながら極限まで小さくしたコンパクトサイズ、カバーあり/なしが選べる



**TK-FCM085BK** ブラック  
本体 ¥2,280 税込 ¥2,462  
4953103482234



**TK-FCM085WH** ホワイト  
本体 ¥2,280 税込 ¥2,462  
4953103482258

キーボードカバー付モデル



**TK-FCM085CBK** ブラック  
本体 ¥3,170 税込 ¥3,424  
4953103482265




**TK-FCM085CWH** ホワイト  
本体 ¥3,170 税込 ¥3,424  
4953103482241

インターフェイス	USB
キーピッチ	19mm
サイズ	W435.0×D128.0×H23.7mm W435.0×D128.0×H35.4mm (スタンド使用時)
ケーブル長	1.5m

メンブレタイプ

日本語109キー

キーストローク2.8mm



高耐久性フルキーボード

本体 各 ¥2,170 税込 ¥2,343

最大1000万回のキーストロークに耐える高耐久性キーを採用



**TK-FCM062BK**  
ブラック  
4953103511057



**TK-FCM062WH**  
ホワイト  
4953103511064

インターフェイス	USB2.0
キーピッチ	19mm
サイズ	W452.0×D138.0×H29.6mm W452.0×D138.0×H41.0mm (スタンド使用時)
ケーブル長	1.6m

メンブレタイプ

日本語108キー

キーストローク4.0mm



EU RoHS指令準拠 USB/PS2接続キーボード

EU RoHS指令に準拠したUSB/PS2両対応のフルキーボード



**TK-FCM064WH/RS** ホワイト  
本体 ¥2,400 税込 ¥2,592  
4953103511095



PS/2変換コネクタ付属

インターフェイス	USB2.0、PS/2
キーピッチ	19mm
サイズ	W452.0×D138.0×H29.6mm W452.0×D138.0×H41.0mm (スタンド使用時)
ケーブル長	1.6m
付属品	USB→PS/2変換コネクタ×1

EU RoHS  
指令準拠  
環境配慮  
パッケージ

メンブレタイプ

日本語108キー

キーストローク4.0mm

