

補修用コード



片プラグ付平形コード

- 1.25mmφ
(0.18mm×50本)
- 定格:125V 12A



片プラグ付中空コード

- 1.25mmφ
(0.18mm×50本)
- 全長:2m
- 定格:125V 12A



PC-20H

- No.1101-0
● H230×W80×D20
● 103g ● 5/200



2m

PC-30H

- No.1102-0
● H230×W80×D20
● 142g ● 5/150



3m

PCK-20H

- No.1104-0
● H220×W80×D30
● 132g ● 5/120

片プラグ付
小判形コード

- 0.75mmφ
(0.18mm×30本)
- 全長:3m
- 定格:125V 7A

L型プラグ付
平形コード

- 1.25mmφ
(0.18mm×50本)
- 全長:3m
- 定格:125V 12A

片プラグ付ネオフ
レーンコード

- 1.25mmφ
(0.18mm×50本)
- 全長:2m
- 定格:125V 12A



PCK-3H

- No.1103-0
● H230×W80×D20
● 157g ● 5/100



LC-30H

- No.1105-0
● H220×W80×D40
● 146g ● 5/100



NC-20H

- No.1106-0
● H210×W80×D30
● 124g ● 5/100



ホワイト

ブラック



丸打コード

- 0.75mmφ
(0.18mm×30本)
- 全長:2m
- 定格:300V 7A

RF-2H(W)

ホワイト

- No.1029-7
● H250×W80×D25
● 92g ● 5/150



RF-2H(BK)

ブラック

- No.1029-8
● H250×W80×D25
● 96g ● 5/150

コード付タップ/
延長コード/
プラグタップ一般配線器具/
照明用配線器具工事用配線器具/
屋外配線配線
小物パーツブラボックス
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・
デスター結束バンド/
コイルチューブ/
ビニールテープモール/
モールパーツエアコン
配管パーツ補修用コード/
切りコードドラム巻
コード