

電動工具 電気のご

EARTH MAN



用途

- 木材・プラスチック・竹・一般金属などの切断に。
- ご家庭の粗大ゴミ解体にも便利!

特長

- 色々な材料が切れる!

付属品・セット内容

- 電気のごぎり本体×1 ●木工用ブレード×1
- 塩ビ・PC用ブレード×1 ●鉄工用ブレード×1 ●六角棒レンチ×1

仕様

- 電圧:AC100V ●周波数50/60Hz ●電流:3.7A
- 定格消費電力:350W ●ストローク数:約0~2,200min-1(無段変速)
- ストローク:約18mm ●本体サイズ:約長さ300×幅85×高さ205(mm)
- 質量:約1.8kg ●コード長:約2m ●定格時間:30分

AC100V電気のごぎり DN-100

品番	1401663	JAN	4907052377202
PKG サイズ/重量	H210×W365×D75mm/1900g		
小箱 サイズ/重量/入数	-/-/-		
カートン サイズ/重量/入数	H230×W390×D470mm/11800g/6		



電気のごぎり/充電式のごぎり用 木工用替刃 DNP-1

品番	1380600	JAN	4907052380202
PKG サイズ/重量	H190×W35×D3mm/22g		
用途	●木材の荒切り・生木などの切断に		
仕様	●板厚:0.9mm ●刃渡り:150mm ●刃のピッチ:2.8mm ●山数:9山/インチ ●刃部焼入:衝撃焼入		



電気のごぎり/充電式のごぎり用 塩ビ・PC用替刃 DNP-2

品番	1380610	JAN	4907052380219
PKG サイズ/重量	H190×W35×D3mm/17g		
用途	●塩ビパイプ・プラスチック・竹などの切断に		
仕様	●板厚:0.6mm ●刃渡り:150mm ●刃ピッチ:1.5mm ●山数:17山/インチ ●刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する		



電気のごぎり/充電式のごぎり用 鉄工用替刃 130mm DNP-3

品番	1380620	JAN	4907052380226
PKG サイズ/重量	H190×W35×D3mm/22g		
用途	●一般金属の切断に		
仕様	●板厚:1mm ●刃渡り:130mm ●刃ピッチ:1.4mm ●山数:18山/インチ		