

先端・エア工具 各種ドリルパーツ

EARTH MAN



用途
塗料の攪拌や練り調合に

特長
●強かに攪拌できるスパイラル型
●チャックでもスリップしにくい六角軸

仕様
●ブレード径:φ60mm ●全長:約400mm
●軸径(二面对辺):8mm

ペイント攪拌ミキサー φ60mm S-1

品番	1315671	JAN	4907052357006
PKG サイズ/重量	H410×W65×D65mm/209g		



用途
塗料の攪拌や練り調合に

特長
●強かに攪拌できるスパイラル型
●チャックでもスリップしにくい六角軸

仕様
●ブレード径:φ85mm ●全長:約460mm
●軸径(二面对辺):8mm

ペイント攪拌ミキサー φ85mm S-2

品番	1315672	JAN	4907052357013
PKG サイズ/重量	H470×W93×D93mm/270g		



用途
塗料の攪拌や練り調合に

特長
●強かに攪拌できるスパイラル型
●チャックでもスリップしにくい六角軸

仕様
●ブレード径:φ103mm ●全長:約600mm
●軸径(二面对辺):10mm

ペイント攪拌ミキサー φ103mm S-3

品番	1315673	JAN	4907052357020
PKG サイズ/重量	H620×W105×D105mm/479g		



用途
各種排水の移送作業に

特長
電動ドリルで動作する汲み出し用ポンプ

仕様
●本体:フェノール樹脂 ●軸:ステンレス
●内部フィン:ゴム

ドリルでポンプ

品番	1157656	JAN	4907052354210
PKG サイズ/重量	H280×W120×D80mm/233g		



用途
各種排水の移送作業に

特長
電動ドリルで動作する汲み出し用ポンプ

仕様
●本体:フェノール樹脂 ●軸:ステンレス
●内部フィン:ゴム

六角軸ドリルでポンプ

品番	1157657	JAN	4907052354067
PKG サイズ/重量	H275×W128×D78mm/240g		