

## 先端・エアー工具 ホース用ジョイント

EARTH MAN



片口ジョイント A2101

品番	1450300	JAN	4907052391802
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/24g		
用途	内ネジとホースを接続		
仕様	●ネジ径:R1/4(PT1/4) ●ホース口外径:φ7mm ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



片口ジョイント A2102

品番	1450301	JAN	4907052391819
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/25g		
用途	内ネジとホースを接続		
仕様	●ネジ径:R1/4(PT1/4) ●ホース口外径:φ8mm ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



片口ジョイント A2103

品番	1450302	JAN	4907052391826
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/36g		
用途	内ネジとホースを接続		
仕様	●ネジ径:R3/8(PT3/8) ●ホース口外径:φ11mm ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



袋ナット付ジョイント A2201

品番	1450310	JAN	4907052391833
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/28g		
用途	外ネジとホースを接続		
仕様	●ネジ径:G1/4(PF1/4) ●ホース口外径:φ9mm ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



袋ナット付ジョイント A2202

品番	1450311	JAN	4907052391840
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/42g		
用途	外ネジとホースを接続		
仕様	●ネジ径:G1/4(PF1/4) ●ホース口外径:φ11mm ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



ストレートホース継手 φ9mm A2301

品番	1450320	JAN	4907052392052
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/24g		
用途	ホース同士を接続		
仕様	●ホース口(タケノコ)外径:φ9mm ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



ストレートホース継手 φ11mm A2302

品番	1450321	JAN	4907052392069
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/39g		
用途	ホース同士を接続		
仕様	●ホース口(タケノコ)外径:φ11mm ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



三つ又ホース継手 φ7mm A2303

品番	1450330	JAN	4907052392007
PKG サイズ/重量	H123×W80×D21mm/43g		
用途	ホース同士を三方接続		
仕様	●ホース口(タケノコ)外径:φ7mm ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



三つ又ホース継手 φ9mm A2304

品番	1450331	JAN	4907052392014
PKG サイズ/重量	H123×W80×D21mm/71g		
用途	ホース同士を三方接続		
仕様	●ホース口(タケノコ)外径:φ9mm ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



三つ又ホース継手 φ11mm A2305

品番	1450332	JAN	4907052392021
PKG サイズ/重量	H123×W80×D21mm/84g		
用途	ホース同士を三方接続		
仕様	●ホース口(タケノコ)外径:φ11mm ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



袋ナット付ホース中間ジョイント A2306

品番	1450333	JAN	4907052392038
PKG サイズ/重量	H125×W50×D20mm/68g		
用途	ホース同士を接続		
仕様	●ネジ径:G1/4(PF1/4) ●ホース口外径:φ9mm ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



袋ナット付ホース中間ジョイント A2307

品番	1450334	JAN	4907052392045
PKG サイズ/重量	H125×W50×D20mm/113g		
用途	ホース同士を接続		
仕様	●ネジ径:G3/8(PT3/8) ●ホース口外径:φ11mm ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2401

品番	1450340	JAN	4907052391901
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/47g		
用途	ウレタンホースと内ネジを接続		
仕様	●ネジ径:R1/4(PT1/4) ●内径×外径:φ6.5×φ10mm ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2501

品番	1450341	JAN	4907052391918
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/44g		
用途	ウレタンホースと外ネジを接続		
仕様	●ネジ径:Rc1/4(PT1/4) ●内径×外径:φ6.5×φ10mm ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



ナット式ウレタンホース中間ジョイント A2601

品番	1450342	JAN	4907052391925
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/62g		
用途	ウレタンホース同士を接続		
仕様	●内径×外径:φ6.5×φ10mm ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



Y型中間ニップル A2701

品番	1450350	JAN	4907052391956
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/36g		
用途	袋ナット付ジョイントと併用してホース同士をY型に接続		
仕様	●ネジ径:G1/4×G1/4×G1/4(PF1/4) ●本体材質:亜鉛ダイキャスト ●使用最高圧力:1.0MPa		