

先端・エア工具 チューブ用ジョイント

EARTH MAN



メイルコネクター φ6mm×R1/8 F6-01M A4101

品番	1450169	JAN	4907052395008
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/12g		
用途	パイプとチューブを接続		
仕様	●チューブ外径:φ6mm ●ネジ径:R1/8(PT1/8) ●本体材質:PBT樹脂/黄銅(真鍮) ●使用最高圧力:1.0MPa		



メイルコネクター φ6mm×R1/4 F6-02M A4102

品番	1450170	JAN	4907052395015
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/19g		
用途	パイプとチューブを接続		
仕様	●チューブ外径:φ6mm ●ネジ径:R1/4(PT1/4) ●本体材質:PBT樹脂/黄銅(真鍮) ●使用最高圧力:1.0MPa		



メイルエルボ φ6mm×R1/8 F6-01ML A4201

品番	1450171	JAN	4907052395121
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/16g		
用途	パイプとチューブをL型に接続		
仕様	●チューブ外径:φ6mm ●ネジ径:R1/8(PT1/8) ●本体材質:PBT樹脂/黄銅(真鍮) ●使用最高圧力:1.0MPa		



メイルエルボ φ6mm×R1/4 F6-02ML A4202

品番	1450172	JAN	4907052395138
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/23g		
用途	パイプとチューブをL型に接続		
仕様	●チューブ外径:φ6mm ●ネジ径:R1/4(PT1/4) ●本体材質:PBT樹脂/黄銅(真鍮) ●使用最高圧力:1.0MPa		



ユニオン φ6mm FR6-00U A4401

品番	1450173	JAN	4907052395244
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/8g		
用途	チューブ同士を接続		
仕様	●チューブ外径:φ6mm ●本体材質:PBT樹脂 ●使用最高圧力:1.0MPa		



ユニオンティ φ6mm FR6-00UT A4601

品番	1450174	JAN	4907052395275
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/9g		
用途	チューブ同士をT型に接続		
仕様	●チューブ外径:φ6mm ●本体材質:PBT樹脂 ●使用最高圧力:1.0MPa		



ユニオンワイ φ6mm FR6-00UY A4602

品番	1450175	JAN	4907052395305
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/9g		
用途	チューブ同士をY型に接続		
仕様	●チューブ外径:φ6mm ●本体材質:PBT樹脂 ●使用最高圧力:1.0MPa		



スピードコントローラー φ6mm×R1/8 F6-01SC-O A4701

品番	1450176	JAN	4907052395336
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/26g		
用途	●エアシリンダーなどの速度制御に ●メーターアウトタイプ		
仕様	●チューブ外径:φ6mm ●ネジ径:R1/8(PT1/8) ●本体材質:PBT樹脂/黄銅(真鍮) ●使用最高圧力:0.7MPa		



スピードコントローラー φ6mm×R1/4 F6-02SC-O A4702

品番	1450177	JAN	4907052395343
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/40g		
用途	●エアシリンダーなどの速度制御に ●メーターアウトタイプ		
仕様	●チューブ外径:φ6mm ●ネジ径:R1/4(PT1/4) ●本体材質:PBT樹脂/黄銅(真鍮) ●使用最高圧力:0.7MPa		



用途

チューブを切断

特長

- 切断面を直角に切断できる
- スケルトンボディなのでカットマークでの切断もラクラク

仕様

- 適用チューブ:外径3~16mm/ポリウレタン・ナイロンチューブ用



用途

特長

- 裁断に便利な1mカットマーク付

仕様

- 外径×内径:φ6×φ4mm ●材質:ポリウレタン
- 使用温度範囲:-5~+60℃ ●最小曲半径:12mm

チューブカッター TC-16 A4901

品番	1450178	JAN	4907052395428
PKG サイズ/重量	H123×W80×D27mm/46g		

エアチューブ φ6×10m TE-6

品番	1450182	JAN	4907052395459
PKG サイズ/重量	H305×W255×D50mm/207g		