

水平レバー型トグルクランプ

トグルクランプ

水平レバー型

- 下方押え型
- クランプ部…六角ボルト頭
- 材質…スチール(亜鉛メッキ)

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639DC	300	60×58 270	2,370円	2,607円

トグルクランプ

水平レバー型

- 下方押え型
- クランプ部…六角ボルト頭
- 材質…スチール(亜鉛メッキ)

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639DD	500	69.5×58 270	2,790円	3,069円

トグルクランプ

水平レバー型

- 下方押え型
- クランプ部…六角ボルト頭
- 材質…スチール(亜鉛メッキ)

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639DE	630	71×83 319	3,240円	3,564円

トグルクランプ

水平レバー型

- 側面取付型
- クランプ部…六角ボルト頭
- 材質…スチール(亜鉛メッキ)

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639DF	280	44×38 252.8	2,130円	2,343円

トグルクランプ[ステンレス製]

水平レバー型

- 下方押え型
- クランプ部…なべねじ頭
- 材質…ステンレス

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639SC-1	27	23.8×23.8 79	3,160円	3,476円

トグルクランプ

水平レバー型

- 下方押え型
- クランプ部…クロロレンゴム
- 材質…SPCC(亜鉛メッキ)
- RoHS対応品

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639YB-1	30	23.7×24 69	490円	539円

トグルクランプ

水平レバー型

- 下方押え型
- クランプ部…クロロレンゴム
- 材質…SPCC(亜鉛メッキ)
- RoHS対応品

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639YB-3	50	24.3×24.2 86	810円	891円
EA639YB-4	50	24.3×24.2 86	810円	891円

トグルクランプ

水平レバー型

- 下方押え型
- クランプ部…クロロレンゴム
- 材質…SPCC(亜鉛メッキ)
- RoHS対応品

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639YB-11	100	35×35.6 148	1,260円	1,386円
EA639YB-12	225	35×38.2 178	1,380円	1,518円

<http://www.esco-net.com>

商品に関する詳しい情報をご覧いただけます。

トグルクランプ

水平レバー型

- 下方押え型
- クランプ部…クロロレンゴム
- 材質…SPCC(亜鉛メッキ)
- RoHS対応品

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639YB-21	70	28×25.5 109	970円	1,067円
EA639YB-22	100	41.1×37.6 166	1,170円	1,287円
EA639YB-23	225	44×39.6 190	1,630円	1,793円
EA639YB-24	350	58×57.2 275	2,260円	2,486円
EA639YB-25	450	68.6×66.8 325	3,270円	3,597円

トグルクランプ

水平レバー型

- 下方押え型
- クランプ部…クロロレンゴム
- 材質…SPCC(亜鉛メッキ)
- RoHS対応品

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639YB-14	225	35×38.2 178.5	2,510円	2,761円

トグルクランプ

水平レバー型

- 下方押え型
- クランプ部…クロロレンゴム
- 材質…SPCC(亜鉛メッキ)
- RoHS対応品

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639YB-16	350	57.2×57.2 290	2,510円	2,761円

クーラント

クーラントセット

着脱ツール付

品番	接続径	価格	税込価格 (10%)
EA991EA-21	1/4"	18,300円	20,130円
EA991EA-31	3/8"	19,300円	21,230円
EA991EA-41	1/2"	18,400円	20,240円

<セット内容>

品番	ホース	ノズル	コネクタ	バルブ	ケースサイズ
EA991EA-21 (1/4")	EA991EB-2 (2本入)×5	EA991EL-1.6 (4個入)×1 EA991EL-3 (4個入)×1 EA991EL-6 (4個入)×1	EA991EH-1 (4個入)×1 EA991EH-2 (4個入)×1	EA991EE-2 (2個入)×1	300×206 ×39(H)mm
EA991EA-31 (3/8")	EA991EB-3 (2本入)×4	EA991EM-6 (4個入)×1 EA991EM-9 (4個入)×1 EA991EM-13 (4個入)×1	EA991EK-3 (4個入)×1 EA991EK-4 (4個入)×1	EA991EE-3 (2個入)×1	338×261 ×57(H)mm
EA991EA-41 (1/2")	EA991EB-4 (2本入)×3	EA991EN-6 (4個入)×1 EA991EN-9 (4個入)×1 EA991EN-13 (4個入)×1	EA991EJ-3 (4個入)×1 EA991EJ-4 (4個入)×1	EA991EE-4 (2個入)×1	338×261 ×57(H)mm

クーラント用ロングホース

- 長さ…96mm
- (4個価格)

品番	接続径	価格	税込価格 (10%)
EA991EC-2	1/4"	2,090円	2,299円
EA991EC-4	1/2"	1,940円	2,134円

クーラントノズル(マグネット固定式)

- 使用圧力…0~0.2MPa
- サイズ…
ホース長:225mm
スプレーユニット全長:295mm
マグネットベース:
φ40×30(H)mm
- 接続口…
R1/8" (9mmホースニップル付)
- 重量…1kg
- 放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、及び冷却に

品番	価格	税込価格 (10%)
EA991E-1	3,300円	3,630円

クーラントノズル(マグネット固定式)

- 使用圧力…0~0.2MPa
- サイズ…
各ホース長さ(3本):375mm
スプレーユニット全長:520mm
マグネットベース:
65(W)×50(D)×55(H)mm
- 吸着力…80kgf
- 接続口…
R1/8" (9mmホースニップル付)
- 重量…1.5kg
- 放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、及び冷却に

品番	価格	税込価格 (10%)
EA991E-3	22,000円	24,200円

クーラントホースキット

- 材質…アセタール樹脂
- パーツ組合せで角度・長さ・口径を自由自在に組替可能です。
- 耐薬品、耐衝撃、耐熱性

品番	接続径	価格	税込価格 (10%)
EA991EA-2	1/4"	2,140円	2,354円
EA991EA-3	3/8"	2,580円	2,838円
EA991EA-4	1/2"	2,600円	2,860円

クーラント用PTコネクタ

- 長さ…EH:26.3mm
EJ:32.5mm
EK:38.4mm
- 雄ねじ (4個価格)

品番	接続径	価格	税込価格 (10%)
EA991EH-1	1/4"×R1/8"	780円	858円
EA991EH-2	1/4"×R1/4"	780円	858円
EA991EJ-3	3/8"×R3/8"	780円	858円
EA991EJ-4	3/8"×R1/2"	830円	913円
EA991EK-3	1/2"×R3/8"	950円	1,045円
EA991EK-4	1/2"×R1/2"	950円	1,045円

クーラント用バルブ

はめこみタイプ

- 長さ…140mm
- (2個価格)

品番	接続径	価格	税込価格 (10%)
EA991ED-2	1/4"×1/4"	1,940円	2,134円
EA991ED-4	1/2"×1/2"	2,420円	2,662円

クーラント用PTコネクタ

- 長さ…EH:26.3mm
EJ:32.5mm
EK:38.4mm
- 雄ねじ (4個価格)

品番	接続径	価格	税込価格 (10%)
EA991EH-1	1/4"×R1/8"	780円	858円
EA991EH-2	1/4"×R1/4"	780円	858円
EA991EJ-3	3/8"×R3/8"	780円	858円
EA991EJ-4	3/8"×R1/2"	830円	913円
EA991EK-3	1/2"×R3/8"	950円	1,045円
EA991EK-4	1/2"×R1/2"	950円	1,045円

クーラント用バルブ

はめこみタイプ

- 長さ…140mm
- (2個価格)

品番	接続径	価格	税込価格 (10%)
EA991EE-2	1/4"×R1/4"	1,940円	2,134円
EA991EE-3	3/8"×R3/8"	1,870円	2,057円
EA991EE-4	1/2"×R1/2"	2,420円	2,662円

クーラント用フレアノズル

- (2個価格)

品番	接続径	サイズ(mm) 全長 口幅	価格	税込価格 (10%)
EA991EP-25	1/4"	26.4 27.1	1,210円	1,331円
EA991ER-32	3/8"	39.1 31.7	660円	726円
EA991ES-32	1/2"	41.5 35	1,340円	1,474円
EA991ES-44	1/2"	50.4 48.3	1,460円	1,606円
EA991ES-64	1/2"	50.4 66.7	1,460円	1,606円

クーラント用ノズル

- 使用圧力…0~0.2MPa
- サイズ…
各ホース長さ(3本):375mm
スプレーユニット全長:520mm
マグネットベース:
65(W)×50(D)×55(H)mm
- 吸着力…80kgf
- 接続口…
R1/8" (9mmホースニップル付)
- 重量…1.5kg
- 放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、及び冷却に

クーラント用フレアノズル

- (2個価格)

品番	接続径	サイズ(mm) 全長 ノズル	価格	税込価格 (10%)
EA991EL-1.6	1/4"	30 1.6	780円	858円
EA991EL-3	1/4"	30 3.2	780円	858円
EA991EL-6	1/4"	35 6.3	780円	858円
EA991EM-6	3/8"	32.6 6.3	680円	748円
EA991EM-9	3/8"	39.2 9.6	830円	913円
EA991EM-13	3/8"	32.6 12.7	830円	913円
EA991EN-6	1/2"	37.5 6.3	880円	968円
EA991EN-9	1/2"	37.5 9.6	880円	968円
EA991EN-13	1/2"	37.5 12.7	880円	968円

クーラントホース着用脱ツール

品番	適応ホース径	価格	税込価格 (10%)
EA991EZ-2	1/4"	5,830円	6,413円
EA991EZ-3	3/8"	5,830円	6,413円
EA991EZ-4	1/2"	5,830円	6,413円

- 長さ…205mm
- ホースとコネクタやバルブ・ノズルが簡単に着脱できます。
- 適応ホース類…EA991E-1,-3,EA-EB-ECシリーズ