

省エネタイプVベルト(AN)

品番		規格	有効ピッチ周 (mm)	価格	税込価格 (10%)	品番		規格	有効ピッチ周 (mm)	価格	税込価格 (10%)	品番		規格	有効ピッチ周 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA967AN-30		AN30	762	2,260円	2,486円	EA967AN-66		AN66	1,676	3,290円	3,619円	EA967AN-86		AN86	2,184	4,030円	4,433円
EA967AN-31		AN31	787	2,370円	2,607円	EA967AN-67		AN67	1,702	3,290円	3,619円	EA967AN-87		AN87	2,210	4,030円	4,433円
EA967AN-32		AN32	813	2,370円	2,607円	EA967AN-68		AN68	1,727	3,290円	3,619円	EA967AN-88		AN88	2,235	4,030円	4,433円
EA967AN-33		AN33	838	2,370円	2,607円	EA967AN-69		AN69	1,753	3,290円	3,619円	EA967AN-89		AN89	2,261	4,030円	4,433円
EA967AN-34		AN34	864	2,370円	2,607円	EA967AN-70		AN70	1,778	3,290円	3,619円	EA967AN-90		AN90	2,286	4,030円	4,433円
EA967AN-35		AN35	889	2,370円	2,607円	EA967AN-71		AN71	1,803	3,390円	3,729円	EA967AN-91		AN91	2,311	4,300円	4,730円
EA967AN-36		AN36	914	2,420円	2,662円	EA967AN-72		AN72	1,829	3,390円	3,729円	EA967AN-92		AN92	2,337	4,300円	4,730円
EA967AN-37		AN37	940	2,420円	2,662円	EA967AN-73		AN73	1,854	3,390円	3,729円	EA967AN-93		AN93	2,362	4,300円	4,730円
EA967AN-38		AN38	965	2,420円	2,662円	EA967AN-74		AN74	1,880	3,390円	3,729円	EA967AN-94		AN94	2,388	4,300円	4,730円
EA967AN-39		AN39	991	2,420円	2,662円	EA967AN-75		AN75	1,905	3,390円	3,729円	EA967AN-95		AN95	2,413	4,300円	4,730円
EA967AN-40		AN40	1,016	2,420円	2,662円	EA967AN-76		AN76	1,930	3,700円	4,070円	EA967AN-96		AN96	2,438	4,600円	5,060円
EA967AN-41		AN41	1,041	2,500円	2,750円	EA967AN-77		AN77	1,956	3,700円	4,070円	EA967AN-97		AN97	2,464	4,600円	5,060円
EA967AN-42		AN42	1,067	2,500円	2,750円	EA967AN-78		AN78	1,981	3,700円	4,070円	EA967AN-98		AN98	2,489	4,600円	5,060円
EA967AN-43		AN43	1,092	2,500円	2,750円	EA967AN-79		AN79	2,007	3,700円	4,070円	EA967AN-99		AN99	2,515	4,600円	5,060円
EA967AN-44		AN44	1,118	2,500円	2,750円	EA967AN-80		AN80	2,032	3,700円	4,070円	EA967AN-100		AN100	2,540	4,600円	5,060円
EA967AN-45		AN45	1,143	2,500円	2,750円	EA967AN-81		AN81	2,057	3,940円	4,334円						
EA967AN-46		AN46	1,168	2,570円	2,827円	EA967AN-82		AN82	2,083	3,940円	4,334円						
EA967AN-47		AN47	1,194	2,570円	2,827円	EA967AN-83		AN83	2,108	3,940円	4,334円						
EA967AN-48		AN48	1,219	2,570円	2,827円	EA967AN-84		AN84	2,134	3,940円	4,334円						
EA967AN-49		AN49	1,245	2,570円	2,827円	EA967AN-85		AN85	2,159	3,940円	4,334円						
EA967AN-50		AN50	1,270	2,570円	2,827円												
EA967AN-51		AN51	1,295	2,670円	2,937円												
EA967AN-52		AN52	1,321	2,670円	2,937円												
EA967AN-53		AN53	1,346	2,670円	2,937円												
EA967AN-54		AN54	1,372	2,670円	2,937円												
EA967AN-55		AN55	1,397	2,670円	2,937円												
EA967AN-56		AN56	1,422	2,850円	3,135円												
EA967AN-57		AN57	1,448	2,850円	3,135円												
EA967AN-58		AN58	1,473	2,850円	3,135円												
EA967AN-59		AN59	1,499	2,850円	3,135円												
EA967AN-60		AN60	1,524	2,850円	3,135円												
EA967AN-61		AN61	1,549	3,000円	3,300円												
EA967AN-62		AN62	1,575	3,000円	3,300円												
EA967AN-63		AN63	1,600	3,000円	3,300円												
EA967AN-64		AN64	1,626	3,000円	3,300円												
EA967AN-65		AN65	1,651	3,000円	3,300円												

省エネタイプ共通仕様
 ノッチ形状(Vベルトの底面に幅方向に切込みを入れ曲げやすくしたもの)になっており、屈曲性に優れています。
 そのため、従来の標準Vベルトに比べ曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。

高負荷伝動ベルト(レッドVベルトA)

品番		規格	有効ピッチ周 (mm)	価格	税込価格 (10%)	品番		規格	有効ピッチ周 (mm)	価格	税込価格 (10%)	品番		規格	有効ピッチ周 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA967AR-20		A20	508	1,110円	1,221円	EA967AR-76		A76	1,930	1,850円	2,035円	EA967AR-100		A100	2,540	2,300円	2,530円
EA967AR-21		A21	533	1,110円	1,221円	EA967AR-77		A77	1,956	1,850円	2,035円						
EA967AR-22		A22	559	1,110円	1,221円	EA967AR-78		A78	1,981	1,850円	2,035円						
EA967AR-23		A23	584	1,110円	1,221円	EA967AR-79		A79	2,007	1,850円	2,035円						
EA967AR-24		A24	610	1,110円	1,221円	EA967AR-80		A80	2,032	1,850円	2,035円						
EA967AR-25		A25	635	1,110円	1,221円	EA967AR-81		A81	2,057	1,970円	2,167円						
EA967AR-26		A26	660	1,130円	1,243円	EA967AR-82		A82	2,083	1,970円	2,167円						
EA967AR-27		A27	686	1,130円	1,243円	EA967AR-83		A83	2,108	1,970円	2,167円						
EA967AR-28		A28	711	1,130円	1,243円	EA967AR-84		A84	2,134	1,970円	2,167円						
EA967AR-29		A29	737	1,130円	1,243円	EA967AR-85		A85	2,159	1,970円	2,167円						
EA967AR-30		A30	762	1,130円	1,243円	EA967AR-86		A86	2,184	2,010円	2,211円						
EA967AR-31		A31	787	1,180円	1,298円	EA967AR-87		A87	2,210	2,010円	2,211円						
EA967AR-32		A32	813	1,180円	1,298円	EA967AR-88		A88	2,235	2,010円	2,211円						
EA967AR-33		A33	838	1,180円	1,298円	EA967AR-89		A89	2,261	2,010円	2,211円						
EA967AR-34		A34	864	1,180円	1,298円	EA967AR-90		A90	2,286	2,010円	2,211円						
EA967AR-35		A35	889	1,180円	1,298円	EA967AR-91		A91	2,311	2,150円	2,365円						
EA967AR-36		A36	914	1,220円	1,342円	EA967AR-92		A92	2,337	2,150円	2,365円						
EA967AR-37		A37	940	1,220円	1,342円	EA967AR-93		A93	2,362	2,150円	2,365円						
EA967AR-38		A38	965	1,220円	1,342円	EA967AR-94		A94	2,388	2,150円	2,365円						
EA967AR-39		A39	991	1,220円	1,342円	EA967AR-95		A95	2,413	2,150円	2,365円						
EA967AR-40		A40	1,016	1,220円	1,342円	EA967AR-96		A96	2,438	2,300円	2,530円						
EA967AR-41		A41	1,041	1,250円	1,375円	EA967AR-97		A97	2,464	2,300円	2,530円						
EA967AR-42		A42	1,067	1,250円	1,375円	EA967AR-98		A98	2,489	2,300円	2,530円						
EA967AR-43		A43	1,092	1,250円	1,375円	EA967AR-99		A99	2,515	2,300円	2,530円						
EA967AR-44		A44	1,118	1,250円	1,375円	EA967AR-100		A100	2,540	2,300円	2,530円						
EA967AR-45		A45	1,143	1,250円	1,375円												
EA967AR-46		A46	1,168	1,290円	1,419円												
EA967AR-47		A47	1,194	1,290円	1,419円												
EA967AR-48		A48	1,219	1,290円	1,419円												
EA967AR-49		A49	1,245	1,290円	1,419円												
EA967AR-50		A50	1,270	1,290円	1,419円												
EA967AR-51		A51	1,295	1,340円	1,474円												
EA967AR-52		A52	1,321	1,340円	1,474円												
EA967AR-53		A53	1,346	1,340円	1,474円												
EA967AR-54		A54	1,372	1,340円	1,474円												
EA967AR-55		A55	1,397	1,340円	1,474円												
EA967AR-56		A56	1,422	1,420円	1,562円												
EA967AR-57		A57	1,448	1,420円	1,562円												
EA967AR-58		A58	1,473	1,420円	1,562円												
EA967AR-59		A59	1,499	1,420円	1,562円												
EA967AR-60		A60	1,524	1,420円	1,562円												
EA967AR-61		A61	1,549	1,500円	1,650円												
EA967AR-62		A62	1,575	1,500円	1,650円												