

【ナイロンコート】ストップ付メジャー



ベルトクリップ式				
品番	全長	幅	価格	税込価格(10%)
EA720CS-5N	5.5m	25mm	3,120円	3,432円
EA720CS-7N	7.5m	25mm	3,600円	3,960円

クイックホルダー式				
品番	全長	幅	価格	税込価格(10%)
EA720CS-5NH	5.5m	25mm	3,200円	3,520円

- JIS1級品
- 両面目盛付
- 材質…パネ:ステンレス、テープ:スチール
- 高耐久ナイロンコーティング
- 455mmピッチスタッドマーク付
- ショックアブソーバー付

【ナイロンコート】ストップ付メジャー



ベルトクリップ式				
品番	全長	幅	価格	税込価格(10%)
EA720CT-150	5.5m	19mm	2,360円	2,596円
EA720CT-155	5.5m	25mm	2,760円	3,036円
EA720CT-220	10m	25mm	3,670円	4,037円

クイックホルダー+マグネット爪付				
品番	全長	幅	価格	税込価格(10%)
EA720CM-55	5.5m	25mm	2,910円	3,201円
EA720CM-75	7.5m	25mm	3,520円	3,872円

- JIS1級
- 両面目盛付
- 材質…パネ:ステンレス、テープ:スチール
- 455mmピッチスタッドマーク
- ショックアブソーバー付
- 高耐久ナイロンコーティング
- ショートストロークストップ
- (従来の1/2の操作でテープを止めます)

メジャー仕様一覧						
テープ				装着方法		爪
ストロングテープ	ステンレステープ	ナイロンテープ	ステンレスパネ	落下防止付ホルダー	ベルトクリップ	マグ爪
立ちを長くしたストロングテープ	水に強く、錆びにくい	耐摩耗性と耐久性に優れています。	水に強いステンレスパネ採用	片手で簡単脱着	ベルトに固定できます。	鉄骨に固定できます。
通常のテープ						曲りが強化

木製折尺



品番	色	角度目盛	価格	税込価格(10%)
EA720GR-2	黄	なし	480円	528円
EA720GR-12	白	あり	590円	649円

- 高精度の木製の10段折れ尺です。(12は角度測定可能)
- 全長…2m(10段) ●幅…16mm ●厚さ…3mm
- 測定角度(-12のみ)…0°・15°・30°・60°・75°・90°

粘着テープ付目盛テープ



品番	全長(m)	テープ材質	価格	税込価格(10%)
EA720YY-32	2	スチール	580円	638円
EA720YY-42	2	ステンレス	760円	836円

- 幅…10mm ●厚さ…約0.3mm(粘着テープ含む)
- 裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることができます。
- 用途…-32:デスク・作業台、-42:屋外設備・水櫃の基準目盛に

【ナイロンコート】ストップ付メジャー



ベルトクリップ式				
品番	全長	幅	価格	税込価格(10%)
EA720CN-5	5m	25mm	3,080円	3,388円

クイックホルダー式				
品番	全長	幅	価格	税込価格(10%)
EA720CN-5H	5m	25mm	3,410円	3,751円

クイックホルダー+マグ爪				
品番	全長	幅	価格	税込価格(10%)
EA720CN-5M	5m	25mm	3,580円	3,938円

- JIS1級品
- 両面目盛付
- 材質…テープ:パネ:スチール
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 高耐久ナイロンコートテープ
- ショックアブソーバー付
- コシが強くヨレにくい剛立厚テープを採用

【ナイロンコート】ストップ付メジャー(ホルダー安全ロブ付)



クイックホルダー+マグネット爪付				
品番	全長	幅	価格	税込価格(10%)
EA720CS-10	5m	25mm	4,100円	4,510円

- 材質…パネ:テープ:スチール
- 高耐久ナイロンコート
- 455mmピッチスタッドマーク付
- ショックアブソーバー付
- セフティメタルホルダー付



【ナイロンコート】ストップ付メジャー



ベルトクリップ式				
品番	全長	幅	価格	税込価格(10%)
EA720CR-5	5.5m	25mm	2,910円	3,201円

クイックホルダー式				
品番	全長	幅	価格	税込価格(10%)
EA720CR-5H	5.5m	25mm	3,240円	3,564円

クイックホルダー+マグ爪				
品番	全長	幅	価格	税込価格(10%)
EA720CR-5M	5.5m	25mm	3,400円	3,740円

- JIS1級品
- 両面目盛付
- 材質…テープ:パネ:スチール
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 高耐久ナイロンコートテープ
- ショックアブソーバー付

【ステンレス製】ストップ付メジャー



クイックホルダー式				
品番	全長	幅	価格	税込価格(10%)
EA720CT-250	5.5m	19mm	3,200円	3,520円
EA720CT-255	5.5m	25mm	3,810円	4,191円

- 材質…パネ:テープ:ステンレス
- 455mmピッチスタッドマーク
- ベルト掛け付
- ショックアブソーバー付
- シリカ+ステンレスコーティング
- ショートストロークストップ
- (従来の1/2の操作でテープを止めます)

クイックホルダー式



シリカコーティング

1. 反射を防ぐ見やすい表面処理
2. テープ表面に鉛筆で文字が書け、測定距離のチェックに便利

【正目盛】粘着テープ付目盛テープ



品番	全長	価格	税込価格(10%)
EA720YY-1	1m	400円	440円
EA720YY-2	2m	580円	638円
EA720YY-5	5m	1,170円	1,287円

- 厚さ…約0.3mm (粘着テープ含む)
- テープ材質…スチール
- 裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることができます。
- 機械や寸法確認が必要な作業台に。

【逆目盛】粘着テープ付目盛テープ



品番	全長	価格	税込価格(10%)
EA720YY-11	1m	400円	440円
EA720YY-12	2m	580円	638円
EA720YY-15	5m	1,170円	1,287円

- 厚さ…約0.3mm (粘着テープ含む)
- テープ材質…スチール
- 裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることができます。
- 機械や寸法確認が必要な作業台に。

【正目盛】粘着テープ付目盛テープ



品番	全長	価格	税込価格(10%)
EA720JR-1	1m	540円	594円
EA720JR-2	2m	790円	869円
EA720JR-5	5m	1,550円	1,705円

- テープ材質…スチール
- 任意の場所に貼り付けられます。

【ステンレス製】直径メジャー



品番	測定範囲	価格	税込価格(10%)
EA720DB-2	100~230mm	31,200円	34,320円

- 円柱の物体に巻きつけて、目盛を見るだけで計測できます
- 最小目盛…0.05mm
- 幅…12mm
- 厚さ…0.15mm
- 材質…ステンレスパネ鋼

【ナイロンコート】ストップ付メジャー(ダブルブレーキ)



ベルトクリップ式				
品番	全長	幅	価格	税込価格(10%)
EA720CS-155	5.5m	19mm	2,870円	3,157円
EA720CS-255	5.5m	25mm	2,980円	3,278円

クイックホルダー式				
品番	全長	幅	価格	税込価格(10%)
EA720CS-355	5.5m	25mm	3,050円	3,355円

- JIS1級
- 両面目盛付
- 材質…パネ:ステンレス、テープ:スチール
- 高耐久ナイロンコートテープ
- 455mmピッチスタッドマーク付
- ショックアブソーバー付
- ダブルブレーキ仕様

【ナイロンコート】ストップ付メジャー(ステンレスパネ)



クイックホルダー+マグネット爪付				
品番	全長	幅	価格	税込価格(10%)
EA720CM-155	5.5m	25mm	3,450円	3,795円

- JIS1級
- 両面目盛付
- 材質…パネ:ステンレス、テープ:スチール
- 455mmピッチスタッドマーク
- ショックアブソーバー付
- 高耐久ナイロンコーティング
- ショートストロークストップ
- (従来の1/2の操作でテープを止めます)

【振り分け目盛】粘着テープ付目盛テープ



品番	全長	価格	税込価格(10%)
EA720YY-25	5m	1,170円	1,287円

- 厚み…約0.3mm (粘着テープ含む)
- テープ材質…スチール
- 裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることができます。
- 機械や寸法確認が必要な作業台に。

【ステンレス製】円周・直径メジャー



品番	測定範囲	価格	税込価格(10%)
EA720DC-1	φ60~φ950	16,300円	17,930円
EA720DC-2	φ940~φ2200	21,000円	23,100円
EA720DC-3	φ2190~φ3460	28,400円	31,240円
EA720DC-4	φ3450~φ4720	35,500円	39,050円
EA720DC-5	φ4710~φ5980	42,500円	46,750円

- 円柱の物体に巻きつけて、目盛を見るだけで計測できます
- 最小目盛…0.1mm
- 幅…16mm
- 厚さ…0.2mm
- 材質…ステンレスパネ鋼