

自在ケーブルクランプ(粘着タイプ)



品番	結束径 (mm)	ベースサイズ (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947FC-17	3~17	25×18	10	1,040円	1,144円
EA947FC-22	3~22	30.5×21	10	1,140円	1,254円
EA947FC-26	3~26	30.5×21	10	1,780円	1,958円

- 材質…ナイロン
- 粘着テープ付
- ワイヤー、ケーブルなどの形状を問わず、1種類で広範囲の結束ができます。

ナベ頭コンクリートビス



品番	サイズ (mm)	下径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA945SR-11	4×25	φ3.4	200	860円	946円
EA945SR-12	4×32	φ3.4	200	950円	1,045円
EA945SR-13	5×25	φ4.3	100	1,000円	1,100円
EA945SR-14	5×32	φ4.3	100	1,120円	1,232円

- 材質…鉄
- ナベ頭
- 11~-12は半ねじ、-13~-14は全ねじ仕様となります。

5本組(SDSプラス)ドリルビットセット(サドルバンド用)

品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA810MK-6	3.4 (2本)	166 (2本)	50 (2本)	6,760円	7,436円
	3.5 (2本)	166 (2本)	50 (2本)		
	4.3	166	50		

- SDSプラスシャンク
- サドルバンド、フロアバンドの取付に最適です。
- 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能です。
- コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

[SDSプラス]ドリルビット(サドルバンド用)



品番	刃先径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA810MS-3.4	3.4	166	50	1,360円	1,496円
EA810MS-3.5	3.5	166	50	1,360円	1,496円
EA810MS-4.3	4.3	166	50	1,360円	1,496円

- SDSプラスシャンク
- サドルバンド、フロアバンドの取付に最適です。
- 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能です。
- コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

クリッププラグ(釘用)



品番	下径 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA947CP-0	φ5.5	20mm	12~22mm	360円	396円

- 下地がコンクリート等で釘が直接打ち込めない時に使用します。
- 下径…φ5.5×20mm
- 釘サイズ…1.2~2mm
- 材質…ポリスチレン

ツイストワイヤークリップ



品番	結束径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA945AA-4	13.4	100	920円	1,012円

- 材質…ナイロン66
- 耐酸性、絶縁性

サドル(ケーブル用)



品番	適用結束バンド (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948GR-1	8.7mm以下	10	560円	616円
EA948GR-2	12.6mm以下	10	840円	924円

- 材質…ナイロン66
- 取付ねじ…1: M4×25
- 2: M4×35
- 清掃・洗浄が頻繁な機械周りに
- ねじ止め、結束バンド止めのどちらでも可能
- 用途に合わせ最大3箇所(上・左・右)固定可能
- RoHS対応品

ケーブルステープレガン



品番	価格	税込価格 (10%)
EA575AH	6,000円	6,600円

品番	サイズ (幅)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA575AH-1	8mm	250	1,500円	1,650円
EA575AH-2	10mm	200	1,120円	1,232円
EA575AH-3	12mm	200	1,150円	1,265円

- サイズ…195×38×177(H)mm
- 重量…630g
- 木に打つこともできます。
- 手が疲れにくいエルゴノミックハンドル。

手締めホースクランプセット



品番	価格	税込価格 (10%)
EA463HB-100	4,520円	4,972円

バンド幅	適合直径	入数
9mm	8~12mm	20
9mm	12~20mm	20
9mm	16~25mm	20
9mm	20~32mm	10

- 材質…バンド:SUS430
- スクリュー:スチール
- ハンドル:POM
- ケースサイズ…234×168×62mm

手締めホースクランプセット




品番	価格	税込価格 (10%)
EA463HB-110	4,340円	4,774円

バンド幅	適合直径	入数	バンド幅	適合直径	入数
9mm	8~12mm	8	9mm	20~32mm	4
9mm	10~16mm	6	9mm	23~35mm	2
9mm	12~20mm	6	9mm	25~40mm	2
9mm	12~22mm	6	9mm	32~50mm	2
9mm	16~25mm	6	9mm	40~60mm	2
9mm	16~27mm	6			

- 厚み…0.6mm
- ケースサイズ…234×168×62mm


ケーブルストラップ(粘着タイプ)



品番	最大径 (mm)	取付穴径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA944MA-121	50.8	5.2	10	930円	1,023円

- 材質…ナイロン
- 粘着テープ付

ケーブルクリップ(コンクリート用)



品番	適用電線	価格	税込価格 (10%)
EA947E-2	同軸5C・2C	2,270円	2,497円
EA947E-5	VA2.0×3C	1,890円	2,079円

- 材質…ナイロン66
- 電線・ケーブルの固定に
- ハンマーでピンを叩いて打ち込むだけの簡単施工
- コンクリート・ブロック・レンガ用

配線用ステープレ



品番	ステープレ幅 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA946-10.5	10.5	100	310円	341円
EA946-13	13.0	70	310円	341円
EA946-16	16.0	45	310円	341円

品番	ステープレ幅 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA946A-5	5.0	135	310円	341円
EA946A-6.5	6.5	115	310円	341円
EA946A-8	8.0	100	310円	341円

- 材質…鉄
- 塩化ビニールでコーティング

手締めホースクランプ



品番	バンド幅 (mm)	適合ホース径 (mm)	色	入数	価格	税込価格 (10%)
EA463HB-41	9	8~12	青	2	160円	176円
EA463HB-42	9	10~16	橙	2	160円	176円
EA463HB-43	9	12~20	緑	2	160円	176円
EA463HB-44	9	12~22	黄	2	170円	187円
EA463HB-45	9	16~25	青	2	170円	187円
EA463HB-46	9	16~27	橙	2	170円	187円
EA463HB-47	9	20~32	青	2	180円	198円
EA463HB-48	9	23~35	青	2	180円	198円
EA463HB-49	9	25~40	青	2	190円	209円
EA463HB-49.5	9	30~45	青	2	190円	209円
EA463HB-50	9	32~50	青	2	200円	220円
EA463HB-51	9	40~60	青	2	210円	231円
EA463HB-52	9	50~70	青	2	210円	231円
EA463HB-141	9	8~12	青	50	2,790円	3,069円
EA463HB-142	9	10~16	橙	50	2,850円	3,135円
EA463HB-143	9	12~20	緑	50	2,920円	3,212円
EA463HB-144	9	12~22	黄	50	2,990円	3,289円
EA463HB-145	9	16~25	青	50	3,050円	3,355円
EA463HB-146	9	16~27	橙	50	3,120円	3,432円
EA463HB-147	9	20~32	青	50	3,180円	3,498円
EA463HB-148	9	23~35	青	50	3,320円	3,652円
EA463HB-149	9	25~40	青	50	3,380円	3,718円
EA463HB-149.5	9	30~45	青	50	3,520円	3,872円
EA463HB-150	9	32~50	青	50	3,650円	4,015円
EA463HB-151	9	40~60	青	50	3,720円	4,092円
EA463HB-152	9	50~70	青	50	3,780円	4,158円

- 材質…バンド:SUS430
- スクリュー:スチール
- ハンドル:POM
- 厚み…0.6mm

ツイストワイヤークリップ(粘着タイプ)



品番	結束径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA945AC-1A	7~10	10	520円	572円
EA945AC	7~10	100	4,240円	4,664円

- 材質…ナイロン66
- 耐酸性、絶縁性

配線用ステープレセット



品番	価格	税込価格 (10%)
EA946AA	7,400円	8,140円

サイズ(内幅)	適用電線	入数(約)
5.0mm	0.5mm×2	398
6.5mm	0.75mm×2.125mm×2	346
8.0mm	1.6mm×2	280
10.5mm	1.6mm×2.20mm×2	205
13.0mm	1.6mm×3	149
16.0mm	2.0mm×3.26mm×2	105
18.0mm	2.6mm×2	82

- ケースサイズ…300×200×60mm
- ポリ塩化ビニール樹脂でコーティングをしています。
- 10.5~18.0mmはVA線用になります。

配線用ステープレ



品番	ステープレ幅 (mm)	入数(約)	価格	税込価格 (10%)
EA946AA-1	5.0	398	760円	836円
EA946AA-2	6.5	346	860円	946円
EA946AA-3	8.0	280	840円	924円
EA946AA-4	10.5	205	580円	638円
EA946AA-5	13.0	149	990円	1,089円

- 材質…鉄
- ポリ塩化ビニール樹脂でコーティング

ナイロン製ホースクランプ(ギア式)



品番	バンド幅 (mm)	適合直径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA463SD-8	5	6.6~8	10	520円	572円
EA463SD-9	5	8~9.2	10	550円	605円
EA463SD-11	5	9.2~10.5	10	570円	627円
EA463SD-12	6	10.5~12	10	550円	605円
EA463SD-15	7	12.8~15	10	860円	946円
EA463SD-19	7	17~18.5	10	700円	770円
EA463SD-21	7	18.2~20.5	10	720円	792円
EA463SD-23	7	20.5~23	10	740円	814円
EA463SD-25	7	22~25	10	750円	825円
EA463SD-28	7	25~28	10	770円	847円
EA463SD-30	7.5	27~30	10	790円	869円
EA463SD-33	7.5	29.5~32.5	10	990円	1,089円
EA463SD-36	8	32.5~35.5	10	1,200円	1,320円
EA463SD-39	8	35~38.5	10	1,660円	1,826円
EA463SD-42	8	38~41.5	10	1,700円	1,870円
EA463SD-45	8	41~44.5	10	1,730円	1,903円
EA463SD-48	8	44~47.5	10	1,770円	1,947円
EA463SD-51	8	47~50.5	10	1,700円	1,870円
EA463SD-54	8	50~53.5	10	1,	