

ポリプロピレン板
品番 サイズ 厚み カラー 価格
EA441RC-10 0.5x1m 10 乳半色 9,140円

ポリプロピレン板
品番 サイズ 厚み カラー 入数 価格
EA440DY-21 565x980 0.75 白 5 5,720円

ポリプロピレン板
品番 サイズ 厚み カラー 入数 価格
EA440DY-31 565x980 0.75 白 5 5,720円

ポリプロピレン板
品番 サイズ 厚み カラー 入数 価格
EA440DY-1 565x980 0.75 黒 5 5,720円

ポリアセタール板
品番 サイズ 厚み カラー 価格
EA441SV-1 300x300 5 2,360円

ポリアセタール板(コポリマー)
品番 サイズ 厚み カラー 価格
EA441MC-5 0.6x1.2m 5 白 14,900円

硬質ポリエチレン板
品番 サイズ 厚み カラー 価格
EA441PC-10 500x1000 10 白 8,180円

超高分子量ポリエチレン板
品番 サイズ 厚み カラー 価格
EA441ST-1 500x1000 5 11,900円

キャストナイロン板(CN-MD)
品番 サイズ 厚み カラー 価格
EA441SW-1 300x300 5 黒 3,600円

キャストナイロン板(CN-NB)
品番 サイズ 厚み カラー 価格
EA441SX-1 300x300 5 青 3,440円

ポリアセタールシート(コポリマー)
品番 サイズ 厚み カラー 価格
EA441MD-0.3 0.5x1m 0.3 チョコロ 1,260円

パイン集成材
品番 サイズ 厚み 重量 価格
EA440DZ-11 300x300 20 0.9 1,190円

フッ素樹脂板
品番 サイズ 厚み カラー 価格
EA440DV-101 300x300 1 2,670円

主な樹脂の特性
樹脂名 耐熱温度(℃) 耐候性 耐酸性 耐アルカリ性 耐有機溶剤性
ポリエチレン 低密度ポリエチレン 70~90 × ○ ○ ○ ○

キャストナイロン
品番 サイズ 厚み カラー 価格
EA441NB-1 300x300 5 黒 4,800円

鉛板(粘着付)
品番 長さx幅(mm) 厚み(mm) 価格
EA441WA-41 1000x50 0.5 840円

カラー化粧棚板
品番 サイズ 厚み 重量 価格
EA440DZ-1B 300x600 18 1,440円

フッ素樹脂比較表
加工焼成温度 常用耐熱温度 耐摩耗性 非粘着・離型性 耐酸性
PTFE 380℃ 260℃ 良 優 ー