

### サーキュレーター(静音タイプ)



- サイズ…290(W)×190(D)×310(H)mm
- 重量…約2.0kg
- 消費電力(50/60Hz)…39/33W(最大)
- 風量3段階切替
- 角度6段階調整
- 首振り機能付

品番	羽根径	適用床面積	価格	税込価格(10%)
EA763FB-2B	18cm羽根	14畳以下	5,700円	6,270円

●静音モード搭載で35dB以下の静かなサーキュレーターです。  
●冷暖房の効率アップにより電気代の節約ができ、室内の空気循環以外にも洗濯物の乾燥・換気・空気の送り込みなどにもご使用頂けます。

### サーキュレーター(静音タイプ)



- サイズ…250(W)×228(D)×335(H)mm
- 重量…約2.3kg
- 消費電力(50/60Hz)…35/31W(最大)
- 風量3段階切替
- 角度6段階調整

品番	羽根径	適用床面積	価格	税込価格(10%)
EA763FB-3A	18cm羽根	14畳以下	9,800円	10,780円

●切タイマー…1・2・4時間  
●静音モード時の音は35dB未満と静かなので、就寝時にもお使い頂けます。  
●冷暖房の効率アップにより電気代の節約ができ、室内の空気循環以外にも洗濯物の乾燥・換気・空気の送り込みなどにもご使用頂けます。

### サーキュレーター(静音タイプ)



- サイズ…354(W)×232(D)×400(H)mm
- 重量…約3kg

品番	羽根径	適用床面積	価格	税込価格(10%)
EA763FB-4B	23cm羽根	20畳以下	9,900円	10,890円

●消費電力(首振り固定時)…50Hz:20W/23W/26W(最大) 60Hz:21W/24W/26W(最大)  
●風量3段階切替 ●角度6段階調整  
●静音モード時の音は、35dB未満と静かなので、就寝時にもお使い頂けます。  
●扇風機よりもパワフル送風です。

### サーキュレーター(静音タイプ)



- サイズ…224(W)×180(D)×278(H)mm
- 重量…1.6kg
- 消費電力…31/29W
- 風量3段階切替
- 角度6段階調整 (-20~90°)
- 首振り機能付

品番	羽根径	適用床面積	価格	税込価格(10%)
EA763FB-5A	15cm羽根	~8畳	3,750円	4,125円

●静音モード時の音は、35dB未満と静かなので、就寝時にもお使い頂けます。  
●直線的なパワフル送風で室内の空気を循環させます。

### サーキュレーター(静音タイプ・リモコン付)



- サイズ…220(W)×203(D)×303(H)mm
- 重量…約2.1kg
- 上下・左右自動首振り

品番	羽根径	適用床面積	価格	税込価格(10%)
EA763FB-8	15cm羽根	8畳以下	8,900円	9,790円

●消費電力(50/60Hz・首振り固定時)…強:31/29W、中:19/23W、弱:13/16W  
●風量3段階切替  
●切タイマー…1・2・4時間 ●リモコン付  
●コンパクトなのにパワフル送風です。  
●EA763FB-7と比べて上下も自動で首振りします。

### サーキュレーター(強力型/リモコン付)



- サイズ…210(W)×210(D)×290(H)mm
- 重量…約2.0kg
- 消費電力(50/60Hz)…固定時:33/32W 上下・左右首振り時:38/36W
- 風量5段階切替 (弱~ターボ)
- 上下・左右自動首振り
- 切タイマー…1・2・4時間

品番	羽根径	適用床面積	価格	税込価格(10%)
EA763FB-9	15cm羽根	18畳	11,500円	12,650円

●風がより速くまで届くジェット気流効果  
●前面カバーは簡単に取外せるので、お手入れしやすいです。

### 扇風機



- サイズ…300(W)×95(D)×335(H)mm

品番	羽根径	価格	税込価格(10%)
EA763F-8	24cm羽根	6,200円	6,820円

●重量…1.2kg  
●電源…単1電池×8本(別売)又はAC100V  
●風量2段階切替  
●連続使用時間…約50時間(アルカリ乾電池使用時)  
●2電源式(AC電源、電池で使用できます。)

### 創風機



- サイズ…250(W)×250(D)×336(H)mm

品番	価格	税込価格(10%)
EA763F-20	57,500円	63,250円

●重量…2.8kg ●消費電力…21.5W(強)・4.1W(弱)  
●風量5段階切替  
●首振り角度…5段階調節(60・90・120・180・360)  
●誘引気流がパワフルで均一な風を生み、部屋の温度をすばやく循環  
★2色(青・オレンジ)を発光するLED搭載

### 空気清浄機



- 消費電力(50/60Hz)…ターボ:85/108W、強:70/76W、標準:54/57W、静音:38/35W

品番	価格	税込価格(10%)
EA763AD-71	22,500円	24,750円

適用床面積 28㎡(17畳)

- サイズ…400(W)×164(D)×536(H)mm
- 重量…5.5kg ●フィルター寿命…約2年
- 「PM2.5モニター」でPM2.5・ハウスダストの濃度を確認できます。
- パワフル吸引で空気をすばやくキレイにする「ターボモード」搭載。

### 空気清浄機



- 消費電力(50/60Hz)…ターボ:80W、強:55W、標準:8W、静音:4W

品番	価格	税込価格(10%)
EA763AD-72	28,950円	31,845円

適用床面積 41㎡(25畳)

- サイズ…400(W)×201(D)×586(H)mm
- 重量…5.6kg ●フィルター寿命…約2年
- 「PM2.5モニター」でPM2.5・ハウスダストの濃度を確認できます。
- パワフル吸引で空気をすばやくキレイにする「ターボモード」搭載。

### 空気清浄機



- 消費電力(50/60Hz)…急速:38/44W、標準:20/20W、静音:15/13W

品番	型番	価格	税込価格(10%)
EA763AD-75	KFN-700HF	2,410円	2,651円

適用床面積 26㎡(16畳)

- サイズ…395(W)×125(D)×415(H)mm
- 重量…3.9kg
- フィルター寿命…約2年

### 空気清浄機(ホコリセンサー付)



- 消費電力(50/60Hz)…静音:19/18W、標準:26/27W、急速:44/49W

品番	名称	価格	税込価格(10%)
EA763AD-101	集塵フィルター(1枚)	16,100円	17,710円

適用床面積 23㎡(14畳)

- フィルター寿命…約2年
- 風量3段階切替 ●PM2.5対応
- マイナスイオン発生機、チャイルドロック機能、ホコリセンサー搭載

### 空気清浄機



- 消費電力…強:40W、中:30W、弱:27W
- サイズ…185(W)×220(D)×700(H)mm
- 重量…4.2kg
- フィルター寿命…HEPA:約1年、カーボン:約3ヶ月
- 風量3段階調節
- AHAM(米国家電製品協会)取得認証
- アレル物質、チリ、ダニのふんや死がい、カビの胞子等、0.3ミクロンの微粒子を99.97%捕集。

品番	名称	価格	税込価格(10%)
EA763AD-81	カーボンフィルター(4枚)	24,900円	27,390円

適用床面積 14.6㎡(8.8畳)

- 抗菌処理により、バクテリアやカビの生育を抑制します。

### 空気清浄機用フィルター



- 各社対応、交換用(QRコードにてご確認下さい)
- 交換目安…約2年(使用状況や頻度による)

品番	サイズ	外形寸法(W×D×H)mm	価格	税込価格(10%)
EA763AD-121	S	272×31×407	3,230円	3,553円
EA763AD-122	M	255×27×440	3,230円	3,553円
EA763AD-123	L	265×27×470	3,490円	3,839円
EA763AD-124	LL	287×31×486	3,490円	3,839円

●PM2.5、花粉、ハウスダストなどの空気汚れをしっかりキャッチします。  
●周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合します。

### 空気清浄機



- 消費電力…強:3W、弱:2.5W
- サイズ…85(W)×85(D)×150(H)mm
- 重量…330g(アダプター含まず)

品番	適用床面積	色	価格	税込価格(10%)
EA763AD-288	3.9㎡(1畳)	白	12,900円	14,190円
EA763AD-298	3.9㎡(1畳)	黒	12,900円	14,190円

●付属品…カーDCアダプター  
●ナノイーで除菌、脱臭ができます。  
●コンパクト設計なので、車のカップホルダーに設置ができます。  
●空気制御ルーバーでまっすぐ風を送り出し、様々な空間や車種に合わせて使えます。

### 空気清浄機



- 卓上・床置両用
- 消費電力…ターボ:49W、中:11W、静音:7W
- サイズ…300(W)×195(D)×580(H)mm
- 重量…5.8kg
- フィルター寿命…約10年
- 前面下吸い込みで「ハウスダストキャッチャー」
- ムダな運転を自動で省いて節電「エコナビ」

品番	価格	税込価格(10%)
EA763AD-35E	45,700円	50,270円

適用床面積 41㎡(25畳)

- さまざまな空気リスクを抑制する「ナノイー」搭載

### 関連商品はコチラ!

工業用ファン・スポットエアコン・工場扇・送風機 P.42 ~



モデルチェンジが頻繁に行われる為、予告なしに商品の外観・仕様等を変更する場合があります。ご了承下さい。又、代替品等の情報はホームページでご覧いただけます。

▲注意

<http://www.esco-net.com>

### サンプル

QRコードをお手持ちの携帯端末で読み取って動画をご覧いただけます。

(※端末によっては読み取れない場合があります)