

溶接作業用フェンス、断熱シート

溶接作業用保護具

溶接用支持具

溶接用クランプ

溶接ゲージ&ハンマー

耐熱作業シート

(アメリカ)



品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA334B	約850×850mm	8,070円	8,877円
EA334B-2	約850×1,900mm	13,750円	15,125円

- 厚み…0.75mm
- 材質…シリカファイバー
- 連続使用可能温度…1,000℃
- 瞬間耐熱温度…1,650℃
- 溶接ノコで繊維、リノリウム等をこがす心配がありません。

耐熱作業シート




- ハトメ付
- 厚み…0.8mm
- 材質…シリカファイバー
- 瞬間耐熱温度…1,650℃
- 連続使用可能温度…1,000℃

品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA334BB-1A	830×920mm	5,030円	5,533円
EA334BB-2A	830×1,920mm	10,000円	11,000円
EA334BB-3A	1,720×1,920mm	20,100円	22,110円
EA334BB-4A	1,720×2,920mm	30,200円	33,220円

- 溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに。
- JIS A 1323 A種適合品

耐熱作業シート



品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA334BC-1	1,000×1,000mm	9,620円	10,582円
EA334BC-3	1,000×3,000mm	27,200円	29,920円

- 厚み…1.6mm
- 材質…耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材
- 絶対に溶融せず、また硬化もしないので火中にさらされてもソフトな風合いです。

耐熱作業シート



品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA334BC-11	1,000×1,000mm	7,380円	8,118円
EA334BC-13	1,000×3,000mm	22,200円	24,420円
EA334BC-15	1,000×5,000mm	36,900円	40,590円

- 厚み…1.1mm
- 材質…シリカ繊維
- 防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。
- JIS A 1323 A種適合品

耐熱作業シート



品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA334BC-31	1,000×1,000mm	4,060円	4,466円
EA334BC-33	1,000×3,000mm	12,200円	13,420円
EA334BC-35	1,000×5,000mm	20,400円	22,440円

- 厚み…0.6mm
- 材質…特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)
- 防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。
- シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。
- JIS A 1323 C種適合品

溶接作業不燃シート



- 厚み…1mm
- ハトメ付

品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA334C-11	920×920mm	5,990円	6,589円
EA334C-12	920×1,920mm	12,000円	13,200円
EA334C-14	1,920×1,920mm	23,900円	26,290円
EA334C-16	1,920×2,920mm	35,900円	39,490円

- 材質…特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)
- 瞬間耐熱温度…1,300℃
- 連続使用可能温度…250℃
- 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです。
- JIS A 1323 A種適合品

溶接作業不燃シート



- 厚み…1mm
- 材質…特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)

品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA334C-103	1,000×3,000mm	17,300円	19,030円
EA334C-105	1,000×5,000mm	28,800円	31,680円

- 瞬間耐熱温度…1,300℃
- 連続使用可能温度…250℃
- 耐炎性、耐熱性、屈曲摩耗に優れています。
- 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです。
- JIS A 1323 A種適合品

溶接作業不燃シート



- 厚み…1.2mm
- 材質…特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)

品番	幅×長さ	価格	税込価格 (10%)
EA334C-111	1000×1000mm	6,840円	7,524円
EA334C-113	1000×3000mm	20,500円	22,550円
EA334C-115	1000×5000mm	34,200円	37,620円

- 瞬間耐熱温度…1400℃
- 連続使用可能温度…300℃
- 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです。
- 耐久性に優れ長持ちします。
- JIS A 1323 A種適合品

耐熱フェルトシート



品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA334CC-1	1,000×1,000mm	6,420円	7,062円
EA334CC-2	1,000×2,000mm	12,800円	14,080円
EA334CC-5	1,000×5,000mm	32,100円	35,310円

- 厚み…5mm
- 瞬間耐熱温度…1,300℃
- 連続使用可能温度…250℃
- 耐炎繊維を原料に作られたカーボンフェルト
- 従来の耐熱作業シートより軽量かつ厚みが増し、火花がシート表面に付着しにくくなっています。
- カッターやはさみでお好みのサイズに切断できます。
- JIS A 1323 A種適合品

ガラスクロス耐炎・耐熱シート




- 厚み…0.38mm
- 材質…ガラス繊維(シリコンコーティング)
- 瞬間耐熱温度…1,000℃

品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA334CD-103	1,000×3,000mm	12,500円	13,750円
EA334CD-105	1,000×5,000mm	20,800円	22,880円

- 連続使用可能温度…250℃
- 耐炎性、非付着性に優れ、作業場のカーテンとして最適です。
- JIS A 1323 B種適合品

耐炎・耐熱シート



品番	サイズ(m)	厚み(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA911AE-35	1.0×5.0	0.3	8,580円	9,438円
EA911AE-36	1.0×15	0.3	17,200円	18,920円
EA911AE-37	1.0×30	0.3	30,700円	33,770円

- 材質…耐熱ターボリン(ガラス繊維+PVCコート)
- 耐熱温度…表面PVC:約70℃
- 中面ガラス繊維:約800℃
- 建築、造船現場の養生に

[難燃加工] タオル



- 材質…綿100%
- 炎に触れても燃え上がらず、火元近くでの使用も安心です。

品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA929HC-30	400×700mm	990円	1,089円

●通常の綿タオルと同様の柔らかさで吸水性も問題ありません。

溶接用ゴーグル

(スイス)



品番	用途	遮光度	価格	税込価格 (10%)
EA800Y	ガス用	#6	2,630円	2,893円
EA800YE	電気用	#10	2,630円	2,893円

ゴーグル

品番	用途	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA800Y-1	ガス用	グリーン	440円	484円
EA800YE-1	電気用	グリーン	450円	495円
EA800Y-2	防じん用	クリア	340円	374円

- 材質…フレーム:ポリ塩化ビニール
- レンズ:ガラス
- めがねの上からでも装着可能
- 替レンズは1枚価格ですので、両目分を変える場合は2枚お買い求め下さい。

グライディングゴーグル

(スイス)



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA800ZH	本体(クリアーレンズ付)	1,260円	1,386円
EA800Y-2	替クリアーレンズ1枚	340円	374円

溶接用オプション

品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA800Y-1	#6グリーンレンズ1枚	440円	484円

- アセテートレンズ(曇り止め)
- 調整可能なラバーストラップ
- ★レンズをEA800Y-1に交換する事で、溶接めがねとしても使用可能です。

溶接用めがね



- 材質…ポリカーボネート

品番	用途	遮光度	価格	税込価格 (10%)
EA800BA-1	電気溶接用	#11標準	2,890円	3,179円
EA800BA-2	ロウ付用	#4標準	2,890円	3,179円

- めがねの上からでもかけられるゆったりしたデザイン

保護めがね

(アメリカ)



- レンズカラー…グリーン

品番	用途	遮光度	価格	税込価格 (10%)
EA800CH-6	溶接周辺作業用	#3	1,500円	1,650円

- つる角度調整可能
- キズ防止コーティング
- UV 99.9%

ヘルメット取付めがね



品番	用途	遮光度	価格	税込価格 (10%)
EA800KA-2	ガス用	#4	2,990円	3,289円

- レンズカラー…グリーン
- ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプ
- ヘルメットは別売です。

ヘルメット取付めがね



品番	用途	遮光度	価格	税込価格 (10%)
EA800KA-3	電気用	#11	3,270円	3,597円

- 材質…ポリカーボネート
- レンズカラー…ブラック
- ヘルメットは別売です。

ロウ付溶接用めがね

(スイス)



品番	用途	遮光度	価格	税込価格 (10%)
EA800G	溶接・溶断ロウ付用	#5	2,100円	2,310円

- つる角度・長さ調節可能
- レンズカラー…グリーン

マークの見方(ゴーグル/保護めがね)

UV 99.9% …UVカット機能をもったレンズ。数字はカット率を表します。

溶接面収納バッグ

(アメリカ)



品番	用途	遮光度	価格	税込価格 (10%)
EA925GR-1	溶接面収納	#11	3,440円	3,784円

- ソフトパッド入りで中身を保護します
- 溶接面が楽々入る大きいです。
- サイズ…430×560(H)mm
- 材質…ポリエステル

[液晶式] 溶接めがね



- 液晶式の為、作業を行なう前から視界が良く目の保護にもなります。

品番	遮光反応速度	価格	税込価格 (10%)
EA800PR	約1/20,000秒	25,000円	27,500円

- 遮光度…#7~#11(5段階切替)
- カットモード…#5・#6(2段階切替)
- 感度調整…5段階切替
- 重量…92g
- 電源…CR2032×2個(付属)
- TIG・半自動・アーク溶接対応
- めがねを掛けたままでも使用可能です。
- フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。
- 付属品…ケース・サイドプロテクター・ストラップ・カバープレート・めがね拭き