

[耐熱防災]手袋



MAX

品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA353AB-29	約400mm	10,800円	11,880円

●材質…表:アラミド繊維(アルミコーティング加工) 中:アラミド繊維混合フェルト 裏:綿

●立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。

●耐熱温度…約200℃

[遮熱]グローブ



MAX

品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA353AB-41	約600mm	16,000円	17,600円

●材質…表:ノーマックス(アルミコーティング加工) 中:アラミド繊維混合フェルト 裏:綿

●革手袋・革手等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズです。

●高い熱遮断性で輻射熱、溶融金属の接触、飛沫から身体を守ります。

溶接用チャップス

(アメリカ)



MAX

品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA353AP-71	1016mm	9,800円	10,780円

●調節可能なストラップ付で身体にしっかりフィット

●材質…牛革

溶接用デニムジーンズ

(アメリカ)



MAX

品番	ウエスト	股下サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA370BA-1	76cm	762mm	8,470円	9,317円
EA370BA-2	84cm	813mm	8,470円	9,317円
EA370BA-3	94cm	864mm	8,470円	9,317円
EA370BA-4	104cm	914mm	8,470円	9,317円

●熱や火の粉から身体を守ります。

●ウエスト…81~122cm

●材質…コットンデニム

●UL規格 NFPA2112

●ポケット5個付

[ダイニマ]耐切創・低発塵足カバー



MAX

品番	丈サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA355K-31	250mm	7,470円	8,217円

●材質…表:高強力ポリエチレン 裏:ポリエステル(PUラミネート)

●優れた耐切創性・低発塵性を持ち、耐紫外線機能も持ち合わせています。

[ケブラー]低発塵足カバー



MAX

品番	丈サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA355K-32	250mm	取中止	

●優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。

●長繊維使用で低発塵性(発塵を抑えた素材)を持っています。

[ケブラー]耐熱・耐切創足カバー



MAX

品番	丈サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA355K-33	250mm	5,230円	5,753円

●優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。

[ザイロン]耐熱・耐切創足カバー



MAX

品番	丈サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA355K-36	250mm	13,000円	14,300円

●材質…表:PBO繊維(ザイロン)100% 裏:綿

●素材耐熱温度…500℃

●柔軟かつ軽量である為、作業に優れています。

溶接用足カバー

(アメリカ)



MAX

品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA355K-51	190mm	8,800円	9,680円

●熱や火の粉から靴をしっかり守る

●材質…革

●フlea付靴カバー

溶接用足カバー



MAX

品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA355K-61	約320mm	11,300円	12,430円

●材質…耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材

●革より優れた柔軟性と軽量性があります。マジックテープで簡単脱着できます。

溶接用脚カバー



MAX

品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA355K-66	約220mm	2,940円	3,234円

●牛皮革使用のため柔軟性に優れており、火が移りにくいので安全対策にご使用下さい。

溶接用脚カバー



MAX

品番	サイズ	全長 (mm)	すそ幅 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA355K-71	M	約220	210	1,370円	1,507円
EA355K-72	L	約220	220	1,420円	1,562円
EA355K-73	LL	約220	230	1,480円	1,628円

●マジックテープ止め式の為、着脱が容易に行えます。

溶接用脚カバー



FUJITE

品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA355K-81	約220mm	1,830円	2,013円

●材質…帆布

●マジックテープ止め式

[ケブラー]耐切創足カバー




MAX

品番	丈サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA355KD-40	260mm	7,480円	8,228円

●耐切創、難燃性に優れています。

●マジックテープ止

コーナークランプ



MAX

品番	クランプ能力	価格	税込価格 (10%)
EA526CA-1	75mm	6,180円	6,798円

●ベースサイズ…207×150×52(H)mm

●材質…アルミ鋳物

●重量…1.5kg

●支点が動く為、厚さの異なるものも保持できます。

●角材、パイプの固定用に

コーナークランプ(アルミ合金)

(アメリカ)



MAX

品番	クランプ能力	価格	税込価格 (10%)
EA526CA-1A	70mm	8,800円	9,680円

●ベースサイズ…213×153×57(H)mm

●材質…アルミ合金

●重量…1.3kg

●支点が動く為、厚さの異なるものも保持できます。

溶接用安全靴



Sinan

品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA998TC-23.5	23.5cm	9,830円	10,813円
EA998TC-24	24.0cm	9,830円	10,813円
EA998TC-24.5	24.5cm	9,830円	10,813円
EA998TC-25	25.0cm	9,830円	10,813円
EA998TC-25.5	25.5cm	9,830円	10,813円
EA998TC-26	26.0cm	9,830円	10,813円
EA998TC-26.5	26.5cm	9,830円	10,813円
EA998TC-27	27.0cm	9,830円	10,813円
EA998TC-27.5	27.5cm	9,830円	10,813円
EA998TC-28	28.0cm	9,830円	10,813円

●JIS T 8101革製H種(重作業用)E合格

●材質…甲被:牛革(ペロア) ソール:合成ゴム

●鋼製先芯入り

●溶接用

●幅…3E

強力型コーナークランプ

(アメリカ)



MAX

品番	クランプ能力	価格	税込価格 (10%)
EA526CA-2	85mm	21,400円	23,540円
EA526CA-2A	110mm	33,400円	36,740円

●ベースサイズ…-2:220×220×63(H)mm -2A:260×260×87(H)mm

●材質…鋳鉄

●重量…-2:4.6kg, -2A:9.6kg

●コーナー溶接時のパイプ等の固定に。

●支点稼動式で厚さの異なるものも保持できます。

コーナークランプ



MAX

品番	クランプ能力	価格	税込価格 (10%)
EA526CA-16	65mm	3,900円	4,290円

●ベースサイズ…196×215×56(H)mm

●材質…アルミ合金

●重量…1.1kg

パイプ溶接クランプ



IKURATOOLS

品番	適応パイプ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA319EA-40	φ40~170	31,500円	34,650円

●材質…鉄

●サイズ…220~340(W)×130(L)×335~430(H)mm

●重量…5kg

●簡単操作でしっかり固定し、簡単芯出し・微調整可能です。