

スロットストップ

(ドイツ)
●材質…焼入鋼
(1個価格)

品番	適合T溝	適合ねじ	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA637HE-12	12	M8	18 36	3,140円	3,454円
EA637HE-14	14	M8	22 44	3,230円	3,553円
EA637HE-16	16	M12	25 50	4,010円	4,411円
EA637HE-18	18	M12	28 56	4,840円	5,324円
EA637HE-20	20	M16	32 64	5,500円	6,050円
EA637HE-22	22	M16	35 70	5,370円	5,907円
EA637HE-24	24	M20	40 80	6,300円	6,930円
EA637HE-28	28	M20	44 88	6,880円	7,568円

Tスロットカバー

(ドイツ)
●T溝内への物質混入防止と、ワーク面をフラットにします
(1個価格)

品番	適合T溝	価格	税込価格(10%)
EA637GV-12	12	3,760円	4,136円
EA637GV-14	14	4,000円	4,400円
EA637GV-16	16	4,290円	4,719円
EA637GV-18	18	4,450円	4,895円
EA637GV-20	20	4,770円	5,247円
EA637GV-22	22	4,930円	5,423円
EA637GV-24	24	5,420円	5,962円
EA637GV-28	28	5,920円	6,512円
EA637GV-36	36	6,950円	7,645円

Tスロットボルトセット

(ドイツ)
●丈夫で高品質な木箱入りで持ち運びに便利です

品番	適合T溝	適合ねじ	価格	税込価格(10%)	セット内容			
					スタッドボルト: 本数×長さ	Tスロットボルト: 本数×長さ	Tスロット	球面+皿ワッシャー
F-10	4×50, 80, 200	M10	24,300円	26,730円	2×40, 4×63, 4×100	—	4枚	
F-12	4×63, 100, 200	M12	27,250円	29,975円	2×50, 4×80, 4×125	—	4枚	
F-14	4×63, 100, 125, 200	M12	27,400円	30,140円	2×50, 4×80	4本	4枚	
F-16	4×63, 100, 160, 250	M12	32,900円	36,190円	2×63, 4×100	4本	4枚	
F-16B	4×80, 125, 250	M14	37,400円	41,140円	2×63, 4×100, 4×160	—	4枚	
F-18	4×80, 125, 160, 250	M14	37,550円	41,305円	2×63, 4×100	4本	4枚	
F-20	6×80, 8×15, 4×200, 315	M16	39,000円	42,900円	—	4本	—	
F-22	4×80, 125, 200, 315	M18	42,000円	46,200円	2×80, 4×125	4本	4枚	
F-28	4×100, 160, 250, 400	M24	55,000円	60,500円	2×100, 4×160	4本	4枚	

(共通セット)
●六角ナット…各サイズ4個
●エクステンションナット…各サイズ4個
●平ワッシャー…各サイズ4枚
●硬度…T溝10~14: HRC32~39
T溝16~18: HRC22~32
T溝20~28: HRC23~34

Tスロットナット

(ドイツ)
●強度区分10
●材質…焼入鋼
(1個価格)

品番	適合ねじ	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA637FP-6	M5	8 10 4	350円	385円
EA637FP-8	M6	10 13 6	240円	264円
EA637FP-10	M8	12 15 6	300円	330円
EA637FP-12	M10	14 18 7	300円	330円
EA637FP-14	M12	16 22 8	350円	385円
EA637FP-18	M16	20 28 10	500円	550円
EA637FP-22	M20	28 35 14	910円	1,001円
EA637FP-28	M24	36 44 18	1,700円	1,870円
EA637FP-36	M30	44 54 22	3,600円	3,960円
EA637FP-42	M36	52 65 26	7,390円	8,129円
EA637FP-48	M42	60 75 30	14,300円	15,730円
EA637FP-54	M48	70 85 34	19,750円	21,725円

品番	適合T溝	品番	適合T溝
FP-6	6	FP-22	22
FP-8	8	FP-28	28
FP-10	10	FP-36	36
FP-12	12	FP-42	42
FP-14	14	FP-48	48
FP-18	18	FP-54	54

●硬度…HRC22~30

Tスロットナット(スプリング付)

(ドイツ)

品番	適合ねじ	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA637FP-81	M8	11.7 18 12.5 7	1,370円	1,507円
EA637FP-82	M8	13.7 22 13.5 8	1,590円	1,749円
EA637FP-83	M8	15.7 25 15.5 9	1,740円	1,914円
EA637FP-101	M10	11.7 18 12.5 7	1,380円	1,518円
EA637FP-102	M10	13.7 22 13.5 8	1,430円	1,573円
EA637FP-103	M10	15.7 25 15.5 9	1,940円	2,134円
EA637FP-104	M10	17.7 28 17.5 10	1,760円	1,936円
EA637FP-121	M12	13.7 22 13.5 8	1,430円	1,573円
EA637FP-161	M16	17.7 28 17.5 10	1,990円	2,189円
EA637FP-201	M20	21.7 35 21.5 14	2,640円	2,904円

品番	適合T溝	品番	適合T溝
FP-81	12	FP-103	16
FP-82	14	FP-104	18
FP-83	16	FP-121	14
FP-101	12	FP-161	18
FP-102	14	FP-201	22

●スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です (1個価格)
●材質…本体: 焼入鋼
パネ: ステンレス
●硬度…HRC22~30 ●T溝用

Tスロットボルト

(ドイツ)
●転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

品番	ねじ	T溝18用				価格	税込価格(10%)
		A	B	C	D		
EA637FF-63	M16	63	45	28	10	1,300円	1,430円
EA637FF-80	M16	80	55	28	10	1,360円	1,496円
EA637FF-100	M16	100	65	28	10	1,390円	1,529円
EA637FF-125	M16	125	85	28	10	1,490円	1,639円
EA637FF-160	M16	160	100	28	10	1,650円	1,815円
EA637FF-200	M16	200	125	28	10	1,780円	1,958円
EA637FF-250	M16	250	150	28	10	2,140円	2,354円

品番	ねじ	T溝10用				価格	税込価格(10%)
		A	B	C	D		
EA637FA-40	M10	40	30	15	6	950円	1,045円
EA637FA-63	M10	63	45	15	6	960円	1,056円
EA637FA-80	M10	80	50	15	6	980円	1,078円
EA637FA-100	M10	100	60	15	6	1,000円	1,100円

品番	ねじ	T溝12用				価格	税込価格(10%)
		A	B	C	D		
EA637FB-50	M12	50	33	18	7	950円	1,045円
EA637FB-63	M12	63	40	18	7	980円	1,078円
EA637FB-80	M12	80	55	18	7	1,000円	1,100円
EA637FB-100	M12	100	65	18	7	1,090円	1,199円
EA637FB-125	M12	125	75	18	7	1,150円	1,265円
EA637FB-160	M12	160	100	18	7	1,350円	1,485円
EA637FB-200	M12	200	120	18	7	1,390円	1,529円

品番	ねじ	T溝14用				価格	税込価格(10%)
		A	B	C	D		
EA637FC-50	M12	50	33	22	8	950円	1,045円
EA637FC-63	M12	63	45	22	8	990円	1,089円
EA637FC-80	M12	80	55	22	8	1,010円	1,111円
EA637FC-100	M12	100	65	22	8	1,140円	1,254円
EA637FC-125	M12	125	75	22	8	1,210円	1,331円
EA637FC-160	M12	160	100	22	8	1,280円	1,408円
EA637FC-200	M12	200	120	22	8	1,370円	1,507円

品番	ねじ	T溝16用				価格	税込価格(10%)
		A	B	C	D		
EA637FD-63	M14	63	45	25	9	1,170円	1,287円
EA637FD-80	M14	80	55	25	9	1,210円	1,331円
EA637FD-100	M14	100	65	25	9	1,350円	1,485円
EA637FD-125	M14	125	75	25	9	1,400円	1,540円
EA637FD-160	M14	160	100	25	9	1,460円	1,606円
EA637FD-250	M14	250	150	25	9	1,850円	2,035円

品番	ねじ	T溝18用				価格	税込価格(10%)
		A	B	C	D		
EA637FE-63	M16	63	45	25	9	1,220円	1,342円
EA637FE-80	M16	80	55	25	9	1,300円	1,430円
EA637FE-100	M16	100	65	25	9	1,370円	1,507円
EA637FE-125	M16	125	85	25	9	1,470円	1,617円
EA637FE-160	M16	160	100	25	9	1,580円	1,738円
EA637FE-200	M16	200	125	25	9	1,730円	1,903円
EA637FE-250	M16	250	140	25	9	2,080円	2,288円

●材質…焼入鋼
●硬度…T溝10~14: HRC32~39
T溝16~18: HRC22~32
T溝20~28: HRC23~34

ロングTスロットナット

(ドイツ)
●強度区分10
●材質…焼入鋼
●硬度…HRC22~30
(1個価格)

品番	適合ねじ	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA637FR-6	M5	8 10 20	640円	704円
EA637FR-8	M6	10 13 26	640円	704円
EA637FR-10	M8	12 15 30	650円	715円
EA637FR-12	M10	14 18 36	680円	748円
EA637FR-14	M12	16 22 44	750円	825円
EA637FR-16	M14	18 25 50	950円	1,045円
EA637FR-18	M16	20 28 56	1,180円	1,298円
EA637FR-20	M18	24 32 64	1,700円	1,870円
EA637FR-22	M20	28 35 70	2,080円	2,288円
EA637FR-28	M24	36 44 88	3,860円	4,246円
EA637FR-36	M30	44 54 108	6,630円	7,293円

品番	適合T溝	品番	適合T溝
FR-6	6	FR-18	18
FR-8	8	FR-20	20
FR-10	10	FR-22	22
FR-12	12	FR-28	28
FR-14	14	FR-36	36
FR-16	16		

菱形Tスロットナット

(ドイツ)
●材質…焼入鋼
●硬度…HRC22~30
(1個価格)

品番	適合ねじ	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA637FS-10	M8	12 15 6	780円	858円
EA637FS-12	M10	14 18 7	790円	869円
EA637FS-14	M12	16 22 8	960円	1,056円
EA637FS-18	M16	20 28 10	1,110円	1,221円
EA637FS-22	M20	28 35 14	1,730円	1,903円
EA637FS-28	M24	36 44 18	2,890円	3,179円
EA637FS-36	M30	44 54 22	5,590円	6,149円
EA637FS-42	M36	52 65 26	11,050円	12,155円

品番	適合T溝	品番	適合T溝
FS-10	10	FS-22	22
FS-12	12	FS-28	28
FS-14	14	FS-36	36
FS-18	18	FS-42	42

品番	ねじ	T溝16用				価格	税込価格(10%)
		A	B	C	D		
EA637FJ-100	M24	100	70	40	16	2,740円	3,014円
EA637FJ-125	M24	125	85	40	16	2,950円	3,245円
EA637FJ-160	M24	160	110	40	16	3,150円	3,465円
EA637FJ-200	M24	200	125	40	16	3,390円	3,729円
EA637FJ-250	M24	250	150	40	16	3,860円	4,246円
EA637FJ-315	M24	315	190	40	16	5,000円	5,500円
EA637FJ-400	M24	400	240	40	16	5,930円	6,523円

品番	ねじ	T溝24用				価格	税込価格(10%)
		A	B	C	D		
EA637FK-100	M24	100	70	44	18	2,760円	3,036円
EA637FK-125	M24	125	85	44	18	3,000円	3,300円
EA637FK-160	M24	160	110	44	18	3,290円	3,619円
EA637FK-200	M24	200	125	44	18	3,510円	3,861円
EA637FK-250	M24	250	150	44	18	4,100円	4,510円
EA637FK-315	M24	315	190	44	18	5,090円	5,599円
EA637FK-400	M24	400	240	44	18	6,010円	6,611円

●イメージ

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。